Hoja técnica

CLI C 1-6 GE/SW 63 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los señalizadores para cables CLI C se montan en cables no conectados. Se dispone de cuatro tamaños diferentes para secciones de entre 0,5 mm² y 70 mm² como máximo. Los señalizadores están impresos y listos para el uso. Se pueden obtener rotulaciones personalizadas simplemente combinando los distintos señalizadores.

- Señalizadores cerrados, seguros y ajustables para cables no conectados
- Amplio campo de aplicación gracias a su perfil especial de fuelle con efecto de resorte
- Montaje rápido y sencillo con pocas maniobras
- Dispone de accesorios que simplifican la tarea de señalización
- Señalización duradera de alta calidad
- Contraste óptimo para una buena legibilidad

Datos generales para pedido

Versión	CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, amarillo
Código	1868811584
Tipo	CLI C 1-6 GE/SW 63 CD
GTIN (EAN)	4032248449132
Cantidad	250 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2025-08-31T00:00:00+02:00

Hoja técnica

CLI C 1-6 GE/SW 63 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1968 inch
Altura	6 mm	Altura (pulgadas)	0.2362 inch
Anchura	4.2 mm	Anchura (pulgadas)	0.1654 inch
Peso neto	0.15 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-30...80 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Color de material según código de resistencia	4		
Orientación de la impresión	horizontal		
Tipo de impresión	Estándar		
Procedimiento de impresión	impreso por calor		
Versión	CD		
Anchura	4.2 mm		
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		
Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C		
Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C		
Color	amarillo		
Halógenos	Sí		
Diámetro del aislante, max.	5		
Material básico	PVC, blando, sin cadmio		
Color de impresión	negro		
Caracteres impresos	Números		
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Bobina	
Industrias recomendadas	Procesos, Maquinaria		
Número de señalizadores por combinación	1 Reel = Conductor and cable markers		
Gama de temperaturas de servicio	-30...80 °C		
Aviso legal	63		

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor, max.	4 mm²
Sección de conexión del conductor, min.	1.5 mm²	Diámetro externo del conductor, max.	5 mm
Diámetro externo del conductor, min.	2.5 mm	diámetro externo del conductor	2.5 - 5 mm
Sección de conexión del conductor	1.5 - 4 mm²		

Hoja técnica

CLI C 1-6 GE/SW 63 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

CLI C 1-6 GE/SW 63 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



Similar a la ilustración