# Hoja técnica

## CLI C 1-6 GE/SW 84 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Similar a la ilustración

Los señalizadores para cables CLI C se montan en cables no conectados. Se dispone de cuatro tamaños diferentes para secciones de entre 0,5 mm² y 70 mm² como máximo. Los señalizadores están impresos y listos para el uso. Se pueden obtener rotulaciones personalizadas simplemente combinando los distintos señalizadores.

- Señalizadores cerrados, seguros y ajustables para cables no conectados
- Amplio campo de aplicación gracias a su perfil especial de fuelle con efecto de resorte
- Montaje rápido y sencillo con pocas maniobras
- Dispone de accesorios que simplifican la tarea de señalización
- Señalización duradera de alta calidad
- Contraste óptimo para una buena legibilidad

### Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Versión | CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, amarillo |
| Código | 1868811605 |
| Tipo | CLI C 1-6 GE/SW 84 CD |
| GTIN (EAN) | 4032248449477 |
| Cantidad | 250 Pieza |
| Estado de entrega | Retirado |
| Disponible hasta | 2025-08-31T00:00:00+02:00 |

# Hoja técnica

## CLI C 1-6 GE/SW 84 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Homologaciones

| | |
|---|---|
| ROHS | Conformidad |

### Dimensiones y pesos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 5 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.1968 inch |
| Altura | 6 mm | Altura (pulgadas) | 0.2362 inch |
| Anchura | 4.2 mm | Anchura (pulgadas) | 0.1654 inch |
| Peso neto | 0.15 g | | |

### Temperaturas

| | |
|---|---|
| Gama de temperaturas de servicio | -30...80 °C |

### Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

### Datos generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Color de material según código de resistencia | 4 | | |
| Orientación de la impresión | horizontal | | |
| Tipo de impresión | Estándar | | |
| Procedimiento de impresión | impreso por calor | | |
| Versión | CD | | |
| Anchura | 4.2 mm | | |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | | |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 80 °C | | |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -30 °C | | |
| Color | amarillo | | |
| Halógenos | Sí | | |
| Diámetro del aislante, max. | 5 | | |
| Material básico | PVC, blando, sin cadmio | | |
| Color de impresión | negro | | |
| Caracteres impresos | Números | | |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega | Bobina | |
| Industrias recomendadas | Procesos, Maquinaria | | |
| Número de señalizadores por combinación | 1 Reel = Conductor and cable markers | | |
| Gama de temperaturas de servicio | -30...80 °C | | |
| Aviso legal | 84 | | |

### Señalizador para cables y conductores

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halógenos | Sí | Sección de conexión del conductor, max. | 4 mm² |
| Sección de conexión del conductor, min. | 1.5 mm² | Diámetro externo del conductor, max. | 5 mm |
| Diámetro externo del conductor, min. | 2.5 mm | diámetro externo del conductor | 2.5 - 5 mm |
| Sección de conexión del conductor | 1.5 - 4 mm² | | |

# Hoja técnica

## CLI C 1-6 GE/SW 84 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

# CLI C 1-6 GE/SW 84 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dibujos




Similar a la ilustración