

SAIB-VSA-3P/250/11-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.

Los conectores para válvulas de configuración libre se emplean con frecuencia para la fabricación de máquinas especiales. Se utilizan para conectar válvulas electromagnéticas y están disponibles en todos los tipos estándar. La gama incluye los tipos A, B Industrial B según DIN, C Industrial y C según DIN. Disponibles en variantes de 3 y 4 polos sin cables. Incluyen una junta plana que, una vez atornillada, ofrece protección IP65.

Datos generales para pedido

Versión	Conectores para válvulas (preparado in situ), Número de polos: 3, Tipo A (18 mm), sin modo de conexión, 250 V, 0.34...1.5 mm ²
Código	1873090000
Tipo	SAIB-VSA-3P/250/11-OB
GTIN (EAN)	4032248495368
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Última fecha de pedido	2027-02-28T00:00:00+01:00

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 24.5 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Datos técnicos conectores de libre configuración


Número de polos	3	Codificación	Tipo A (18 mm)
Superficie de contacto	Ni	LED	No
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Material capotas	PA 6 GF
Resistencia del aislamiento	1010 Ω	Diámetros de cable, max.	10 mm
Diámetros de cable, min.	8 mm	Material de contacto	CuSn
Sección de conexión del conductor, max.	1.5 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	0.34 mm ²
Tensión nominal	250 V	Corriente nominal	10 A
Tipo de protección	IP65	Ciclos de enchufado	≥ 50
Grado de polución	3	Prensaestopas	PG 11
Conexión de apantallamiento	No	Circuitos de protección	sin modo de conexión
Rango de temperatura caja	-30...+100 °C	Sección de conexión, máx.	1.5 mm ²
Sección de conexión, mín.	0.34 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ETIM 10.0	EC003623	ECLASS 14.0	27-44-01-05
ECLASS 15.0	27-44-01-05		

Dibujos

Dibujo acotado



Esquema de polos

