SAIB-VSBD-3P/250/9-0B



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.

Los conectores para válvulas de configuración libre se emplean con frecuencia para la fabricación de máquinas especiales. Se utilizan para conectar válvulas electromagnéticas y están disponibles en todos los tipos estándar. La gama incluye los tipos A, B Industrial B según DIN, C Industrial y C según DIN. Disponibles en variantes de 3 y 4 polos sin cables. Incluyen una junta plana que, una vez atornillada, ofrece protección IP65.

Datos generales para pedido

Conectores para válvulas (preparado in situ), Número de polos: 3, Tipo B DIN (10 mm), sin modo de conexión, 250 V, 0.341.5 mm²	
<u>1873190000</u>	
SAIB-VSBD-3P/250/9-OB	
4032248495412	
1 Pieza	

SAIB-VSBD-3P/250/9-0B



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 21 g

Conformidad medioambiental del producto

 Estado de cumplimiento de la directiva ROHS
 Conforme

 REACH SVHC
 Lead 7439-92-1

 SCIP
 ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	3	Codificación	Tipo B DIN (10 mm)
Superficie de contacto	CuSn	LED	No
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Material capotas	PA 6 GF
Resistencia del aislamiento	108 Ω	Diámetros de cable, max.	7 mm
Diámetros de cable, min.	4.5 mm	Material de contacto	CuZn
Sección de conexión del conductor, max.	1.5 mm ²	Sección de conexión del conduct	or, min. 0.34 mm²
Tensión nominal	250 V	Corriente nominal	10 A
Tipo de protección	IP65, IP67, atornillado	Ciclos de enchufado	≤ 50
Grado de polución	3	Prensaestopas	PG 9
Conexión de apantallamiento	No	Circuitos de protección	sin modo de conexión
Rango de temperatura caja	-30+90 °C	Sección de conexión, máx.	1.5 mm ²
Sección de conexión, mín.	0.34 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002062	ETIM 7.0	EC003623
ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ETIM 10.0	EC003623	ECLASS 9.0	27-44-01-05
ECLASS 9.1	27-44-01-05	ECLASS 10.0	27-44-01-05
ECLASS 11.0	27-44-01-05	ECLASS 12.0	27-44-01-05
ECLASS 13.0	27-44-01-05	ECLASS 14.0	27-44-01-05
ECLASS 15.0	27-44-01-05		

Versión del catálogo / Dibujos

SAIB-VSBD-3P/250/9-0B



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado

2, PE 0, Parameter and Paramet

Esquema de polos

