# Hoja técnica

## **TMX 30 V0**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Nuestra extensa gama de manguitos TM son de uso universal. Abarcan un amplio rango de aplicaciones, desde conductores finos hasta cables de gran diámetro de grosor. La gama ofrece a las etiquetas impresas la mejor protección frente a las agresiones externas. Los manguitos TM permiten una instalación flexible.

- Protección óptima de las etiquetas insertables impresas
- Amplio rango de aplicación para conductores y cables
- Un tipo de etiqueta para todas las secciones
- Sistema TMX 30 para el montaje con abrazaderas (4,6 mm de anchura)

#### Datos generales para pedido

Versión	TM, Manguito x 20 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 10 - 317 mm
Código	<u>1866680000</u>
Tipo	TMX 30 V0
GTIN (EAN)	4032248436958
Cantidad	400 Pieza



## **TMX 30 V0**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

logaciones

ROHS

Dimensiones y pesos			
Altura	30 mm	Altura (pulgadas)	1.1811 inch
Anchura	20 mm	Anchura (pulgadas)	0.7874 inch
Peso neto	0.62 g		

Conformidad

#### **Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio -40...80 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

## **Datos generales**

Tipo de impresión	sin imprimir	Anchura	20 mm
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0		Gama de temperaturas de servicio, max. 80 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min40 °C		Color	transparente
Material básico	PVC	Industrias recomendadas	Transporte, Maquinaria
Gama de temperaturas de servicio	-4080 °C		

## Señalizador para cables y conductores

Sección de conexión del conductor,	onexión del conductor, 150 mm <sup>2</sup> Sección de conexión del conductor, min. 16 mm <sup>2</sup>		. 16 mm²
max.			
Diámetro externo del conductor, max.	317 mm	Diámetro externo del conductor, min.	10 mm
diámetro externo del conductor	10 - 317 mm	Sección de conexión del conductor	16 - 150 mm <sup>2</sup>

#### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Versión del catálogo / Dibujos

Hoja técnica

# **TMX 30 V0**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

