

PEAN AL WI 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

Versión	Borne de tierra, Conexión brida-tornillo, gris, 95 mm², Número de conexiones: 1, Número de pisos: 1, Placa de montaje, None, Acero
Código	1890730000
Tipo	PEAN AL WI 95
GTIN (EAN)	4032248500116
Cantidad	5 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Última fecha de pedido	2024-09-11T00:00:00+02:00

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	47.9 mm	Profundidad (pulgadas)	1.8858 inch
Altura	45 mm	Altura (pulgadas)	1.7716 inch
Anchura	30 mm	Anchura (pulgadas)	1.1811 inch
Peso neto	106.2 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C	Temperatura permanente de trabajo, mín. -60 °C
Temperatura permanente de trabajo, max.	130 °C	

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional	Conexión brida-tornillo
--------------------------------------	-------------------------

Conductor embornable (conexión nominal)

Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Número de conexiones	1
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.	95 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, máx.	95 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	2.5 mm ²	Sección del conductor, semirrígido, máx. 95 mm ²	
Sección del conductor, semirrígido, mín. 2.5 mm ²		Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 95 mm ²	
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 2.5 mm ²			

Datos del material

Material básico	Acero	Color	gris
Grado inflamabilidad según UL 94	None		

Datos nominales

Sección nominal	95 mm ²	Resistencia de paso según IEC 60947-7-0.14 mΩ x
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x	7.42 W	

Generalidades

Carril de montaje	Placa de montaje
-------------------	------------------

Datos técnicos

Valores característicos del sistema

Versión	Borne de tierra	Tapa final obligatoria	No
Número de pisos	1	Número de puntos de embornado por piso	1
Carril de montaje	Placa de montaje	Función PEN	No

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000901	ETIM 9.0	EC000901
ETIM 10.0	EC000901	ECLASS 14.0	27-25-01-03
ECLASS 15.0	27-25-01-03		