

**SAIB-VSB-3P/24/9/LD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.

Los conectores para válvulas de configuración libre se emplean con frecuencia para la fabricación de máquinas especiales. Se utilizan para conectar válvulas electromagnéticas y están disponibles en todos los tipos estándar. La gama incluye los tipos A, B Industrial B según DIN, C Industrial y C según DIN. Disponibles en variantes de 3 y 4 polos sin cables. Incluyen una junta plana que, una vez atornillada, ofrece protección IP65.

**Datos generales para pedido**

Versión	Conecotores para válvulas (preparado in situ), Número de polos: 3, Tipo B industrial (11 mm), Diodo antiparalelo, 24 V, 0.34...1.5 mm <sup>2</sup>
Código	<a href="#">1873180000</a>
Tipo	SAIB-VSB-3P/24/9/LD
GTIN (EAN)	4032248492541
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Peso neto	22 g
-----------	------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme
RoHS	

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4
------	--------------------------------------

**Datos técnicos conectores de libre configuración**

Número de polos	3	Codificación	Tipo B industrial (11 mm)
Superficie de contacto	CuSn	LED	Sí
Tipo de conexión	Conección brida-tornillo	Material capotas	PA 6 GF
Resistencia del aislamiento	108 Ω	Diámetros de cable, max.	7 mm
Diámetros de cable, min.	4.5 mm	Material de contacto	CuZn
Sección de conexión del conductor, max.	1.5 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min. 0.34 mm <sup>2</sup>	
Tensión nominal	24 V	Corriente nominal	8 A
Tipo de protección	IP65, IP67, atornillado	Ciclos de enchufado	≤ 50
Grado de polución	3	Prensaestopas	PG 9
Conexión de apantallamiento	No	Circuitos de protección	Diodo antiparalelo
Rango de temperatura caja	-30...+90 °C	Sección de conexión, máx.	1.5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión, mín.	0.34 mm <sup>2</sup>		



**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ETIM 10.0	EC003623	ECLASS 14.0	27-44-01-05
ECLASS 15.0	27-44-01-05		

**SAIB-VSB-3P/24/9/LD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos****Dibujo acotado****Esquema de polos****Esquema de conexiones**