
CLI C 02-12 SDR SG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Los señalizadores para cables CLI C se montan en cables no conectados. Se dispone de cuatro tamaños diferentes para secciones de entre 0,5 mm² y 70 mm² como máximo. Los señalizadores están impresos y listos para el uso. Se pueden obtener rotulaciones personalizadas simplemente combinando los distintos señalizadores.

- Señalizadores cerrados, seguros y ajustables para cables no conectados
- Amplio campo de aplicación gracias a su perfil especial de fuelle con efecto de resorte
- Montaje rápido y sencillo con pocas maniobras
- Dispone de accesorios que simplifican la tarea de señalización
- Señalización duradera de alta calidad
- Contraste óptimo para una buena legibilidad

Datos generales para pedido

Versión	CableLine, Señalizadores para cables y conducto-
	res, 1.3 - 3 mm, 12 x 3.4 mm, bajo demanda
Código	<u>1873330000</u>
Tipo	CLI C 02-12 SDR SG
GTIN (EAN)	4032248457410
Cantidad	100 Pieza

1

CLI C 02-12 SDR SG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

\mathbf{u}_{\sim}	 logacion	~~
T U	IOUACIOII	

ROHS

Dimensiones y peso	s		
Profundidad	3.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1378 inch
Altura	12 mm	Altura (pulgadas)	0.4724 inch
Anchura	3.4 mm	Anchura (pulgadas)	0.1339 inch
Peso neto	0.11 g		

Conformidad

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -30...80 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Orientación de la impresión	horizontal	Tipo de impresión	según especificaciones del
			cliente
Procedimiento de impresión	Por chorro de tinta	Versión	Bucle
Anchura	3.4 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Gama de temperaturas de servicio	, max. 80 °C	Gama de temperaturas de servicio, min	30 °C
Color	bajo demanda	Halógenos	Sí
Material básico	PVC, blando, sin cadmio	Color de impresión	negro
Caracteres impresos	bajo demanda	Gama de temperaturas de servicio	-3080 °C
Aviso legal	Impresión especial		

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor,	1.5 mm²
_		max.	
Sección de conexión del conductor, min. 0.2 mm²		Diámetro externo del conductor, max.	3 mm
Diámetro externo del conductor, min.	1.3 mm	diámetro externo del conductor	1.3 - 3 mm
Sección de conexión del conductor	0.2 - 1.5 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Fecha de creación 12.11.2025 09:22:51 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

CLI C 02-12 SDR SG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



Similar a la ilustración