


Imagen de producto



La distribución o multiplicación de un potencial a bornes contiguos se realiza a través de una conexión transversal. El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar fácilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro portafolio ofrece sistemas de conexión transversal enchufables y atornillables para bornes modulares.

Datos generales para pedido

Versión	Serie W, Conexión transversal, 32 A
Código	1909120000
Tipo	ZQV 4N/20 SW
GTIN (EAN)	4032248535804
Cantidad	20 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Última fecha de pedido	2021-12-31T00:00:00+01:00
Producto alternativo	ZQV 4N/20 BK

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	25.7 mm	Profundidad (pulgadas)	1.0118 inch
Altura	120.7 mm	Altura (pulgadas)	4.752 inch
Anchura	2.8 mm	Anchura (pulgadas)	0.1102 inch
Peso neto	14.18 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura permanente de trabajo, min.	-60	Temperatura permanente de trabajo, max.	130

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Material básico	Wemid	Color	negro
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

Datos nominales

Corriente nominal 32 A

Dimensiones

Paso en mm (P) 6.10 mm

Generalidades

Número de polos	20	Indicación de montaje	Montaje directo
-----------------	----	-----------------------	-----------------

Otros datos técnicos

Tipo de fijación	insertado	Indicación de montaje	Montaje directo
------------------	-----------	-----------------------	-----------------

Valores característicos del sistema

Versión para bornes

Indicación importante

Información de producto Por motivos de estabilidad y temperatura, solo es posible desconectar el 60 % de los elementos de contacto. La utilización de conectores transversales reduce la tensión nominal a 400 V. La tensión se reducirá a 25 V si se utiliza una conexión transversal cortada con bordes de corte con prensa. Las conexiones transversales de más de 10 polos presentan bordes de corte sin recubrimiento de fábrica.

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		