

VG M25 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración

Produktabbildung

La sensibilidad cada vez mayor de los componentes electrónicos y el creciente número de frecuencias de interferencias electromagnéticas han llevado a los prensaestopas a desempeñar un importante papel en el diseño de la protección de los sistemas. Este tipo de prensaestopas EMC ofrece protección contra las frecuencias que generan interferencias gracias a la conexión de filtrado de 360°. La junta con dispositivo de bloqueo manual descarga la tensión y ofrece una excelente sujeción de los cables. Además, el prensaestopas que se encuentra cerca de la junta cumple los requisitos de la norma EN 62444. El diseño patentado permite un montaje extremadamente rápido y sencillo.

Datos generales para pedido

Versión	VG EMV GEN 1 (presaestopas EMC con jaula de sujeción), Presaestopas, recto, M 25, 8, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, latón, niquelado
Código	1909520000
Tipo	VG M25 - MS 1/EMV
GTIN (EAN)	4032248536443
Cantidad	25 Pieza

VG M25 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	30.7 mm	Altura (pulgadas)	1.2087 inch
Longitud	38.7 mm	Longitud (pulgadas)	1.5236 inch
Peso neto	50.64 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Datos generales

Diámetro del cable exterior, máx.	17 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	11 mm
Junta tórica	NBR	Tipo de protección con GWDR	IP68 - 5 bar (30 min), IP69K
Par de apriete	8 Nm	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Paso de rosca	1.5 mm
Halógenos	Sí	Diámetro del apantallamiento, max.	17.00 mm
Diámetro del apantallamiento, min.	9.50 mm	Calibre de llave 1	27 mm
Calibre de llave 2	27 mm	calibre de llave	27 mm
Tipo de protección	IP68 - 5 bar (30 min), IP69K	Prensaestopas	Métrico, M 25
Material básico	latón, niquelado	Aplicación del cierre	CR
Junta	NBR	Tuerca (externa)	M 25
Longitud de rosca	8 mm	Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.	14.50 Nm
Tipo de protección (UL)	Type 4X	Par de apriete pieza de conexión, máx.	8.50 Nm
Par de apriete pieza de conexión, mín.	7.50 Nm	Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.	13.50 Nm
Borne	Poliamida		

Números de certificación de prensaestopas

Núm. de certificación de prensaestopas (GERMLLOYD)	E-14047
Núm. de certificación de prensaestopas (cULus)	E-199260

Núm. de certificación de prensaestopas (UL)	E-199260
Condiciones de aprobación	DNV, UL, cULus

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01

Datos técnicos

ECLASS 15.0


27-14-08-01

VG M25 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



VG M25 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Datos generales para pedido**

Tipo	SKMU EMV M25	Versión
Código	1777640000	SKMU MS EMV (contratuerca de latón - EMC), Contratuerca, M 25,
GTIN (EAN)	4032248157914	3.6 mm, laton, niquelado
Cantidad	50 ST	

Junta hermética de neopreno: GWDR NP

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	GWDR M25-NP	Versión
Código	1736250000	GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, M 25,
GTIN (EAN)	4008190956042	Neopreno
Cantidad	100 ST	

Junta hermética de polietileno: GWDR PO

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	GWDR M25-PO	Versión
Código	1777950000	GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, M 25,
GTIN (EAN)	4032248158218	Poliétileno
Cantidad	50 ST	

VG M25 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Junta de fibra vulcanizada: KSWF

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	KSWF M25	Versión
Código	0899770000	KSWF (junta hermética - fibra vulcanizada), Anillo para junta, M 25,
GTIN (EAN)	4032248850167	Fibra vulcanizada
Cantidad	25 ST	

Junta hermética de nylon: KSWN

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	KSWN M25	Versión
Código	1076640000	KSWN (junta hermética - nylon), Anillo para junta, M 25, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248838684	
Cantidad	25 ST	