


**SF 1/21 MC NE RT V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

SlimFix son señalizadores de cables y conductores que permiten ahorrar espacio en el montaje. Los señalizadores también se pueden colocar después de realizar la instalación. El material de fabricación está exento de halógenos y corresponde a la clase de protección V0/V2. SlimFix es un señalizador reconocido y nombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. La herramienta SF permite el montaje sencillo de pequeños señalizadores.

- Material exento de halógenos
- Índice de inflamabilidad V0/V2
- Señalizadores de calidad garantizada y empleados, p. ej., en el campo de la tecnología de control del tráfico
- A partir de una sección de 16,0 mm<sup>2</sup> se deben utilizar abrazaderas para la fijación
- Señalizadores en formato MultiCard

**Datos generales para pedido**

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Versión    | SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, rojo |
| Código     | <a href="#">1918600000</a>                                                        |
| Tipo       | SF 1/21 MC NE RT V2                                                               |
| GTIN (EAN) | 4032248554454                                                                     |
| Cantidad   | 400 Pieza                                                                         |

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|             |        |                        |             |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 3.2 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.126 inch  |
| Altura      | 2.1 mm | Altura (pulgadas)      | 0.8268 inch |
| Anchura     | 3.2 mm | Anchura (pulgadas)     | 0.126 inch  |
| Peso neto   | 0.29 g |                        |             |

## Temperaturas

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C |
|----------------------------------|--------------|

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |                  |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |                  |
| Huella de carbono del producto              | Desde la cuna hasta la puerta         | 0.002 kg CO2 eq. |

## Datos generales

|                                                |                                                                                             |           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tipo de impresión                              | sin imprimir                                                                                |           |
| Anchura                                        | 3.2 mm                                                                                      |           |
| Grado inflamabilidad según UL 94               | V-2                                                                                         |           |
| Gama de temperaturas de servicio, max.         | 100 °C                                                                                      |           |
| Gama de temperaturas de servicio, min.         | -40 °C                                                                                      |           |
| Color                                          | rojo                                                                                        |           |
| Halógenos                                      | No                                                                                          |           |
| Material básico                                | Poliamida 66                                                                                |           |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega                                                                            | MultiCard |
| Tamaño del campo para rotulación               | 21 x 3.2 mm                                                                                 |           |
| Industrias recomendadas                        | Transporte, Maquinaria                                                                      |           |
| Impresora compatible                           | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |
| Número de señalizadores por combinación        | 1 MultiCard = Conductor and cable markers                                                   |           |
| Gama de temperaturas de servicio               | -40...100 °C                                                                                |           |

## Señalizador para cables y conductores

|                                         |                            |                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Halógenos                               | No                         | Sección de conexión del conductor, max. | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor, min. | 0.5 mm <sup>2</sup>        | Diámetro externo del conductor, max.    | 2.1 mm               |
| Diámetro externo del conductor, min.    | 1.7 mm                     | diámetro externo del conductor          | 1.7 - 2.1 mm         |
| Sección de conexión del conductor       | 0.5 - 0.75 mm <sup>2</sup> |                                         |                      |

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Dibujos**

