SF 5/21 MC SDR V2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Similar a la ilustración

SlimFix son señalizadores de cables y conductores que permiten ahorrar espacio en el montaje. Los señalizadores también se pueden colocar después de realizar la instalación. El material de fabricación está exento de halógenos y corresponde a la clase de protección VO/V2. SlimFix es un señalizador reconocido y nombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. La herramienta SF permite el montaje sencillo de pequeños señalizadores.

- Material exento de halógenos
- Índice de inflamabilidad V0/V2
- Señalizadores de calidad garantizada y empleados, p. ej., en el campo de la tecnología de control del tráfico
- A partir de una sección de 16,0 mm² se deben utilizar abrazaderas para la fijación
- Señalizadores en formato MultiCard

Datos generales para pedido

SlimFix, Señalizadores para cables y conductores,
4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, bajo demanda
<u>1919110000</u>
SF 5/21 MC SDR V2
4032248555437
32 Pieza

Versión del catálogo / Dibujos



SF 5/21 MC SDR V2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Home	ologac	IODAG
	nouac	IUIICO

ROHS

Dimensiones y pesos				
Profundidad	8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.315 inch	
Altura	21 mm	Altura (pulgadas)	0.8268 inch	
Anchura	7.4 mm	Anchura (pulgadas)	0.2913 inch	

Conformidad

1.03 g

Temperaturas

Peso neto

Gama de temperaturas de servicio -40...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención	
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso	
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.009 kg CO2 eq.

Datos generales

Orientación de la impresión	horizontal
Tipo de impresión	según especificaciones del cliente
Procedimiento de impresión	Laser MC
Anchura	7.4 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Gama de temperaturas de servicio, max.	. 100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Color	bajo demanda
Halógenos	No
Material básico	Poliamida 66
Color de impresión	negro
Caracteres impresos	Requiere archivo M-Print PRO
Etiqueta de recomendación	Color según los requisitos del cliente (enviar archivo M-Print PRO)
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega MultiCard
Tamaño del campo para rotulación	21 x 7.4 mm
Impresora compatible	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Conductor and cable markers
Gama de temperaturas de servicio	-40100 °C

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor,	10 mm ²
		max.	
Sección de conexión del conductor, mir	n. 6 mm²	Diámetro externo del conductor, max.	7.4 mm
Diámetro externo del conductor, min.	4.8 mm	diámetro externo del conductor	4.8 - 7.4 mm
Sección de conexión del conductor	6 - 10 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530

Fecha de creación 05.11.2025 11:59:05 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

SF 5/21 MC SDR V2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		