

SF 1/12 MC NE GE V2


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SlimFix son señalizadores de cables y conductores que permiten ahorrar espacio en el montaje. Los señalizadores también se pueden colocar después de realizar la instalación. El material de fabricación está exento de halógenos y corresponde a la clase de protección V0/V2. SlimFix es un señalizador reconocido y nombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. La herramienta SF permite el montaje sencillo de pequeños señalizadores.

- Material exento de halógenos
- Índice de inflamabilidad V0/V2
- Señalizador de calidad garantizada y empleados, p. ej., en el campo de la tecnología de control del tráfico
- A partir de una sección de 16,0 mm² se deben utilizar abrazaderas para la fijación
- Señalizador en formato MultiCard

Datos generales para pedido

Versión	SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 1.7 - 2.1 mm, 12 x 3.2 mm, amarillo
Código	1919340000
Tipo	SF 1/12 MC NE GE V2
GTIN (EAN)	4032248555710
Cantidad	400 Pieza

SF 1/12 MC NE GE V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	3.2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.126 inch
Altura	12 mm	Altura (pulgadas)	0.4724 inch
Anchura	3.2 mm	Anchura (pulgadas)	0.126 inch
Peso neto	0.16 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso		
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.002 kg CO2 eq.	

Datos generales

Color de material según código de resistencia	4		
Tipo de impresión	sin imprimir		
Anchura	3.2 mm		
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2		
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C		
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C		
Color	amarillo		
Halógenos	No		
Material básico	Poliamida 66		
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	MultiCard	
Tamaño del campo para rotulación	12 x 3.2 mm		
Industrias recomendadas	Transporte, Maquinaria		
Impresora compatible	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2		
Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Conductor and cable markers		
Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C		

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	0.75 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	0.5 mm ²	Diámetro externo del conductor, max.	2.1 mm
Diámetro externo del conductor, min.	1.7 mm	diámetro externo del conductor	1.7 - 2.1 mm
Sección de conexión del conductor	0.5 - 0.75 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Dibujos

