

PEAN AL 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

Versión	Borne de tierra, Conexión brida-tornillo, gris, 95 mm², Número de conexiones: 1, Acero
Código	1890720000
Tipo	PEAN AL 95
GTIN (EAN)	4032248500109
Cantidad	5 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Última fecha de pedido	2023-11-28T00:00:00+01:00

PEAN AL 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	24 mm	Profundidad (pulgadas)	0.9449 inch
Altura	75.7 mm	Altura (pulgadas)	2.9803 inch
Anchura	30 mm	Anchura (pulgadas)	1.1811 inch
Peso neto	105.8 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Conductor embornable (conexión nominal)

Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Número de conexiones	1
------------------	-------------------------	----------------------	---

Datos del material

Material básico	Acero	Color	gris
-----------------	-------	-------	------

Datos nominales

Sección nominal	95 mm ²	Resistencia de paso según IEC 60947-7-0.14 mΩ
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x	7.42 W	x

Generalidades

Indicación de montaje	Montaje directo
-----------------------	-----------------

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	Montaje directo
-----------------------	-----------------

Valores característicos del sistema

Versión	Borne de tierra
---------	-----------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000901	ETIM 9.0	EC000901
ETIM 10.0	EC000901	ECLASS 14.0	27-25-01-03
ECLASS 15.0	27-25-01-03		