

## BUZ 10.16HP/07/180SF AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Imagen de producto



Conector hembra de alto rendimiento con conexión brida-tornillo de acero inoxidable y totalmente exenta de mantenimiento de Weidmüller. Montaje en serie sin pérdida de polos o con sujeción multifunción patentada para un enclavamiento seguro, rápido y sin herramientas. La mejor fiabilidad de maniobra y funcionamiento gracias a una cara enchufable que impide errores de conexión, con diversidad de codificación única, protección contra cableado erróneo y contacto de plata de 4 puntos.

## Datos generales para pedido

|                                                                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión                                                                  | Conector para placa c.i., enchufe hembra, 10.16 mm, Número de polos: 7, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja |
| Código                                                                   | <a href="#">1924760000</a>                                                                                                                       |
| Tipo                                                                     | BUZ 10.16HP/07/180SF AG BK BX                                                                                                                    |
| GTIN (EAN)                                                               | 4032248564910                                                                                                                                    |
| Cantidad                                                                 | 12 Pieza                                                                                                                                         |
| Valores característicos del IEC: 1000 V / 78.3 A / 0.2 - 16 mm² producto | UL: 600 V / 60 A / AWG 22 - AWG 4                                                                                                                |
| Embalaje                                                                 | Caja                                                                                                                                             |

## BUZ 10.16HP/07/180SF AG BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| ROHS                          | Conformidad                  |
| UL File Number Search         | <a href="#">Sitio web UL</a> |
| Núm. de certificación (cURus) | E60693                       |

## Dimensiones y pesos

|           |         |
|-----------|---------|
| Peso neto | 89.45 g |
|-----------|---------|

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

## Parámetros del sistema

|                                                 |                                      |                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Familia del producto                            | OMNIMATE Power - Serie BU/SU 10.16HP | Tipo de conexión                                | Conexión de campo       |
| Técnica de conexión de conductores              | Conexión brida-tornillo              | Paso en mm (P)                                  | 10.16 mm                |
| Paso en pulgadas (P)                            | 0.400 "                              | Dirección de salida de conductor                | 180°                    |
| Número de polos                                 | 7                                    | L1 en mm                                        | 60.96 mm                |
| L1 en pulgadas                                  | 2.400 "                              | Número de series                                | 1                       |
| Número de filas de polos                        | 1                                    | Sección nominal                                 | 16 mm²                  |
| Protección contra contacto según DIN VDE 57106  | protección de dedos                  | Protección contra contacto según DIN VDE 0470   | IP 20                   |
| Resistencia de paso                             | 4,50 mΩ                              | Codificable                                     | Sí                      |
| Longitud de desaislado                          | 12 mm                                | Par de apriete para sujeción por tornillo, mín. | 0.3 Nm                  |
| Par de apriete para sujeción por tornillo, mín. | 0.4 Nm                               | Par de apriete, min.                            | 1.2 Nm                  |
| Par de apriete, max.                            | 2 Nm                                 | Tornillo de apriete                             | M 4                     |
| Punta de destornillador                         | 1,0 x 5,5                            | Punta de destornillador normativa               | DIN 5264, ISO 8764/2-PZ |
| Ciclos de enchufado                             | 25                                   | Fuerza de inserción/polo, máx.                  | 15.5 N                  |
| Fuerza de extracción/polo, máx.                 | 14.5 N                               |                                                 |                         |

## Datos del material

|                                                         |          |                                               |                |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|
| Materiales aislantes                                    | PA GF    | Color                                         | negro          |
| Carta de colores (similar)                              | RAL 9011 | Grupo de materiales aislantes                 | I              |
| Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 600    | Moisture Level (MSL)                          |                |
| Grado inflamabilidad según UL 94                        | V-0      | Material de contacto                          | Aleación de Cu |
| Superficie de contacto                                  | Plateado | Estructura de capas del contacto del conector | ≥ 3 µm Ag      |
| Temperatura de almacenamiento, mín.                     | -40 °C   | Temperatura de almacenamiento, max.           | 70 °C          |
| Temperatura de servicio, mín.                           | -50 °C   | Temperatura de servicio, max.                 | 130 °C         |
| Gama de temperatura, montaje, mín.                      | -25 °C   | Gama de temperatura, montaje, max.            | 130 °C         |

## Conductores aptos para conexión

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Sección de embornado, mín. | 0.2 mm² |
| Sección de embornado, máx. | 16 mm²  |

## BUZ 10.16HP/07/180SF AG BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

|                                                                |                                   |                                 |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Sección de conexión del conductor<br>AWG, mín.                 | AWG 22                            |                                 |                             |
| Sección de conexión del conductor<br>AWG, máx.                 | AWG 4                             |                                 |                             |
| Rígido, mín. H05(07) V-U                                       | 0.2 mm²                           |                                 |                             |
| Rígido, máx. H05(07) V-U                                       | 16 mm²                            |                                 |                             |
| Semirrígido, mín H07V-R                                        | 6 mm²                             |                                 |                             |
| semirrígido, máx. H07V-R                                       | 16 mm²                            |                                 |                             |
| Flexible, mín. H05(07) V-K                                     | 0.5 mm²                           |                                 |                             |
| Flexible, máx. H05(07) V-K                                     | 16 mm²                            |                                 |                             |
| con term. tub. con aislamiento DIN 46<br>228/4,mín.            | 0.25 mm²                          |                                 |                             |
| con term. tub. con aislamiento DIN 46<br>228/4,máx             | 16 mm²                            |                                 |                             |
| con terminal tubular, DIN 46228 pt 1,<br>mín.                  | 0.25 mm²                          |                                 |                             |
| con terminal tubular según DIN 46<br>228/1, máx.               | 16 mm²                            |                                 |                             |
| Calibre macho de conformidad con la<br>norma EN 60999 a x b; ø | 5.3mm (B6)                        |                                 |                             |
| Conductor embornable                                           | Sección de conexión del conductor | Tipo                            | conductor fino              |
|                                                                |                                   | nominal                         | 0.5 mm²                     |
|                                                                | Terminal tubular                  | Longitud de desaislado          | nominal 14 mm               |
|                                                                |                                   | Terminal tubular<br>recomendado | <a href="#">H0.5/18 OR</a>  |
|                                                                | Sección de conexión del conductor | Tipo                            | conductor fino              |
|                                                                |                                   | nominal                         | 1 mm²                       |
|                                                                | Terminal tubular                  | Longitud de desaislado          | nominal 15 mm               |
|                                                                |                                   | Terminal tubular<br>recomendado | <a href="#">H1.0/18 GE</a>  |
|                                                                | Sección de conexión del conductor | Tipo                            | conductor fino              |
|                                                                |                                   | nominal                         | 1.5 mm²                     |
|                                                                | Terminal tubular                  | Longitud de desaislado          | nominal 15 mm               |
|                                                                |                                   | Terminal tubular<br>recomendado | <a href="#">H1.5/18D SW</a> |
|                                                                |                                   | Longitud de desaislado          | nominal 12 mm               |
|                                                                |                                   | Terminal tubular<br>recomendado | <a href="#">H1.5/12</a>     |
|                                                                | Sección de conexión del conductor | Tipo                            | conductor fino              |
|                                                                |                                   | nominal                         | 0.75 mm²                    |
|                                                                | Terminal tubular                  | Longitud de desaislado          | nominal 14 mm               |
|                                                                |                                   | Terminal tubular<br>recomendado | <a href="#">H0.75/18 W</a>  |
|                                                                | Sección de conexión del conductor | Tipo                            | conductor fino              |
|                                                                |                                   | nominal                         | 2.5 mm²                     |
|                                                                | Terminal tubular                  | Longitud de desaislado          | nominal 14 mm               |
|                                                                |                                   | Terminal tubular<br>recomendado | <a href="#">H2.5/19D BL</a> |
|                                                                |                                   | Longitud de desaislado          | nominal 12 mm               |
|                                                                |                                   | Terminal tubular<br>recomendado | <a href="#">H2.5/12</a>     |
|                                                                | Sección de conexión del conductor | Tipo                            | conductor fino              |
|                                                                |                                   | nominal                         | 4 mm²                       |
|                                                                | Terminal tubular                  | Longitud de desaislado          | nominal 12 mm               |
|                                                                |                                   | Terminal tubular<br>recomendado | <a href="#">H4.0/12</a>     |
|                                                                |                                   | Longitud de desaislado          | nominal 14 mm               |
|                                                                |                                   | Terminal tubular<br>recomendado | <a href="#">H4.0/20D GR</a> |
|                                                                | Sección de conexión del conductor | Tipo                            | conductor fino              |

## Datos técnicos

|                                   |                        |                              |                             |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                   |                        | nominal                      | 6 mm <sup>2</sup>           |
| Terminal tubular                  | Longitud de desaislado | nominal                      | 14 mm                       |
|                                   |                        | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H6,0/20 SW</a>  |
|                                   |                        | Longitud de desaislado       | nominal 12 mm               |
|                                   |                        | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H6,0/12</a>     |
| Sección de conexión del conductor | Tipo                   | conductor fino               |                             |
|                                   |                        | nominal                      | 10 mm <sup>2</sup>          |
| Terminal tubular                  | Longitud de desaislado | nominal                      | 12 mm                       |
|                                   |                        | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H10,0/12</a>    |
|                                   |                        | Longitud de desaislado       | nominal 15 mm               |
|                                   |                        | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H10,0/22 EB</a> |
| Sección de conexión del conductor | Tipo                   | conductor fino               |                             |
|                                   |                        | nominal                      | 16 mm <sup>2</sup>          |
| Terminal tubular                  | Longitud de desaislado | nominal                      | 12 mm                       |
|                                   |                        | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H16,0/12</a>    |
|                                   |                        | Longitud de desaislado       | nominal 15 mm               |
|                                   |                        | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H16,0/22 GN</a> |

Texto de referencia La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.

## Datos nominales conformes a IEC

|                                                                                      |                        |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| testado según la norma                                                               | IEC 60664-1, IEC 61984 | Corriente nominal, número de polos mín. 78.3 A (Tu=20 °C)             |
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)                                   | 67.9 A                 | Corriente nominal, número de polos mín. 70.6 A (Tu=40 °C)             |
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)                                   | 61.3 A                 | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2  |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2                | 1000 V                 | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2                 | 6 kV                   | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 |
| Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 8 kV                   | Resistencia a corrientes de corta duración                            |
| Distancia de fuga, mín.                                                              | 15.1 mm                | Distancia mín.                                                        |
|                                                                                      |                        | 15.1 mm                                                               |

## Datos nominales según CSA

|                                             |                                                                                                  |                                             |                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Instituto (CSA)                             | CSA                                                                                              | Núm. de certificación (CSA)                 | 200039-1842490 |
| Tensión nominal (Use Group B / CSA)         | 600 V                                                                                            | Tensión nominal (Use Group C / CSA)         | 600 V          |
| Tensión nominal (Use group D / CSA)         | 600 V                                                                                            | Intensidad nominal (Use Group B / CSA)      | 60 A           |
| Intensidad nominal (Use Group C / CSA)      | 60 A                                                                                             | Intensidad nominal (Use Group D / CSA)      | 5 A            |
| Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 22                                                                                           | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 4          |
| Referencia para valores de homologación     | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |                                             |                |

## BUZ 10.16HP/07/180SF AG BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Datos nominales según UL 1059

|                                             |                                                                                                  |                                             |        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Instituto (cURus)                           | CURUS                                                                                            | Núm. de certificación (cURus)               | E60693 |
| Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)     | 600 V                                                                                            | Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)     | 600 V  |
| Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)     | 600 V                                                                                            | Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)  | 60 A   |
| Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059)  | 60 A                                                                                             | Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)  | 5 A    |
| Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 22                                                                                           | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 4  |
| Referencia para valores de homologación     | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |                                             |        |

## Embalaje

|             |           |                 |           |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| Embalaje    | Caja      | Longitud de VPE | 352.00 mm |
| Anchura VPE | 142.00 mm | Altura de VPE   | 50.00 mm  |

## Pruebas tipo

|                                                        |                   |                                                                                                             |                                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Prueba: durabilidad de los marcapjes                   | Estándar          | siguiendo el patrón de DIN EN 61984, sección 7.3.2 / 04.02 DIN EN 60068-2-70 / 07.96                        |                                    |
|                                                        | Prueba            | marca de origen, identificación de tipo, paso, marcaje de homologación cULus, tipo de material, durabilidad |                                    |
|                                                        | Evaluación        | disponible                                                                                                  |                                    |
| Prueba: sección ajustable                              | Estándar          | DIN EN 60999-1, secciones 7 y 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, sección 8.2.4.5.1 / 12.99                        |                                    |
|                                                        | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor                                                                    | rígido de 0,5 mm <sup>2</sup>      |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                                                    | semirrígido de 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                                                    | rígido de 16 mm <sup>2</sup>       |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                                                    | semirrígido de 16 mm <sup>2</sup>  |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                                                    | AWG 22/1                           |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                                                    | AWG 22/19                          |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                                                    | AWG 6/1                            |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                                                    | AWG 6/19                           |
|                                                        | Evaluación        | superado                                                                                                    |                                    |
| Prueba de daños y liberación accidental de conductores | Estándar          | DIN EN 60999-1, sección 9.4 / 12.00                                                                         |                                    |
|                                                        | Requerimiento     | 0,2 kg                                                                                                      |                                    |
|                                                        | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor                                                                    | rígido de 0,2 mm <sup>2</sup>      |
|                                                        |                   | superado                                                                                                    |                                    |
|                                                        | Requerimiento     | 0,3 kg                                                                                                      |                                    |
|                                                        | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor                                                                    | semirrígido de 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                                                    | AWG 22/1                           |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                                                    | AWG 22/19                          |

## Datos técnicos

|                      |                   |                                          |                                   |
|----------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Prueba de extracción | Evaluación        | superado                                 |                                   |
|                      | Requerimiento     | 2,9 kg                                   |                                   |
|                      | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor | rígido de 16 mm <sup>2</sup>      |
|                      |                   | Tipo de conductor y sección de conductor | semirrígido de 16 mm <sup>2</sup> |
|                      |                   | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 6/7                           |
|                      | Evaluación        | superado                                 |                                   |
|                      | Estándar          | DIN EN 60999-1, sección 9.5 / 12.00      |                                   |
|                      | Requerimiento     | ≥10 N                                    |                                   |
|                      | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor | rígido de 0,2 mm <sup>2</sup>     |
|                      |                   | Evaluación                               | superado                          |
|                      |                   | Requerimiento                            | ≥15 N                             |
|                      | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 22/1                          |
|                      |                   | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 22/19                         |
|                      | Evaluación        | superado                                 |                                   |
|                      | Requerimiento     | ≥20 N                                    |                                   |
|                      | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor | H05V-K0.5                         |
|                      |                   | Evaluación                               | superado                          |
|                      |                   | Requerimiento                            | ≥100 N                            |
|                      | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor | H07V-U16                          |
|                      |                   | Tipo de conductor y sección de conductor | H07V-K16                          |
|                      |                   | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 6/7                           |
|                      | Evaluación        | superado                                 |                                   |

## Indicación importante

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Notas               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• For all applications with flange we recommend to fix the pin header with the help of the soldering flange or a self-tapping screw on the board.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |


## BUZ 10.16HP/07/180SF AG BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos


### Imagen de producto




### Dimensional drawing




### Graph



### Graph



### Graph



## BUZ 10.16HP/07/180SF AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Elementos de codificación



La técnica de conexión enchufable para la electrónica de potencia está optimizada para la moderna técnica de accionamiento, por ejemplo arrancadores motor, convertidores de frecuencia y servovariadores. OMNIMATE Power establece normas gracias a una seguridad mejorada y a soluciones innovadoras como el soporte de apantallado enchufable, los contactos de señal integrados o el manejo con una sola mano.

Las 3 series de productos le ofrecen otras ventajas adicionales:

- Escalabilidad adecuada a cada aplicación: desde la compacta conexión de 4 mm<sup>2</sup> para 29 A (IEC) o 20 A (UL) hasta la robusta conexión de 16 mm<sup>2</sup> para 76 A (IEC) o 54 A (UL)
- Aplicación ilimitada de hasta 1000V (IEC) o 600 V (UL)
- Múltiples opciones de fijación optimizadas para cada aplicación

Nuestro servicio:

diseña fácilmente sus conexiones enchufables mediante el configurador de producto.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | KO BU/SU10.16HP BK         | Versión                                                                |
| Código     | <a href="#">1824410000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Elemento de codificación, negro, |
| GTIN (EAN) | 4032248326716              | Número de polos: 1                                                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                        |
| Tipo       | KO BU/SU10.16HP WT         | Versión                                                                |
| Código     | <a href="#">2592600000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Elemento de codificación,        |
| GTIN (EAN) | 4050118717389              | natural, Número de polos: 1                                            |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                        |

## Destornillador de pala plana



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Tipo       | SDS 0.8X4.5X125            | Versión                        |
| Código     | <a href="#">9009020000</a> | Destornillador, Destornillador |
| GTIN (EAN) | 4032248266883              |                                |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                |

## BUZ 10.16HP/07/180SF AG BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Destornillador de estrella, tipo Phillips



Destornillador para tornillos de estrella, tipo Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2- PH, accionamiento según ISO 8764- PH, punta cromo superior, mango blando SoftFinish

### Datos generales para pedido

|            |                            |                                |  |
|------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| Tipo       | SDK PH1                    | Versión                        |  |
| Código     | <a href="#">9008480000</a> | Destornillador, Destornillador |  |
| GTIN (EAN) | 4032248056477              |                                |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                |  |

## BUZ 10.16HP/07/180SF AG BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Contrapiezas

## SU 10.16HP/180SF




Conector macho para alta intensidad, de una hilera, para montaje en serie sin pérdida de polos o con sujeción patentada para enclavamiento rápido sin herramientas. La mejor fiabilidad de maniobra y funcionamiento gracias a una cara enchufable que impide errores de conexión, con diversidad de codificación única, sujeción adicional y ayuda de orientación integrada. La longitud del pin de 3,5 mm está optimizada para soldadura por ola, con dirección de montaje de 180° a los pines de soldadura.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SU 10.16HP/07/180SF 3.5... | Versión                                                                                                                              |
| Código     | <a href="#">1850930000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, Brida-tornillo / brida de sujeción, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4032248381852              | 7, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado,                                                                   |
| Cantidad   | 18 ST                      | negro, Caja                                                                                                                          |

## SU 10.16HP/270SF




Conector macho de alto rendimiento, de una hilera, para montaje en serie sin pérdida de polos o con sujeción patentada para enclavamiento rápido sin herramientas. La mejor fiabilidad de maniobra y funcionamiento gracias a una cara enchufable que impide errores de conexión, con diversidad de codificación única y sujeción adicional. La longitud del pin de 3,5 mm está optimizada para soldadura por ola, con dirección de montaje de 270° a los pines de soldadura.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SU 10.16HP/07/270SF 3.5... | Versión                                                                                                                              |
| Código     | <a href="#">1851170000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, Brida-tornillo / brida de sujeción, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4032248382132              | 7, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado,                                                                   |
| Cantidad   | 18 ST                      | negro, Caja                                                                                                                          |

## SU 10.16HP/90SF



Conector macho para alta intensidad, de una hilera, para montaje en serie sin pérdida de polos o con sujeción patentada para enclavamiento rápido sin herramientas. La mejor fiabilidad de maniobra y funcionamiento gracias a una cara enchufable que impide errores de conexión, con diversidad de codificación única y sujeción adicional. La longitud del pin de 3,5 mm está optimizada para soldadura por ola, con dirección de montaje de 90° a los pines de soldadura.

## BUZ 10.16HP/07/180SF AG BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Contrapiezas

### Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SU 10.16HP/07/90SF 3.5A... | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1851090000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, Brida-tornillo / brida de |
| GTIN (EAN) | 4032248382057              | sujección, Conexión por soldadura THT, 10.16 mm, Número de polos:   |
| Cantidad   | 18 ST                      | 7, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, Plateado,   |
|            |                            | negro, Caja                                                         |