


CLI C 2-9 SDR CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los señalizadores para cables CLI C se montan en cables no conectados. Se dispone de cuatro tamaños diferentes para secciones de entre 0,5 mm² y 70 mm² como máximo. Los señalizadores están impresos y listos para el uso. Se pueden obtener rotulaciones personalizadas simplemente combinando los distintos señalizadores.

- Señalizadores cerrados, seguros y ajustables para cables no conectados
- Amplio campo de aplicación gracias a su perfil especial de fuelle con efecto de resorte
- Montaje rápido y sencillo con pocas maniobras
- Dispone de accesorios que simplifican la tarea de señalización
- Señalización duradera de alta calidad
- Contraste óptimo para una buena legibilidad

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 4 - 10 mm, 9 x 6.9 mm, bajo demanda |
| Código | 1899240000 |
| Tipo | CLI C 2-9 SDR CD |
| GTIN (EAN) | 4032248518920 |
| Cantidad | 100 Pieza |

CLI C 2-9 SDR CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| RoHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 8 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.315 inch |
| Altura | 9 mm | Altura (pulgadas) | 0.3543 inch |
| Anchura | 6.9 mm | Anchura (pulgadas) | 0.2717 inch |
| Peso neto | 0.38 g | | |

Temperaturas

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -30...80 °C |
|----------------------------------|-------------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|--|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva | Conforme sin exención |
| RoHS | |

| | |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

Datos generales

| | | | |
|--|-------------------------|--|------------------------------------|
| Orientación de la impresión | horizontal | Tipo de impresión | según especificaciones del cliente |
| Procedimiento de impresión | Por chorro de tinta | Versión | CD |
| Anchura | 6.9 mm | Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 80 °C | Gama de temperaturas de servicio, min. | -30 °C |
| Color | bajo demanda | Halógenos | Sí |
| Material básico | PVC, blando, sin cadmio | Color de impresión | negro |
| Caracteres impresos | bajo demanda | Gama de temperaturas de servicio | -30...80 °C |
| Aviso legal | Impresión especial | | |

Señalizador para cables y conductores

| | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------|
| Halógenos | Sí | Sección de conexión del conductor, max. | 16 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, min. | 2.5 mm ² | Diámetro externo del conductor, max. | 10 mm |
| Diámetro externo del conductor, min. | 4 mm | diámetro externo del conductor | 4 - 10 mm |
| Sección de conexión del conductor | 2.5 - 16 mm ² | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Dibujos



Similar a la ilustración