


## BVL 7.62HP/05/270 3.5SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

### Imagen de producto



Conector hembra de elevado rendimiento con conexión por soldadura. Montaje en serie sin pérdida de polos o con sujeción multifunción patentada para un enclavamiento seguro, rápido y sin herramientas. La mejor fiabilidad de maniobra y funcionamiento gracias a una cara enchufable que impide errores de conexión, con diversidad de codificación única, protección contra cableado erróneo y contacto de 4 puntos.

### Datos generales para pedido

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Versión                              | Conector para placa c.i., Conector hembra, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja |
| Código                               | <a href="#">1929330000</a>  |
| Tipo                                 | BVL 7.62HP/05/270 3.5SN BK BX   |
| GTIN (EAN)                           | 4032248578672   |
| Cantidad                             | 50 Pieza  |
| Valores característicos del producto | IEC: 1000 V / 56.8 A<br>UL: 300 V / 35 A  |
| Embalaje                             | Caja  |

Fecha de creación 23.04.2026 09:05:34 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| ROHS                          | Conformidad                  |
| UL File Number Search         | <a href="#">Sitio web UL</a> |
| Núm. de certificación (cURus) | E60693                       |

### Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 28 mm   | Profundidad (pulgadas) | 1.1024 inch |
| Altura      | 14.8 mm | Altura (pulgadas)      | 0.5827 inch |
| Anchura     | 38.1 mm | Anchura (pulgadas)     | 1.5 inch    |
| Peso neto   | 10.84 g |                        |             |

### Conformidad medioambiental del producto

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

### Parámetros del sistema

|   |                                     |  |                                     |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Familia del producto                          | OMNIMATE Power - Serie BV/SV 7.62HP | Tipo de conexión                               | Conexión de tarjetas                |
| Paso en mm (P)                                | 7.62 mm                             | Paso en pulgadas (P)                           | 0.300 "                             |
| Número de polos                               | 5                                   | L1 en mm                                       | 30.48 mm                            |
| L1 en pulgadas                                | 1.200 "                             | Número de series                               | 1                                   |
| Número de filas de polos                      | 1                                   | Protección contra contacto según DIN VDE 57106 | insertado con protección para dedos |
| Protección contra contacto según DIN VDE 0470 | IP 20                               | Tipo de protección                             | IP20                                |
| Resistencia de paso                           | 2,00 mΩ                             | Codificable                                    | Sí                                  |
| Ciclos de enchufado                           | 25                                  | Fuerza de inserción/polo, máx.                 | 7 N                                 |
| Fuerza de extracción/polo, máx.               | 4 N                                 |  |                                     |

### Datos del material

|   |                  |   |                     |
|---|------------------|---|---------------------|
| Materiales aislantes                                    | PA GF            | Color   | negro               |
| Carta de colores (similar)                              | RAL 9011         | Grupo de materiales aislantes                 | II                  |
| Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 500            | Resistencia del aislamiento                   | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω |
| Moisture Level (MSL)                                    |                  | Grado inflamabilidad según UL 94              | V-0                 |
| Material de contacto                                    | Aleación de Cu   | Superficie de contacto                        | estañado            |
| Estructura de capas de la conexión por soldadura        | 4...6 μm Sn matt | Estructura de capas del contacto del conector | 4...6 μm Sn matt    |
| Temperatura de almacenamiento, min.                     | -40 °C           | Temperatura de almacenamiento, max.           | 70 °C               |
| Temperatura de servicio, min.                           | -50 °C           | Temperatura de servicio, max.                 | 130 °C              |
| Gama de temperatura, montaje, min.                      | -25 °C           | Gama de temperatura, montaje, max.            | 130 °C              |

### Datos nominales conformes a IEC

|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
| testado según la norma                             | IEC 60664-1, IEC 61984 | Corriente nominal, número de polos mín.56.8 A (Tu=20 °C) |
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) | 41 A                   | Corriente nominal, número de polos mín.41 A (Tu=40 °C)   |

## BVL 7.62HP/05/270 3.5SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Datos técnicos

|  |         |   |                  |
|--|---------|---|------------------|
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)                                   | 41 A    | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2  | 1000 V           |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2                | 630 V   | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 630 V            |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2                 | 6 kV    | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 6 kV             |
| Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 6 kV    | Resistencia a corrientes de corta duración                            | 3 x 1s mit 420 A |
| Distancia de fuga, mín.  | 9.66 mm | Distancia mín.  | 6.9 mm           |

### Datos nominales según CSA

|   |  |  |                |
|---|--|--|----------------|
| Instituto (CSA)                         | CSA  | Núm. de certificación (CSA)            | 200039-1534443 |
| Tensión nominal (Use Group B / CSA)     | 300 V  | Tensión nominal (Use Group C / CSA)    | 300 V          |
| Tensión nominal (Use group D / CSA)     | 600 V  | Intensidad nominal (Use Group B / CSA) | 35 A           |
| Intensidad nominal (Use Group C / CSA)  | 35 A   | Intensidad nominal (Use Group D / CSA) | 5 A            |
| Referencia para valores de homologación | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |  |                |

### Datos nominales según UL 1059

|  |  |  |        |
|--|--|--|--------|
| Instituto (cURus)                          | CURUS  | Núm. de certificación (cURus)              | E60693 |
| Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)    | 300 V  | Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)    | 300 V  |
| Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)    | 600 V  | Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) | 35 A   |
| Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059) | 35 A   | Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) | 5 A    |
| Distancia de fuga, mín.                    | 9.66 mm  | Distancia en el aire, mín.                 | 6.9 mm |
| Referencia para valores de homologación    | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |  |        |

### Embalaje

|             |           |                 |           |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| Embalaje    | Caja      | Longitud de VPE | 185.00 mm |
| Anchura VPE | 113.00 mm | Altura de VPE   | 89.00 mm  |

### Pruebas tipo

|   |            |  |
|---|------------|--|
| Prueba: durabilidad de los marcajes               | Estándar   | DIN EN 61984, sección 7.3.2 / 09.02 siguiendo el patrón de DIN EN 60068-2-70 / 07.96 |
|   | Prueba     | marca de origen, identificación de tipo, paso, tipo de material                      |
|   | Evaluación | disponible   |
|   | Prueba     | durabilidad  |
| Prueba: error de acoplamiento (no intercambiable) | Evaluación | superado   |
|   | Estándar   | DIN EN 61984, secciones 6.3 y 6.9.1 / 09.02, DIN IEC 60512-7, sección 5 / 05.94      |
|   | Prueba     | giro de 180° con elementos de codificación   |
|   | Evaluación | superado   |
|   | Prueba     | giro de 180° sin elementos de codificación   |
|   | Evaluación | superado   |

## Datos técnicos

### Indicación importante

|                     |  |
|---------------------|--|
| Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.   |
| Notas               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Additional variants on request</li><li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li><li>• P on drawing = pitch</li><li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li><li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li><li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li></ul> |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |             |             |


## BVL 7.62HP/05/270 3.5SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

# Dibujos

### Imagen de producto




### Dimensional drawing



### Graph



### Graph



### Graph



## BVL 7.62HP/05/270 3.5SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accesorios

www.weidmueller.com

### Elementos de codificación



La técnica de conexión enchufable para la electrónica de potencia está optimizada para la moderna técnica de accionamiento, por ejemplo arrancadores motor, convertidores de frecuencia y servovariadores. OMNIMATE Power establece normas gracias a una seguridad mejorada y a soluciones innovadoras como el soporte de apantallado enchufable, los contactos de señal integrados o el manejo con una sola mano.

Las 3 series de productos le ofrecen otras ventajas adicionales:

- Escalabilidad adecuada a cada aplicación: desde la compacta conexión de 4 mm<sup>2</sup> para 29 A (IEC) o 20 A (UL) hasta la robusta conexión de 16 mm<sup>2</sup> para 76 A (IEC) o 54 A (UL)
- Aplicación ilimitada de hasta 1000V (IEC) o 600 V (UL)
- Múltiples opciones de fijación optimizadas para cada aplicación

Nuestro servicio:

diseña fácilmente sus conexiones enchufables mediante el configurador de producto.

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | BV/SV 7.62HP KO            | Versión  |
| Código     | <a href="#">1937590000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Elemento de codificación, negro, |
| GTIN (EAN) | 4032248608881              | Número de polos: 1   |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |

## BVL 7.62HP/05/270 3.5SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Contrapiezas

### SV 7.62HP 180G SN



Conector macho de alto rendimiento, de una hilera, para montaje en serie sin pérdida de polos o con sujeción patentada para enclavamiento rápido sin herramientas. La mejor fiabilidad de maniobra y funcionamiento gracias a una cara enchufable que impide errores de conexión, con diversidad de codificación única y sujeción adicional. La longitud del pin de 3,5 mm está optimizada para soldadura por ola sin plomo.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | SV 7.62HP/05/180G 3.5SN... | Versión   |
| Código     | <a href="#">1930630000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,       |
| GTIN (EAN) | 4032248580606              | Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 180°,        |
| Cantidad   | 48 ST                      | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja |

### SV 7.62HP 270G SN



Conectores macho de alto rendimiento y alta intensidad, de una hilera, para montaje en serie sin pérdida de polos o con sujeción para enclavamiento rápido sin herramientas. La mejor fiabilidad de maniobra y funcionamiento gracias a una cara enchufable que impide errores de conexión, a la diversidad de codificación única y la sujeción adicional.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | SV 7.62HP/05/270G 3.5SN... | Versión   |
| Código     | <a href="#">1931290000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,       |
| GTIN (EAN) | 4032248581320              | Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 270°,        |
| Cantidad   | 48 ST                      | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja |

### SV 7.62HP 90G SN



Conectores macho de alto rendimiento y alta intensidad, de una hilera, para montaje en serie sin pérdida de polos o con sujeción para enclavamiento rápido sin herramientas. La mejor fiabilidad de maniobra y funcionamiento gracias a una cara enchufable que impide errores de conexión, a la diversidad de codificación única y la sujeción adicional.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | SV 7.62HP/05/90G 3.5SN ... | Versión   |
| Código     | <a href="#">1930300000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,       |
| GTIN (EAN) | 4032248580170              | Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 90°,         |
| Cantidad   | 48 ST                      | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja |

## BVL 7.62HP/05/270 3.5SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Contrapiezas

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | SV 7.62HP/05/90G 3.5SN ... | Versión   |
| Código     | <a href="#">2465330000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,       |
| GTIN (EAN) | 4050118479775              | Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 90°,         |
| Cantidad   | 48 ST                      | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja |

## SV-SMT 7.62HP 270G BX



OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP – la clase de potencia de 28 kVA

Soluciones perfectas para aplicaciones de potencia  
 Mayor reserva de potencia para una mayor carga admisible:

la clase media del sistema de conectores de potencia OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP, gracias a su alta capacidad de embornado, a la gran capacidad de sobrecarga y a la amplia selección de variantes y accesorios, es el soporte del rendimiento de la serie HP. HP es la sigla de "High Performance": esto significa no solo la máxima corriente hasta 50 °C sin deriva térmica, sino también la homologación total según UL para 600 V. Además, estos conectores cumplen con la seguridad frente al contacto con los dedos en redes TN de 400V (+3,0 mm) exigida por la norma sobre aplicaciones IEC61800-5-1.

## Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | SV-SMT 7.62HP/05/270G 2... | Versión   |
| Código     | <a href="#">2499360000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,             |
| GTIN (EAN) | 4050118512601              | Conexión por soldadura THT/THR, 7.62 mm, Número de polos: 5,                |
| Cantidad   | 48 ST                      | 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.6 mm, estañado, negro, Caja |
| Tipo       | SV-SMT 7.62HP/05/270G 3... | Versión   |
| Código     | <a href="#">2498420000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,             |
| GTIN (EAN) | 4050118511642              | Conexión por soldadura THT/THR, 7.62 mm, Número de polos: 5,                |
| Cantidad   | 50 ST                      | 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja |

## BVL 7.62HP/05/270 3.5SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Contrapiezas

### SV-SMT 7.62HP 90G BX



OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP – la clase de potencia de 28 kVA

Soluciones perfectas para aplicaciones de potencia  
 Mayor reserva de potencia para una mayor carga admisible:

la clase media del sistema de conectores de potencia OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP, gracias a su alta capacidad de embornado, a la gran capacidad de sobrecarga y a la amplia selección de variantes y accesorios, es el soporte del rendimiento de la serie HP. HP es la sigla de "High Performance": esto significa no solo la máxima corriente hasta 50 °C sin deriva térmica, sino también la homologación total según UL para 600 V. Además, estos conectores cumplen con la seguridad frente al contacto con los dedos en redes TN de 400V (+3,0 mm) exigida por la norma sobre aplicaciones IEC61800-5-1.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | SV-SMT 7.62HP/05/90G 2.... | Versión  |
| Código     | <a href="#">2499560000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,            |
| GTIN (EAN) | 4050118512861              | Conexión por soldadura THT/THR, 7.62 mm, Número de polos: 5,               |
| Cantidad   | 48 ST                      | 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.6 mm, estañado, negro, Caja |
| Tipo       | SV-SMT 7.62HP/05/90G 3.... | Versión  |
| Código     | <a href="#">2498370000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,            |
| GTIN (EAN) | 4050118511604              | Conexión por soldadura THT/THR, 7.62 mm, Número de polos: 5,               |
| Cantidad   | 50 ST                      | 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja |

### SVF 7.62HP/180G



Conector macho invertido de 180°, con conexión PUSH IN, para cableado de campo, de hasta 6 mm<sup>2</sup>, con paso de 7,62, como "variante de tres sujeciones" para pasamuros en cajas. Indicado para cajas con un grosor de pared máx. de 2 mm. También es ideal como solución de protección frente a contacto con los dedos para tensiones inversas. Cumple los requerimientos de las normas UL1059 600 V Class C e IEC 61800-5-1.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | SVF 7.62HP/05/180G SN B... | Versión  |
| Código     | <a href="#">1060870000</a> | Conector para placa c.i., clavija macho, 7.62 mm, Número de        |
| GTIN (EAN) | 4032248810840              | polos: 5, 180°, PUSH IN sin actuador, Conexión directa, Sección de |
| Cantidad   | 40 ST                      | embornado, máx. : 10 mm <sup>2</sup> , Caja                        |

## BVL 7.62HP/05/270 3.5SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Contrapiezas

### SVZ 7.62HP 180 SN



Conector macho de alto rendimiento con la reconocida conexión brida-tornillo de acero y totalmente exenta de mantenimiento de Weidmüller. Montaje en serie sin pérdida de polos o con sujeción multifunción patentada para un enclavamiento seguro, rápido y sin herramientas. La mejor fiabilidad de maniobra y funcionamiento gracias a una cara enchufable que impide errores de conexión, con diversidad de codificación única, protección contra cableado erróneo. Apto para señalización.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | SVZ 7.62HP/05/180G SN B... | Versión   |
| Código     | <a href="#">1931660000</a> | Conector para placa c.i., clavija macho, 7.62 mm, Número de polos: 5,           |
| GTIN (EAN) | 4032248581658              | 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 6 mm <sup>2</sup> , |
| Cantidad   | 50 ST                      | Caja  |

### SVZ 7.62HP 180SH180 SN



Conector macho de alto rendimiento con la reconocida conexión brida-tornillo de acero y totalmente exenta de mantenimiento de Weidmüller. Montaje en serie sin pérdida de polos o con sujeción multifunción patentada para un enclavamiento seguro, rápido y sin herramientas. La mejor fiabilidad de maniobra y funcionamiento gracias a una cara enchufable que impide errores de conexión, con diversidad de codificación única, protección contra cableado erróneo. Apto para señalización.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | SVZ 7.62HP/05/180SH180 ... | Versión   |
| Código     | <a href="#">1932480000</a> | Conector para placa c.i., clavija macho, 7.62 mm, Número de polos: 5,           |
| GTIN (EAN) | 4032248583591              | 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 6 mm <sup>2</sup> , |
| Cantidad   | 25 ST                      | Caja  |

### SVZ 7.62HP 180SH180C SN



Conector macho de alto rendimiento con la reconocida conexión brida-tornillo de acero y totalmente exenta de mantenimiento de Weidmüller. Montaje en serie sin pérdida de polos o con sujeción multifunción patentada para un enclavamiento seguro, rápido y sin herramientas. La mejor fiabilidad de maniobra y funcionamiento gracias a una cara enchufable que impide errores de conexión, con diversidad de codificación única, protección contra cableado erróneo. Apto para señalización.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | SVZ 7.62HP/05/180RSH180... | Versión   |
| Código     | <a href="#">1951170000</a> | Conector para placa c.i., clavija macho, 7.62 mm, Número de polos: 5,           |
| GTIN (EAN) | 4032248630141              | 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 6 mm <sup>2</sup> , |
| Cantidad   | 25 ST                      | Caja  |

## BVL 7.62HP/05/270 3.5SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Contrapiezas

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### SVZ 7.62HP 180SH180I SN



Conector macho de alto rendimiento con la reconocida conexión brida-tornillo de acero y totalmente exenta de mantenimiento de Weidmüller. Montaje en serie sin pérdida de polos o con sujeción multifunción patentada para un enclavamiento seguro, rápido y sin herramientas. La mejor fiabilidad de maniobra y funcionamiento gracias a una cara enchufable que impide errores de conexión, con diversidad de codificación única, protección contra cableado erróneo. Apto para señalización.

### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | SVZ 7.62HP/05/180RSH180... | Versión   |
| Código     | <a href="#">1932520000</a> | Conector para placa c.i., clavija macho, 7.62 mm, Número de polos: 5, |
| GTIN (EAN) | 4032248584130              | 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 6 mm²,    |
| Cantidad   | 25 ST                      | Caja  |