

Similar a la ilustración

Produktabbildung

La sensibilidad cada vez mayor de los componentes electrónicos y el creciente número de frecuencias de interferencias electromagnéticas han llevado a los prensaestopas a desempeñar un importante papel en el diseño de la protección de los sistemas. Este tipo de prensaestopas EMC ofrece protección contra las frecuencias que generan interferencias gracias a la conexión de filtrado de 360°. La junta con dispositivo de bloqueo manual descarga la tensión y ofrece una excelente sujeción de los cables. Además, el prensaestopas que se encuentra cerca de la junta cumple los requisitos de la norma EN 62444. El diseño patentado permite un montaje extremadamente rápido y sencillo.

Datos generales para pedido

Versión	VG EMV GEN 1 (presaestopas EMC con jaula de sujeción), Presaestopas, recto, M 40, 9, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, latón, niquelado
Código	1909540000
Tipo	VG M40 - MS 1/EMV
GTIN (EAN)	4032248536467
Cantidad	5 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	43 mm	Altura (pulgadas)	1.6929 inch
Longitud	52 mm	Longitud (pulgadas)	2.0472 inch
Peso neto	77.2 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Datos generales

Diámetro del cable exterior, máx.	28 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	19 mm
Junta tórica	NBR	Tipo de protección con GWDR	IP68 - 5 bar (30 min), IP69K
Par de apriete	12 Nm	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Paso de rosca	1.5 mm
Halógenos	Sí	Diámetro del apantallamiento, max.	28.00 mm
Diámetro del apantallamiento, min.	17.00 mm	Calibre de llave 1	43 mm
Calibre de llave 2	43 mm	calibre de llave	43 mm
Tipo de protección	IP68 - 5 bar (30 min), IP69K	Prensaestopas	Métrico, M 40
Material básico	latón, niquelado	Aplicación del cierre	CR
Junta	NBR	Tuerca (externa)	M 40
Longitud de rosca	9 mm	Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.	17.50 Nm
Tipo de protección (UL)	Type 4X	Par de apriete pieza de conexión, máx.	12.50 Nm
Par de apriete pieza de conexión, mín.	11.50 Nm	Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.	16.50 Nm
Borne	Poliamida		

Números de certificación de prensaestopas

N.º de certificación de prensaestopas (GERMLLOYD)	E-14047
N.º de certificación de prensaestopas (cULus)	E-199260

N.º de certificación de prensaestopas (UL)	E-199260
Condiciones de aprobación	DNV, UL, cULus

Clasificaciones


ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01

Datos técnicos

ECLASS 15.0

27-14-08-01

Dibujos



Accesorios



Datos generales para pedido

Tipo	SKMU EMV M40	Versión
Código	1777660000	SKMU MS EMV (contratuerca de latón - EMC), Contratuerca, M 40,
GTIN (EAN)	4032248157938	4.6 mm, latón, niquelado
Cantidad	10 ST	

Junta hermética de neopreno: GWDR NP



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	GWDR M40-NP	Versión
Código	1736270000	GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, M 40,
GTIN (EAN)	4008190956066	Neopreno
Cantidad	20 ST	

Junta hermética de polietileno: GWDR PO



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	GWDR M40-PO	Versión
Código	1777970000	GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, M 40,
GTIN (EAN)	4032248158232	Polietileno
Cantidad	50 ST	

VG M40 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Junta de fibra vulcanizada: KSWF**

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	KSWF M40	Versión
Código	1076710000	KSWF (junta hermética - fibra vulcanizada), Anillo para junta, M 40,
GTIN (EAN)	4032248838639	Fibra vulcanizada
Cantidad	25 ST	

Junta hermética de nylon: KSWN

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	KSWN M40	Versión
Código	0899780000	KSWN (junta hermética - nylon), Anillo para junta, M 40, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248850150	
Cantidad	25 ST	