**Conectores hembra con conexión brida-tornillo para conexión de conductores**

Para la libre configuración del nivel de conexión, están disponibles conductores con tres direcciones de salida:

- 180° conductor recto respecto a la dirección de inserción
- 90° conductor perpendicular hacia arriba respecto a la dirección de inserción
- 270° conductor perpendicular hacia abajo respecto a la dirección de inserción

Para las diferentes necesidades de conexión, se puede elegir entre tres formas de carcasa diferentes:

- Carcasa estándar sin brida
- Brida con tornillo (F)
- Brida con el pasador de desbloqueo (LR) patentado de Weidmüller para el enclavamiento y la desconexión sin herramientas y sin carga

Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales, ofrecen espacio para la impresión y se pueden codificar.

**Datos generales para pedido**

Versión	Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 8, 270°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm <sup>2</sup> , Caja
Código	<a href="#">1940520000</a>
Tipo	BCZ 3.81/08/270F SN OR BX
GTIN (EAN)	4032248656318
Cantidad	50 Pieza
Valores característicos del IEC:	320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup>
producto	UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
Embalaje	Caja

## Datos técnicos

### Homologaciones

#### Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
Núm. de certificación (cURus)	E60693

### Dimensiones y pesos

Profundidad	19.1 mm	Profundidad (pulgadas)	0.752 inch
Altura	10.5 mm	Altura (pulgadas)	0.4134 inch
Anchura	40.9 mm	Anchura (pulgadas)	1.6102 inch
Peso neto	3.64 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ea9dd4b8-c51f-409c-885a-41700372be61

### Parámetros del sistema

Familia del producto	OMNIMATE Signal - Serie BC/SC 3.81		
Tipo de conexión	Conexión de campo		
Técnica de conexión de conductores	Conexión brida-tornillo		
Paso en mm (P)	3.81 mm		
Paso en pulgadas (P)	0.150 "		
Dirección de salida de conductor	270°		
Número de polos	8		
L1 en mm	26.67 mm		
L1 en pulgadas	1.050 "		
Número de series	1		
Número de filas de polos	1		
Sección nominal	1 mm <sup>2</sup>		
Protección contra contacto según DIN VDE 57106	protección de dedos		
Protección contra contacto según DIN VDE 0470	IP 20 insertado / IP 10 no insertado		
Resistencia de paso	≤5 mΩ		
Codificable	Sí		
Longitud de desaislado	7 mm		
Tornillo de apriete	M 2		
Punta de destornillador	0,4 x 2,5		
Punta de destornillador normativa	DIN 5264		
Ciclos de enchufado	25		
Fuerza de inserción/polo, máx.	7 N		
Fuerza de extracción/polo, máx.	5 N		
Par de apriete	Tipo de par	Conexión de conductor	
	Información de aplicación	Par de apriete	mín. 0.2 Nm máx. 0.25 Nm
	Tipo de par	Sujeción lateral	
	Información de aplicación	Par de apriete	mín. 0.15 Nm

## Datos técnicos

			máx.	0.2 Nm
<b>Datos del material</b>				
Materiales aislantes	PA 66 GF 30	Color	naranja	
Carta de colores (similar)	RAL 2000	Grupo de materiales aislantes	II	
Índice de resistencia al encaminamiento ≥ 550 eléctrico (CTI)		Moisture Level (MSL)		
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Material de contacto	Aleación de Cu	
Superficie de contacto	estañado	Estructura de capas del contacto del conector	0.5...1.5 µm Cu / 2...5 µm Sn	
Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C	Temperatura de almacenamiento, max.	70 °C	
Temperatura de servicio, min.	-50 °C	Temperatura de servicio, max.	120 °C	
Gama de temperatura, montaje, min.	-25 °C	Gama de temperatura, montaje, max.	120 °C	
<b>Conductores aptos para conexión</b>				
Sección de embornado, mín.	0.08 mm <sup>2</sup>			
Sección de embornado, máx.	1.5 mm <sup>2</sup>			
Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 28			
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 16			
Rígido, mín. H05(07) V-U	0.2 mm <sup>2</sup>			
Rígido, máx. H05(07) V-U	1.5 mm <sup>2</sup>			
Flexible, mín. H05(07) V-K	0.2 mm <sup>2</sup>			
Flexible, máx. H05(07) V-K	1.5 mm <sup>2</sup>			
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4, mín.	0.2 mm <sup>2</sup>			
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4, máx.	1.5 mm <sup>2</sup>			
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.	0.2 mm <sup>2</sup>			
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.	1.5 mm <sup>2</sup>			
Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø	2,4 mm x 1,5 mm			
Conductor embornable	Sección de conexión del conductor	Tipo	conductor fino	
	nominal	0.5 mm <sup>2</sup>		
	Terminal tubular	Longitud de desaislado	nominal	6 mm
		Terminal tubular	<a href="#">HO,5/6</a>	
	Sección de conexión del conductor	Tipo	conductor fino	
	nominal	0.75 mm <sup>2</sup>		
	Terminal tubular	Longitud de desaislado	nominal	6 mm
		Terminal tubular	<a href="#">HO,75/6</a>	
	Sección de conexión del conductor	Tipo	conductor fino	
	nominal	1 mm <sup>2</sup>		
	Terminal tubular	Longitud de desaislado	nominal	6 mm
		Terminal tubular	<a href="#">H1,0/6</a>	
	Sección de conexión del conductor	Tipo	conductor fino	
	nominal	1.5 mm <sup>2</sup>		
	Terminal tubular	Longitud de desaislado	nominal	7 mm
		Terminal tubular	<a href="#">H1,5/7</a>	
Texto de referencia	El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P). La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.			

## BCZ 3.81/08/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

## Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma	IEC 60664-1, IEC 61984	Corriente nominal, número de polos mín. 17.5 A (Tu=20 °C)
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)	15.9 A	Corriente nominal, número de polos mín. 17.5 A (Tu=40 °C)
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)	14.1 A	Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2	160 V	160 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2	2.5 kV	Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3	2.5 kV	Resistencia a corrientes de corta duración

## Datos nominales según CSA

Instituto (CSA)	CSA	Núm. de certificación (CSA)	200039-1121690
Tensión nominal (Use Group B / CSA)	300 V	Tensión nominal (Use Group C / CSA)	50 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)	8 A	Intensidad nominal (Use Group C / CSA)	8 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.	28	Sección de conexión del conductor AWG, mín.	16
Referencia para valores de homologación	Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.		

## Datos nominales según UL 1059

Instituto (cURus)	CURUS	Núm. de certificación (cURus)	E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)	300 V	Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)	300 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)	10 A	Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)	10 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.	28	Sección de conexión del conductor AWG, mín.	16
Referencia para valores de homologación	Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.		

## Embalaje

Embalaje	Caja	Longitud de VPE	133.00 mm
Anchura VPE	108.00 mm	Altura de VPE	56.00 mm

## Pruebas tipo

Prueba: durabilidad de los marcas	Estándar	DIN EN 61984, sección 7.3.2 / 09.02 siguiendo el patrón de DIN EN 60068-2-70 / 07.96
	Prueba	marca de origen, identificación de tipo, tensión nominal, sección nominal, paso, tipo de material, marcaje de homologación UL, marcaje de homologación CSA
	Evaluación	disponible
	Prueba	durabilidad
	Evaluación	superado

## Datos técnicos

Prueba: error de acoplamiento (no intercambiable)	Estándar	DIN EN 61984, secciones 6.3 y 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.06
	Prueba	giro de 180° sin elementos de codificación
	Evaluación	superado
	Prueba	examen visual
	Evaluación	superado
Prueba: sección ajustable	Estándar	DIN EN 60999-1, secciones 7 y 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, sección 8.2.4.5.1 / 12.02
	Tipo de conductor	Tipo de conductor y sección de conductor rígido de 0,08 mm <sup>2</sup>
		Tipo de conductor y sección de conductor semirrígido de 0,08 mm <sup>2</sup>
		Tipo de conductor y sección de conductor rígido de 1,5 mm <sup>2</sup>
		Tipo de conductor y sección de conductor semirrígido de 1,5 mm <sup>2</sup>
		Tipo de conductor y sección de conductor AWG 28/1
		Tipo de conductor y sección de conductor AWG 28/19
		Tipo de conductor y sección de conductor AWG 16/1
		Tipo de conductor y sección de conductor AWG 16/19
	Evaluación	superado
Prueba de daños y liberación accidental de conductores	Estándar	DIN EN 60999-1, sección 9.4 / 12.00
	Requerimiento	0,2 kg
	Tipo de conductor	Tipo de conductor y sección de conductor semirrígido de 0,25 mm <sup>2</sup>
		Tipo de conductor y sección de conductor AWG 28/1
		Tipo de conductor y sección de conductor AWG 28/19
	Evaluación	superado
	Requerimiento	0,3 kg
	Tipo de conductor	Tipo de conductor y sección de conductor rígido de 0,5 mm <sup>2</sup>
		Evaluación superado
		Requerimiento 0,4 kg
	Tipo de conductor	Tipo de conductor y sección de conductor rígido de 1,5 mm <sup>2</sup>
		Tipo de conductor y sección de conductor semirrígido de 1,5 mm <sup>2</sup>
		Tipo de conductor y sección de conductor AWG 16/1
		Tipo de conductor y sección de conductor AWG 16/19
		Evaluación superado
Prueba de extracción	Estándar	DIN EN 60999-1, sección 9.5 / 12.00
	Requerimiento	≥10 N
	Tipo de conductor	Tipo de conductor y sección de conductor semirrígido de 0,25 mm <sup>2</sup>
		Tipo de conductor y sección de conductor AWG 28/1
		Tipo de conductor y sección de conductor AWG 28/19
	Evaluación	superado
	Requerimiento	≥20 N
Tipo de conductor	Tipo de conductor y sección de conductor	H05V-U0.5
		Evaluación superado

**Datos técnicos**

Requerimiento	≥40 N
Tipo de conductor	Tipo de conductor y sección de conductor H07V-U1.5
	Tipo de conductor y sección de conductor H07V-K1.5
	Tipo de conductor y sección de conductor AWG 16/1
	Tipo de conductor y sección de conductor AWG 16/19
Evaluación	superado

**Indicación importante**

Conformidad con IPC Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.

## Notas

- Additional variants on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		


## BCZ 3.81/08/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos


## Imagen de producto




## Dimensional drawing




## Graph




## Graph



## Graph



## Graph




## BCZ 3.81/08/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Contrapiezas

## SC 3.81/90G



El conector macho SC permite la dirección de inserción paralela respecto a la placa de circuito impreso (horizontal) y está disponible en la variante cerrada (G) y con brida-tornillo (F).

Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión y codificación, así como un alojamiento para indicadores luminosos.

## Datos generales para pedido

Tipo	SC 3.81/08/90G 3.2SN OR...	Versión
Código	<a href="#">1942130000</a>	Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,
GTIN (EAN)	4032248655465	Conexión por soldadura THT, 3,81 mm, Número de polos: 8, 90°,
Cantidad	54 ST	Longitud del terminal de soldadura (l): 3,2 mm, estañado, naranja, Caja

## SC-SMT 3.81/180G Box



Conector macho resistente a altas temperaturas (SC-SMT 180G) con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas)

- Dirección de inserción perpendicular a la placa de circuito impreso (vertical)
  - cerrado (G) .
  - Versión embalada en cartón (BX) o con cinta antiestática (Tape-on-Reel, RL)
  - Longitud del terminal a elegir: 1,5 mm o 3,2 mm
- Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión y codificación.

## Datos generales para pedido

Tipo	SC-SMT 3.81/08/180G 3.2...	Versión
Código	<a href="#">1863240000</a>	Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,
GTIN (EAN)	4032248427475	Conexión por soldadura THT/THR, 3,81 mm, Número de polos: 8,
Cantidad	50 ST	180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3,2 mm, estañado, negro, Caja

## SC-SMT 3.81/90G Box



Conector macho resistente a altas temperaturas (SC-SMT 90G) con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas)

- Dirección de inserción paralela a la placa de circuito impreso (horizontal)
  - cerrado (G) .
  - Versión embalada en cartón (BX) o con cinta antiestática (Tape-on-Reel, RL)
  - Longitud del terminal a elegir: 1,5 mm o 3,2 mm
- Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión y codificación.

## BCZ 3.81/08/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Contrapiezas

## Datos generales para pedido

Tipo	SC-SMT 3.81/08/90G 1.5S...	Versión
Código	<a href="#">1863050000</a>	Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,
GTIN (EAN)	4032248428243	Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 8,
Cantidad	50 ST	90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja

## SC-SMT 3.81/90G Tape



Conector macho resistente a altas temperaturas (SC-SMT 90G) con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas)

- Dirección de inserción paralela a la placa de circuito impreso (horizontal)
  - cerrado (G)
  - Versión embalada en cartón (BX) o con cinta antiestática (Tape-on-Reel, RL)
  - Longitud del terminal a elegir: 1,5 mm o 3,2 mm
- Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión y codificación.

## Datos generales para pedido

Tipo	SC-SMT 3.81/08/90G 3.2S...	Versión
Código	<a href="#">1862900000</a>	Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,
GTIN (EAN)	4032248428038	Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 8,
Cantidad	400 ST	90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Tape

## SC-SMT 3.81/180G Tape



Conector macho resistente a altas temperaturas (SC-SMT 180G) con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas)

- Dirección de inserción perpendicular a la placa de circuito impreso (vertical)
  - cerrado (G) .
  - Versión embalada en cartón (BX) o con cinta antiestática (Tape-on-Reel, RL)
  - Longitud del terminal a elegir: 1,5 mm o 3,2 mm
- Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión y codificación.

## Datos generales para pedido

Tipo	SC-SMT 3.81/08/180G 1.5...	Versión
Código	<a href="#">1864330000</a>	Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,
GTIN (EAN)	4032248429639	Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 8,
Cantidad	300 ST	180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Tape

**BCZ 3.81/08/270F SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Contrapiezas****SC-SMT 3.81/180G Box**

Conecotor macho resistente a altas temperaturas (SC-SMT 180G) con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas)

- Dirección de inserción perpendicular a la placa de circuito impreso (vertical)
  - cerrado (G) .
  - Versión embalada en cartón (BX) o con cinta antiestática (Tape-on-Reel, RL)
  - Longitud del terminal a elegir: 1,5 mm o 3,2 mm
- Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión y codificación.

**Datos generales para pedido**

Tipo	SC-SMT 3.81/08/180G 1.5...	Versión
Código	<a href="#">1863900000</a>	Conecotor para placa c.i., Conecotor macho, cerrado lateralmente,
GTIN (EAN)	4032248428977	Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 8,
Cantidad	50 ST	180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja

**SC-SMT 3.81/90G Tape**

Conecotor macho resistente a altas temperaturas (SC-SMT 90G) con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas)

- Dirección de inserción paralela a la placa de circuito impreso (horizontal)
  - cerrado (G)
  - Versión embalada en cartón (BX) o con cinta antiestática (Tape-on-Reel, RL)
  - Longitud del terminal a elegir: 1,5 mm o 3,2 mm
- Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión y codificación.

**Datos generales para pedido**

Tipo	SC-SMT 3.81/08/90G 1.5S...	Versión
Código	<a href="#">1863200000</a>	Conecotor para placa c.i., Conecotor macho, cerrado lateralmente,
GTIN (EAN)	4032248428397	Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 8,
Cantidad	400 ST	90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Tape

**BCZ 3.81/08/270F SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Contrapiezas****SC-SMT 3.81/90G Box**

Conector macho resistente a altas temperaturas (SC-SMT 90G) con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas)

- Dirección de inserción paralela a la placa de circuito impreso (horizontal)
  - cerrado (G)
  - Versión embalada en cartón (BX) o con cinta antiestática (Tape-on-Reel, RL)
  - Longitud del terminal a elegir: 1,5 mm o 3,2 mm
- Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión y codificación.

**Datos generales para pedido**

Tipo	SC-SMT 3.81/08/90G 3.2S...	Versión
Código	<a href="#">1862530000</a>	Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,
GTIN (EAN)	4032248427673	Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 8,
Cantidad	50 ST	90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja


**SC 3.81/90G**

El conector macho SC permite la dirección de inserción paralela respecto a la placa de circuito impreso (horizontal) y está disponible en la variante cerrada (G) y con brida-tornillo (F).

Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión y codificación, así como un alojamiento para indicadores luminosos.

**Datos generales para pedido**

Tipo	SC 3.81/08/90G 3.2SN GN...	Versión
Código	<a href="#">1793290000</a>	Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,
GTIN (EAN)	4032248227761	Conexión por soldadura THT, 3.81 mm, Número de polos: 8, 90°,
Cantidad	54 ST	Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, verde pálido, Caja

**SC 3.81/180G**

El conector macho SC permite la dirección de inserción perpendicular respecto a la placa de circuito impreso (vertical) y está disponible en la variante cerrada (G) y con brida-tornillo (F).

Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión y codificación.

## BCZ 3.81/08/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Contrapiezas

## Datos generales para pedido

Tipo	SC 3.81/08/180G 3.2SN G...	Versión
Código	<a href="#">1793660000</a>	Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,
GTIN (EAN)	4032248230785	Conexión por soldadura THT, 3.81 mm, Número de polos: 8, 180°,
Cantidad	54 ST	Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, verde pálido, Caja
Tipo	SC 3.81/08/180G 3.2SN B...	Versión
Código	<a href="#">1793570000</a>	Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,
GTIN (EAN)	4032248230495	Conexión por soldadura THT, 3.81 mm, Número de polos: 8, 180°,
Cantidad	54 ST	Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja

## SC 3.81/90G




El conector macho SC permite la dirección de inserción paralela respecto a la placa de circuito impreso (horizontal) y está disponible en la variante cerrada (G) y con brida-tornillo (F).

Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión y codificación, así como un alojamiento para indicadores luminosos.

## Datos generales para pedido

Tipo	SC 3.81/08/90G 3.2SN BK...	Versión
Código	<a href="#">1793180000</a>	Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,
GTIN (EAN)	4032248227679	Conexión por soldadura THT, 3.81 mm, Número de polos: 8, 90°,
Cantidad	54 ST	Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja

## SC 3.81/180G



El conector macho SC permite la dirección de inserción perpendicular respecto a la placa de circuito impreso (vertical) y está disponible en la variante cerrada (G) y con brida-tornillo (F).

Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión y codificación.

## Datos generales para pedido

Tipo	SC 3.81/08/180G 3.2SN O...	Versión
Código	<a href="#">1942900000</a>	Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,
GTIN (EAN)	4032248654697	Conexión por soldadura THT, 3.81 mm, Número de polos: 8, 180°,
Cantidad	54 ST	Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja

## BCZ 3.81/08/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Contrapiezas

## SC 3.81/90F




El conector macho SC permite la dirección de inserción paralela respecto a la placa de circuito impreso (horizontal) y está disponible en la variante cerrada (G) y con brida-tornillo (F).

Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión y codificación, así como un alojamiento para indicadores luminosos.

## Datos generales para pedido

Tipo	SC 3.81/08/90F 3.2SN OR...	Versión
Código	<a href="#">1942510000</a>	Conejero para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por
GTIN (EAN)	4032248655083	soldadura THT, 3,81 mm, Número de polos: 8, 90°, Longitud del
Cantidad	42 ST	terminal de soldadura (l): 3,2 mm, estanado, naranja, Caja

## SC-SMT 3.81/90LF Box



Conector macho resistente a altas temperaturas (SC-SMT 90LF) con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas)

- Dirección de inserción paralela a la placa de circuito impreso (horizontal)
- con brida para soldar (LF).
- Versión embalada en cartón (BX) o con cinta antiestática (Tape-on-Reel, RL)
- Longitud del terminal a elegir: 1,5 mm o 3,2 mm

Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión.

## Datos generales para pedido

Tipo	SC-SMT 3.81/08/90LF 1.5...	Versión
Código	<a href="#">1862630000</a>	Conejero para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexión
GTIN (EAN)	4032248427826	por soldadura THT/THR, 3,81 mm, Número de polos: 8, 90°, Longitud
Cantidad	50 ST	del terminal de soldadura (l): 1,5 mm, estanado, negro, Caja

## SC-SMT 3.81/180LF Box



Conector macho resistente a altas temperaturas (SC-SMT 180LF) con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas)

- Dirección de inserción perpendicular a la placa de circuito impreso (vertical)
- con brida para soldar (LF).
- Versión embalada en cartón (BX) o con cinta antiestática (Tape-on-Reel, RL)
- Longitud del terminal a elegir: 1,5 mm o 3,2 mm

Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión.

## BCZ 3.81/08/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Contrapiezas

## Datos generales para pedido

Tipo	SC-SMT 3.81/08/180LF 1....	Versión
Código	<a href="#">1864130000</a>	Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 8, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja
GTIN (EAN)	4032248429431	
Cantidad	50 ST	
Tipo	SC-SMT 3.81/08/180LF 3....	Versión
Código	<a href="#">1863340000</a>	Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 8, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
GTIN (EAN)	4032248428496	
Cantidad	50 ST	

## SC-SMT 3.81/90LF Box



Conector macho resistente a altas temperaturas (SC-SMT 90LF) con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas)

- Dirección de inserción paralela a la placa de circuito impreso (horizontal)
  - con brida para soldar (LF).
  - Versión embalada en cartón (BX) o con cinta antiestática (Tape-on-Reel, RL)
  - Longitud del terminal a elegir: 1,5 mm o 3,2 mm
- Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión.

## Datos generales para pedido

Tipo	SC-SMT 3.81/08/90LF 3.2...	Versión
Código	<a href="#">1863760000</a>	Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 8, 90°, Longitud
GTIN (EAN)	4032248429011	
Cantidad	50 ST	del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja

## SC-SMT 3.81/180LF Tape



Conector macho resistente a altas temperaturas (SC-SMT 180LF) con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas)

- Dirección de inserción perpendicular a la placa de circuito impreso (vertical)
  - con brida para soldar (LF).
  - Versión embalada en cartón (BX) o con cinta antiestática (Tape-on-Reel, RL)
  - Longitud del terminal a elegir: 1,5 mm o 3,2 mm
- Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión.

## Datos generales para pedido

Tipo	SC-SMT 3.81/08/180LF 3....	Versión
Código	<a href="#">1863640000</a>	Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 8, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Tape
GTIN (EAN)	4032248428847	
Cantidad	300 ST	

## BCZ 3.81/08/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Contrapiezas

## SC-SMT 3.81/90LF Tape



Conector macho resistente a altas temperaturas (SC-SMT 90LF) con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas)

- Dirección de inserción paralela a la placa de circuito impreso (horizontal)
  - con brida para soldar (LF).
  - Versión embalada en cartón (BX) o con cinta antiestática (Tape-on-Reel, RL)
  - Longitud del terminal a elegir: 1,5 mm o 3,2 mm
- Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión.

## Datos generales para pedido

Tipo	SC-SMT 3.81/08/90LF 1.5...	Versión
Código	<a href="#">1862850000</a>	Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexión
GTIN (EAN)	4032248428007	por soldadura THT/THR, 3,81 mm, Número de polos: 8, 90°, Longitud
Cantidad	400 ST	del terminal de soldadura (l): 1,5 mm, estañado, negro, Tape

## SC-SMT 3.81/180LF Tape




Conector macho resistente a altas temperaturas (SC-SMT 180LF) con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas)

- Dirección de inserción perpendicular a la placa de circuito impreso (vertical)
  - con brida para soldar (LF).
  - Versión embalada en cartón (BX) o con cinta antiestática (Tape-on-Reel, RL)
  - Longitud del terminal a elegir: 1,5 mm o 3,2 mm
- Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión.

## Datos generales para pedido

Tipo	SC-SMT 3.81/08/180LF 1....	Versión
Código	<a href="#">1864280000</a>	Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexión
GTIN (EAN)	4032248429585	por soldadura THT/THR, 3,81 mm, Número de polos: 8, 180°,
Cantidad	300 ST	Longitud del terminal de soldadura (l): 1,5 mm, estañado, negro, Tape

## SC 3.81/180F



El conector macho SC permite la dirección de inserción perpendicular respecto a la placa de circuito impreso (vertical) y está disponible en la variante cerrada (G) y con brida-tornillo (F).

Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión y codificación.


**BCZ 3.81/08/270F SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Contrapiezas****Datos generales para pedido**

Tipo	SC 3.81/08/180F 3.2SN G...	Versión
Código	<a href="#">1793840000</a>	Conecotor para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por
GTIN (EAN)	4032248230969	soldadura THT, 3.81 mm, Número de polos: 8, 180°, Longitud del
Cantidad	42 ST	terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, verde pálido, Caja


**SC 3.81/90F**

El conector macho SC permite la dirección de inserción paralela respecto a la placa de circuito impreso (horizontal) y está disponible en la variante cerrada (G) y con brida-tornillo (F).

Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión y codificación, así como un alojamiento para indicadores luminosos.

**Datos generales para pedido**

Tipo	SC 3.81/08/90F 3.2SN GN...	Versión
Código	<a href="#">1793470000</a>	Conecotor para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por
GTIN (EAN)	4032248228744	soldadura THT, 3.81 mm, Número de polos: 8, 90°, Longitud del
Cantidad	42 ST	terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, verde pálido, Caja

**SC 3.81/180F**

El conector macho SC permite la dirección de inserción perpendicular respecto a la placa de circuito impreso (vertical) y está disponible en la variante cerrada (G) y con brida-tornillo (F).

Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión y codificación.

**Datos generales para pedido**

Tipo	SC 3.81/08/180F 3.2SN B...	Versión
Código	<a href="#">1793750000</a>	Conecotor para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por
GTIN (EAN)	4032248230877	soldadura THT, 3.81 mm, Número de polos: 8, 180°, Longitud del
Cantidad	42 ST	terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja

**BCZ 3.81/08/270F SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Contrapiezas****SC 3.81/90F**

El conector macho SC permite la dirección de inserción paralela respecto a la placa de circuito impreso (horizontal) y está disponible en la variante cerrada (G) y con brida-tornillo (F).

Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión y codificación, así como un alojamiento para indicadores luminosos.

**Datos generales para pedido**

Tipo	SC 3.81/08/90F 3.2SN BK...	Versión
Código	<a href="#">1793380000</a>	Conecotor para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por
GTIN (EAN)	4032248228454	soldadura THT, 3,81 mm, Número de polos: 8, 90°, Longitud del
Cantidad	42 ST	terminal de soldadura (l): 3,2 mm, estañado, negro, Caja

**SC 3.81/180F**

El conector macho SC permite la dirección de inserción perpendicular respecto a la placa de circuito impreso (vertical) y está disponible en la variante cerrada (G) y con brida-tornillo (F).

Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión y codificación.

**Datos generales para pedido**

Tipo	SC 3.81/08/180F 3.2SN O...	Versión
Código	<a href="#">1943240000</a>	Conecotor para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por
GTIN (EAN)	4032248654352	soldadura THT, 3,81 mm, Número de polos: 8, 180°, Longitud del
Cantidad	42 ST	terminal de soldadura (l): 3,2 mm, estañado, naranja, Caja