

Similar a la ilustración



Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.

Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Datos generales para pedido

Versión	VG H (prensaestopas reducido HDC), Prensaestopas, recto, M 25, 8 mm, OD min. 8.5 - OD max. 18 mm, IP65, latón, niquelado
Código	1921740000
Tipo	VG H M25 MS
GTIN (EAN)	4032248563012
Cantidad	25 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2024-08-31T00:00:00+02:00

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	11.5 mm	Altura (pulgadas)	0.4528 inch
Anchura	25 mm	Anchura (pulgadas)	0.9842 inch
Peso neto	18.76 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-20 °C...60 °C
-------------------------	----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Datos generales

Diámetro del cable exterior, máx.	18 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	8.5 mm
Junta tórica	NBR	Tipo de protección con GWDR	IP65
Gama de temperaturas de servicio, max.	60 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-20 °C
Paso de rosca	1.5 mm	Halógenos	Sí
Calibre de llave 1	25 mm	Calibre de llave 2	25 mm
calibre de llave	25 mm	Tipo de protección	IP65
Prensaestopas	Métrico, M 25	Material básico	laton, niquelado
Aplicación del cierre	NBR	Junta	NBR
Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 1	8.5 mm	Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 2	11.5 mm
Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 3	14.5 mm	Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 4	18 mm
Tuerca (externa)	M 25	Longitud de rosca	8 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		