



**BLZP 5.00HC/22/180F SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Imagen de producto**



Conector hembra con conexión brida-tornillo para conexión de conductores con dirección de salida recta (180°). Los conectores hembra ofrecen espacio para la señalización y se pueden codificar. Sujetado mediante sujeción lateral o pasador de desbloqueo. Disponen también de un tornillo +/- integrado, protección contra inserción incorrecta del cable y se suministran con las bridas de embornado abiertas. HC = Alta intensidad

**Datos generales para pedido**

|                                                                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión                                                              | Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 22, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja |
| Código                                                               | <a href="#">1955830000</a>                                                                                                                      |
| Tipo                                                                 | BLZP 5.00HC/22/180F SN BK BX                                                                                                                    |
| GTIN (EAN)                                                           | 4032248634385                                                                                                                                   |
| Cantidad                                                             | 12 Pieza                                                                                                                                        |
| Valores característicos del IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² producto | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12                                                                                                              |
| Embalaje                                                             | Caja                                                                                                                                            |

## BLZP 5.00HC/22/180F SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| ROHS                          | Conformidad                  |
| UL File Number Search         | <a href="#">Sitio web UL</a> |
| Núm. de certificación (cURus) | E60693                       |

## Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 20.1 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.7913 inch |
| Altura      | 16.1 mm | Altura (pulgadas)      | 0.6339 inch |
| Anchura     | 120 mm  | Anchura (pulgadas)     | 4.7244 inch |
| Peso neto   | 39.32 g |                        |             |

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                          |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso          |
| Huella de carbono del producto              | Desde la cuna hasta la puerta 0,527 kg CO2 eq. |

## Parámetros del sistema

|                                                |                                        |                       |                  |        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------|--------|
| Familia del producto                           | OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.00     |                       |                  |        |
| Tipo de conexión                               | Conexión de campo                      |                       |                  |        |
| Técnica de conexión de conductores             | Conexión brida-tornillo                |                       |                  |        |
| Paso en mm (P)                                 | 5.00 mm                                |                       |                  |        |
| Paso en pulgadas (P)                           | 0.197 "                                |                       |                  |        |
| Dirección de salida de conductor               | 180°                                   |                       |                  |        |
| Número de polos                                | 22                                     |                       |                  |        |
| L1 en mm                                       | 105.00 mm                              |                       |                  |        |
| L1 en pulgadas                                 | 4.137 "                                |                       |                  |        |
| Número de series                               | 1                                      |                       |                  |        |
| Número de filas de polos                       | 1                                      |                       |                  |        |
| Sección nominal                                | 4 mm²                                  |                       |                  |        |
| Protección contra contacto según DIN VDE 57106 | protección de dedos                    |                       |                  |        |
| Protección contra contacto según DIN VDE 0470  | IP 20 insertado / IP 10 no insertado   |                       |                  |        |
| Tipo de protección                             | IP20                                   |                       |                  |        |
| Resistencia de paso                            | ≤5 mΩ                                  |                       |                  |        |
| Codificable                                    | Sí                                     |                       |                  |        |
| Longitud de desaislado                         | 7 mm                                   |                       |                  |        |
| Tornillo de apriete                            | M 2,5                                  |                       |                  |        |
| Punta de destornillador                        | 0,6 x 3,5, PH 1, PZ 1                  |                       |                  |        |
| Punta de destornillador normativa              | DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ |                       |                  |        |
| Ciclos de enchufado                            | 25                                     |                       |                  |        |
| Fuerza de inserción/polo, máx.                 | 10 N                                   |                       |                  |        |
| Fuerza de extracción/polo, máx.                | 9 N                                    |                       |                  |        |
| Par de apriete                                 | Tipo de par                            | Conexión de conductor |                  |        |
|                                                | Información de aplicación              | Par de apriete        | mín.             | 0.4 Nm |
|                                                |                                        |                       | máx.             | 0.5 Nm |
|                                                |                                        | Tipo de par           | Sujeción lateral |        |
|                                                | Información de aplicación              | Par de apriete        | mín.             | 0.2 Nm |

## BLZP 5.00HC/22/180F SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

## Datos técnicos

máx. 0.25 Nm

## Datos del material

|                                                         |                            |                                     |                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Material de contacto                                    | PBT                        | Color                               | negro               |
| Carta de colores (similar)                              | RAL 9011                   | Grupo de materiales aislantes       | IIIa                |
| Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 200                      | Resistencia del aislamiento         | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω |
| Moisture Level (MSL)                                    |                            | Grado inflamabilidad según UL 94    | V-0                 |
| Material de contacto                                    | Aleación de Cu             | Superficie de contacto              | estañado            |
| Estructura de capas del contacto del conector           | 4...8 µm Sn hot-dip tinned | Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C              |
| Temperatura de almacenamiento, max.                     | 70 °C                      | Temperatura de servicio, min.       | -50 °C              |
| Temperatura de servicio, max.                           | 100 °C                     | Gama de temperatura, montaje, min.  | -25 °C              |
| Gama de temperatura, montaje, max.                      | 100 °C                     |                                     |                     |

## Conductores aptos para conexión

|                                                             |                                   |                              |                        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|
|                                                             |                                   |                              |                        |
| Sección de embornado, mín.                                  | 0.13 mm²                          |                              |                        |
| Sección de embornado, máx.                                  | 4 mm²                             |                              |                        |
| Sección de conexión del conductor AWG, mín.                 | AWG 30                            |                              |                        |
| Sección de conexión del conductor AWG, máx.                 | AWG 12                            |                              |                        |
| Rígido, mín. H05(07) V-U                                    | 0.2 mm²                           |                              |                        |
| Rígido, máx. H05(07) V-U                                    | 4 mm²                             |                              |                        |
| Flexible, mín. H05(07) V-K                                  | 0.2 mm²                           |                              |                        |
| Flexible, máx. H05(07) V-K                                  | 4 mm²                             |                              |                        |
| con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín.            | 0.2 mm²                           |                              |                        |
| con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx             | 2.5 mm²                           |                              |                        |
| con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.                  | 0.2 mm²                           |                              |                        |
| con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.               | 4 mm²                             |                              |                        |
| Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø | 2,8 mm x 2,4 mm                   |                              |                        |
| Conductor embornable                                        | Sección de conexión del conductor | Tipo                         | conductor fino         |
|                                                             |                                   | nominal                      | 0.5 mm²                |
|                                                             | Terminal tubular                  | Longitud de desaislado       | nominal 6 mm           |
|                                                             |                                   | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H0,5/6</a> |
|                                                             | Sección de conexión del conductor | Tipo                         | conductor fino         |
|                                                             |                                   | nominal                      | 1 mm²                  |
|                                                             | Terminal tubular                  | Longitud de desaislado       | nominal 6 mm           |
|                                                             |                                   | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H1.0/6</a> |
|                                                             | Sección de conexión del conductor | Tipo                         | conductor fino         |
|                                                             |                                   | nominal                      | 1.5 mm²                |
|                                                             | Terminal tubular                  | Longitud de desaislado       | nominal 7 mm           |
|                                                             |                                   | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H1.5/7</a> |
|                                                             | Sección de conexión del conductor | Tipo                         | conductor fino         |
|                                                             |                                   | nominal                      | 2.5 mm²                |
|                                                             | Terminal tubular                  | Longitud de desaislado       | nominal 7 mm           |
|                                                             |                                   | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H2,5/7</a> |
| Sección de conexión del conductor                           | Tipo                              | conductor fino               |                        |
|                                                             | nominal                           | 0.75 mm²                     |                        |

## BLZP 5.00HC/22/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

|                     |                                                                                                                                                                                             |                                |                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|                     | Terminal tubular                                                                                                                                                                            | Longitud de desaislado nominal | 6 mm                    |
|                     |                                                                                                                                                                                             | Terminal tubular recomendado   | <a href="#">H0,75/6</a> |
| Texto de referencia | El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P). La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal. |                                |                         |

## Datos nominales conformes a IEC

|                                                                                      |                        |                                                                       |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| testado según la norma                                                               | IEC 60664-1, IEC 61984 | Corriente nominal, número de polos mín.23 A (Tu=20 °C)                |                  |
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)                                   | 18 A                   | Corriente nominal, número de polos mín.21 A (Tu=40 °C)                |                  |
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)                                   | 16 A                   | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2  | 400 V            |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2                | 320 V                  | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 250 V            |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2                 | 4 kV                   | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 4 kV             |
| Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 4 kV                   | Resistencia a corrientes de corta duración                            | 3 x 1s mit 120 A |

## Datos nominales según CSA

|                                        |        |                                         |                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituto (CSA)                        | CSA    | Núm. de certificación (CSA)             | 200039-1121690                                                                                   |
| Tensión nominal (Use Group B / CSA)    | 300 V  | Tensión nominal (Use Group C / CSA)     | 50 V                                                                                             |
| Tensión nominal (Use group D / CSA)    | 300 V  | Intensidad nominal (Use Group B / CSA)  | 20 A                                                                                             |
| Intensidad nominal (Use Group D / CSA) | 20 A   | Sección de conexión del conductor       | AWG 30                                                                                           |
| Sección de conexión del conductor      | AWG 12 | Referencia para valores de homologación | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |
| AWG, máx.                              |        |                                         |                                                                                                  |

## Datos nominales según UL 1059

|                                            |                                                                                                  |                                            |        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| Instituto (cURus)                          | CURUS                                                                                            | Núm. de certificación (cURus)              | E60693 |
| Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)    | 300 V                                                                                            | Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)    | 300 V  |
| Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) | 20 A                                                                                             | Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) | 10 A   |
| Sección de conexión del conductor          | AWG 26                                                                                           | Sección de conexión del conductor          | AWG 12 |
| AWG, mín.                                  |                                                                                                  | AWG, máx.                                  |        |
| Referencia para valores de homologación    | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |                                            |        |

## Embalaje

|             |           |                 |           |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| Embalaje    | Caja      | Longitud de VPE | 350.00 mm |
| Anchura VPE | 135.00 mm | Altura de VPE   | 30.00 mm  |

## Indicación importante

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud. |  |  |
| Notas               | • Additional variants on request                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |

## BLZP 5.00HC/22/180F SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos


- Gold-plated contact surfaces on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

### Clasificaciones


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## Dibujos


### Imagen de producto



### Dimensional drawing



### Graph



## BLZP 5.00HC/22/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Protectores antitracción



Para cambios de carga frecuentes: el "acoplamiento para remolque" para conectores enchufables.

La descarga de tracción puede hacer mucho más que aliviar la tensión de los conductores:

basta con acoplarla al conector y


- agrupar los conductores
  - guiar los cables
  - utilizar como ayuda para la conexión y desconexión.
- No se dañan los puntos de conexión; cableado claro y limpio, y manejo sencillo.

Ventajas para el usuario: mayor disponibilidad de las instalaciones gracias a que sus conexiones soportan las cargas de forma permanente, especialmente en entornos industriales rigurosos; comodidad de manejo.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | BLZ 5.00 ZE04 OR BX        | Versión                                                                |
| Código     | <a href="#">1652100000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Protector antitracción, naranja, |
| GTIN (EAN) | 4008190401771              | Número de polos: 4                                                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                        |
| Tipo       | BLZ 5.00 ZE08 OR BX        | Versión                                                                |
| Código     | <a href="#">1652040000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Protector antitracción, naranja, |
| GTIN (EAN) | 4008190401719              | Número de polos: 8                                                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                        |
| Tipo       | BLZ 5.00 ZE08 BK BX        | Versión                                                                |
| Código     | <a href="#">1652060000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Protector antitracción, negro,   |
| GTIN (EAN) | 4008190401733              | Número de polos: 8                                                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                        |

## Elementos de codificación



Unir solamente aquello que no se debe separar: la conexión correcta en el lugar adecuado.

Los elementos de codificación y los dispositivos de bloqueo asignan claramente los elementos de conexión durante el proceso de fabricación y en funcionamiento. Los elementos de codificación y los dispositivos de bloqueo se insertan antes del montaje o durante la fase de confección del cable. Una alternativa de Weidmüller: seleccionar con la aplicación de configuración una variante personalizada y recibirla ya precodificada.

De esta forma se evitan errores en la dotación de la placa de circuito impreso, así como conexiones incorrectas de los elementos.

Ventajas: se suprime el proceso de localización de fallos en la fase de producción y se evitan errores de manejo por parte de los usuarios.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo       | BLZ/SL KO OR BX            | Versión                                                         |
| Código     | <a href="#">1573010000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Elemento de codificación, |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              | naranja, Número de polos: 1                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                                                 |

## BLZP 5.00HC/22/180F SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | BLZ/SL KO BK BX            | Versión                                                                |
| Código     | <a href="#">1545710000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Elemento de codificación, negro, |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              | Número de polos: 1                                                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                        |

## Destornillador de pala plana



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SDS 0.6X3.5X100            | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">2749340000</a> | Destornillador, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 100 |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              | mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm                                    |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                    |
| Tipo       | SDIS 0.6X3.5X100           | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">2749810000</a> | Destornillador, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 100 |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              | mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm                                    |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                    |

## Destornillador de estrella, tipo Phillips



Destornillador para tornillos de estrella, tipo Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2- PH, accionamiento según ISO 8764- PH, punta cromo superior, mango blando SoftFinish

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SDK PH1 X 80               | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">2749410000</a> | Destornillador, Anchura de caña (B): 4.5 mm, 80 mm, Solidez de caña |
| GTIN (EAN) | 4050118895636              | (A): 1                                                              |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                     |

## Accesorios

### Destornillador para tornillos de estrella tipo Posidriv



Destornillador para tornillos de estrella, Tipo Pozidriv SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, accionamiento según ISO 8764-PZ, punta cromo superior, mango blando SoftFinish

### Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                 |  |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Tipo       | SDK PZ1 X 80               | Versión                                                         |  |
| Código     | <a href="#">2749440000</a> | Destornillador, Anchura de caña (B): 14.5 mm, 80 mm, Solidez de |  |
| GTIN (EAN) | 4050118895667              | caña (A): 1                                                     |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                 |  |

## BLZP 5.00HC/22/180F SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Contrapiezas

## SL-SMT 5.00HC/180LF Box



Conector macho resistente a altas temperaturas, embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje automático. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho disponen de espacio para señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SL-SMT 5.00HC/22/180LF ... | Versión                                                               |
| Código     | <a href="#">1841590000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexión |
| GTIN (EAN) | 4032248352494              | por soldadura THT/THR, 5.00 mm, Número de polos: 22, 180°,            |
| Cantidad   | 12 ST                      | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja |

## SL-SMT 5.00HC/90LF Box




Conector macho resistente a altas temperaturas, embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje automático. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho disponen de espacio para señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SL-SMT 5.00HC/22/90LF 3... | Versión                                                               |
| Código     | <a href="#">1840550000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexión |
| GTIN (EAN) | 4032248351398              | por soldadura THT/THR, 5.00 mm, Número de polos: 22, 90°,             |
| Cantidad   | 12 ST                      | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja |

## SLDV-THR 5.00/180FLF



Conector macho resistente a altas temperaturas, de doble piso, desplazado lateralmente y cerrado, opcionalmente con brida para soldar. Terminal de soldadura 1,5 mm idónea para utilización de soldadura Reflow. Terminal de soldadura de 3,2 mm idóneo para soldadura Reflow y por ola. Los conectores macho ofrecen espacio para rotulación y se pueden codificar.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SLDV-THR 5.00/44/180FLF... | Versión                                                      |
| Código     | <a href="#">1883330000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, Brida / Brida para |
| GTIN (EAN) | 4032248487684              | soldadura, Conexión por soldadura THT/THR, 5.00 mm, Número   |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                                              |

## Contrapiezas

de polos: 44, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm,  
estañado, negro, Caja