

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Conecotor PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4
(IEC24702) de plástico incl. conector RJ45

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Conecotor RJ45 crimpado, Variante 4, protección antidoblado, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Código | 1963190000 |
| Tipo | IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP |
| GTIN (EAN) | 4032248651672 |
| Cantidad | 1 Pieza |

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| ROHS | Conformidad |
| UL File Number Search | Sitio web UL |
| N.º de certificado (cULus) | E316369 |

Dimensiones y pesos

| | |
|-----------|-------|
| Peso neto | 2.7 g |
|-----------|-------|

Temperaturas

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura de servicio | -40 °C...70 °C |
| Temperatura de colocación | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Datos generales

| | | | |
|------------------------------|---|---|---------------------|
| Conexión 1 | RJ45 | Conexión 2 | Crimp |
| Descripción del artículo | Variante 4, protección antidoblado | Material capotas | PA UL 94 VO |
| Diámetro del aislante, min. | 0.85 mm | Diámetro del aislante, max. | 1.05 mm |
| Categoría | Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010) | Superficie de contacto | Oro sobre níquel |
| Diámetro del cable, rígido | 0.36...0.51 mm | Sección de conexión del conductor, sólido (AWG) | AWG 26/1...AWG 24/1 |
| Diámetro del cable, flexible | 0.46...0.61 mm | Sección de conexión del conductor, flexible (AWG) | AWG 27/7...AWG 24/7 |
| Clasificación MICE M | M3 | Clasificación MICE I | I3 |
| Clasificación MICE C | C1 | Clasificación MICE E | E3 |
| Diámetro de la funda, min. | 5 mm | Diámetro de la funda, max. | 10 mm |
| Apantallamiento | Caja envolvente de 360° | Tipo de protección | IP67 |
| Ciclos de enchufado | 750 | | |

Normas generales

| | | | |
|----------------|---|----------------------------|---------|
| Conector norma | IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51 | N.º de certificado (cULus) | E316369 |
|----------------|---|----------------------------|---------|

Propiedades eléctricas

| | | | |
|--|----------------|---|----------------|
| Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado | ≥ 1500 V AC/DC | Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto | ≥ 1000 V AC/DC |
|--|----------------|---|----------------|

Clasificaciones

| | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |


Datos técnicos

ECLASS 15.0

27-44-03-90

Dibujos

Sección del montaje



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tapas protectoras del polvo




Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Tipo | IE-PP-V04P | Versión |
| Código | 1963890000 | Tapa de protección para capota |
| GTIN (EAN) | 4032248646319 | |
| Cantidad | 10 ST | |

Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | ESG 9/11 K MC NE WS | Versión |
| Código | 1857440000 | ESG, Señalizadores de dispositivos x 11 mm, PA 66, Color: blanco, |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | autoadhesivo |
| Cantidad | 200 ST | |