



Universal y flexible gracias a los módulos del sistema Con-
Cept. Dependiendo de la aplicación a la que vayan des-
tinados, el usuario puede elegir dentro de una amplia
variedad de módulos aquel que más se ajuste a sus nece-
sidades. Los módulos se distinguen por sus característi-
cas electrónicas y por la técnica de conexión de conduc-
tores. Los módulos, en constante incremento, constituyen
el punto de partida de múltiples posibilidades de combi-
nación.

Datos generales para pedido

Versión	Conectores industriales, HDC - Conector, Módulo ConCept
Código	1950280000
Tipo	HDC CM RJ45 M
GTIN (EAN)	4032248628872
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 25 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Módulos neumáticos ConCept

Color negro

Datos generales

Número de polos	8	Tipo de conexión	Conexión crimpada
Color	negro	Materiales aislantes	PA 66
Ciclos de enchufado	≥ 500	Tipo	Macho
Categoría de sobretensión	Ninguno	Serie	Módulo ConCept
Tensión nominal (DIN EN 61984)	125 V	Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984)	1.8 kV
Corriente nominal (DIN EN 61984)	1.5 A	Sin halógenos	false
Baja emisión de humos según DIN EN 45545-2	Sí		

Versión

Tipo de conexión	Conexión crimpada	Sección de conexión del conductor, rígido, max.	2.5 mm ²
Sección de conexión del conductor, rígido, min.	0.14 mm ²	Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.	2.5 mm ²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.	0.14 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, max.	2.5 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0.14 mm ²	Sección de conexión del conductor, max.	2.5 mm ²
Sección de conexión del conductor, min. 0.14 mm ²			

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		