

## PTS 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Distribución de energía con conductores sin cortar con secciones de entre 1,5 y 6 mm<sup>2</sup>.

Alimentación / derivación en T con conexión PUSH IN de 0,5 a 10 mm<sup>2</sup> y/o conexión enchufable de 0,5 a 4 mm<sup>2</sup>.

Los señalizadores de colores permiten una clara diferenciación de cables.

- Fuente de alimentación
- Distribución de energía
- Derivación de energía

### Datos generales para pedido

Versión	Conector Field Power®, Trifásico CA, IP20, Poliamida, PUSH IN, Número de polos : 5
Código	<a href="#">1952120000</a>
Tipo	PTS 4
GTIN (EAN)	4032248632909
Cantidad	10 Pieza

## PTS 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cURus) E60693

### Dimensiones y pesos

Profundidad	36.15 mm	Profundidad (pulgadas)	1.4232 inch
Altura	27.3 mm	Altura (pulgadas)	1.0748 inch
Anchura	55.45 mm	Anchura (pulgadas)	2.1831 inch
Peso neto	34.3 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...80 °C
-------------------------------	----------------	-------------------------	----------------

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Capacidad de sujeción

Datos de conexión - conector enchufable	Técnica de conexión de conductores	PUSH IN	
	Dimensión caña destornillador de la herramienta de operación	3,0 x 0,5 mm	
	Longitud de desaislado	12.00 mm	
	Número de polos	5	
	Sección de conexión del conductor, macizo, máx.	4 mm <sup>2</sup>	
	Sección de conexión del conductor, macizo, mín.	0.50 mm <sup>2</sup>	
	Sección de conexión del conductor, semirrígido, máx.	4.00 mm <sup>2</sup>	
	Sección de conexión del conductor, semirrígido, mín.	0.50 mm <sup>2</sup>	
	Sección de conexión del conductor, semirrígido fino, máx.	4.00 mm <sup>2</sup>	
	Sección de conexión del conductor, semirrígido fino, mín.	0.50 mm <sup>2</sup>	
	Sección de conexión del conductor, semirrígido muy fino, máx.	4.00 mm <sup>2</sup>	
	Sección de conexión del conductor, semirrígido muy fino, mín.	0.50 mm <sup>2</sup>	
	Sección de conexión del conductor con terminal tubular de cable	Tipo del terminal tubular	12 mm con cuello de plástico
		Estándar	DIN 46228/1
Sección, mín.		0.5 mm <sup>2</sup>	
Sección, máx.		4 mm <sup>2</sup>	
Tipo del terminal tubular		12 mm con cuello de plástico	
Estándar		DIN 46228/4	
Sección, mín.	0.5 mm <sup>2</sup>		
Sección, máx.	4 mm <sup>2</sup>		

## PTS 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

Tipo del terminal tubular	8 mm con cuello de plástico
Estándar	DIN 46228/1
Sección, mín.	0.5 mm <sup>2</sup>
Sección, máx.	4 mm <sup>2</sup>
Tipo del terminal tubular	8 mm con cuello de plástico
Estándar	DIN 46228/4
Sección, mín.	0.5 mm <sup>2</sup>
Sección, máx.	4 mm <sup>2</sup>
Tipo del terminal tubular	Terminales tubulares dobles
Sección, mín.	0.5 mm <sup>2</sup>
Sección, máx.	4 mm <sup>2</sup>

## Datos generales

Materiales aislantes	Poliamida	Silicona	No
Color	negro	Tipo de protección	IP20
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Tipo de montaje	insertado
Codificable	Sí, con codificación en PE	Toma de prueba	2 mm
Tipo de tensión	Trifásico CA	Número de polos	5
Número de conexiones / polo	1	Técnica de conexión de conductores	PUSH IN
Dirección de salida de conductor	90°		

## Homologaciones

Núm. de certificación (cURus)	E60693	Instituto (cURus)	CURUS
-------------------------------	--------	-------------------	-------

## Embornabilidad, conexión PUSH IN

Sección de embornado, conexión PUSH IN máx.	4 mm <sup>2</sup>	Sección de embornado, conexión PUSH IN mín.	0.5 mm <sup>2</sup>
Dimens. caña destornillador = conexión Push In	3,0 x 0,5 mm	Longitud de desaislado, conexión Push In	12 mm
flexible, máx. conexión Push In	4.00 mm <sup>2</sup>	flexible, mín. conexión Push In	0.50 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, flexible term. tub. 12 mm con aislamiento DIN 46228/4, conexión Push In, mín.	0.5 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, flexible, conexión Push In, máx.	4 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor conexión Push In, rígido, máx.	4 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, flexible term. tub. 8 mm con aislamiento DIN 46228/1, conexión Push In, máx.	4.00 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, flexible, conexión Push In, mín.	0.5 mm <sup>2</sup>	Sección del conductor para conexión de conductor, conductor flexible con terminales tubulares, 12 mm con cuello de plástico, DIN 46228/1, conexión PUSH IN, máx.	4.00 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor conexión Push In, rígido, mín.	0.5 mm <sup>2</sup>	Sección del conductor para conexión de conductor, conductor flexible con terminales tubulares, 8 mm con cuello de plástico, DIN 46228/1, conexión PUSH IN, mín.	0.50 mm <sup>2</sup>
Sección del conductor para conexión de conductor, conductor flexible con terminales tubulares, 12 mm con cuello de plástico, DIN 46228/4, conexión PUSH IN, máx.	4 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, semirrígido, conexión PUSH IN, mín.	0.5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, flexible term. tub. 8 mm con aislamiento DIN 46228/4, conexión Push In, máx.	4.00 mm <sup>2</sup>	Sección del conductor para conexión de conductor, conductor flexible con terminales tubulares, 8 mm con cuello	0.50 mm <sup>2</sup>

## PTS 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

Sección de conexión del conductor, flexible term. tub. 12 mm con aislamiento DIN 46228/1, conexión Push In, mín.	0.50 mm <sup>2</sup>	de plástico, DIN 46228/4, conexión PUSH IN, mín.	
		Sección de conexión del conductor, semirrígido, conexión PUSH IN, máx.	4 mm <sup>2</sup>

### Valores nominales según IEC

Datos nominales según IEC para conector enchufable	Tipo de tensión	AC
	Number of phases	3
	Estándar	IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 61984
	Rated voltage	690 V
	Sobretensión de choque nominal	8.00 kV
	Corriente nominal (3 polos cargados)	32 A
	Corriente nominal (4 polos cargados)	25 A

### Valores nominales según UL

Datos nominales según UL para conector enchufable	Estándar	UL 1059
	Indicación	para utilizar con cables TC-ER con homologación UL
	Sección de conexión del conductor, AWG, máx.	AWG 12
	Sección de conexión del conductor, AWG, mín.	AWG 16
	Rated voltage	600 V
	Corriente nominal	20 A

### Clasificaciones



ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**PTS 4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dibujos**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## PTS 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Herramientas



Pelamangueras para cables con aislamiento de PVC

#### Datos generales para pedido

Tipo	AM 16	Versión	
Código	<a href="#">9204190000</a>	Herramientas, Pelamangueras	
GTIN (EAN)	4032248608133		
Cantidad	1 ST		

Tipo	AM 25	Versión	
Código	<a href="#">9001540000</a>	Herramientas, Pelamangueras	
GTIN (EAN)	4008190138271		
Cantidad	1 ST		

### Conector macho



Los conectores macho para nuestro sistema de WeiCoS están disponibles para todos los sistemas de conexión diferentes. La gama de productos incluye conectores premontados de 1 a 10 polos y la posibilidad de un montaje individual. Esto garantiza la máxima flexibilidad para cada aplicación. Los accesorios personalizados aumentan la seguridad y la protección contra las influencias ambientales.

#### Datos generales para pedido

Tipo	ZVR ZP2.5	Versión	
Código	<a href="#">1816130000</a>	Serie Z, Ganchos de enclavamiento, amarillo, 3.9 mm	
GTIN (EAN)	4032248370702		
Cantidad	25 ST		

## Accesorios

### Sin imprimir



Los señalizadores WS son el complemento perfecto para los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en la serie I y la serie Z. La gran superficie de señalización permite grandes cadenas de caracteres y la distribución del texto en varias líneas.

Los señalizadores WS están especialmente indicados para etiquetas con largas cadenas personalizadas de caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia demostrada, ahora es posible la impresión con impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.

- Montaje en tiras o individual
- Señalizadores en formato MultiCard

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	WS 12/6 MC NE WS	Versión
Código	<a href="#">1609900000</a>	WS, Terminal marker, 12 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190203467	Allen-Bradley, blanco
Cantidad	600 ST	

### Destornillador de pala plana



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

### Datos generales para pedido

Tipo	SDS 0.5X3.0X80	Versión
Código	<a href="#">2749330000</a>	Destornillador, Anchura de caña (B): 3 mm, Longitud de caña: 80 mm,
GTIN (EAN)	4050118895551	Solidez de caña (A): 0.5 mm
Cantidad	1 ST	