

HDC CM BUS SV F2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El módulo ConCept – CSB está concebido como un módulo doble y en el marco del módulo ConCept ocupa dos ranuras. El módulo ConCept – CSB se compone de un soporte de módulo en el que se pueden insertar dos soportes de contactos. El soporte de contactos está realizado con una aleación de cinc colada a presión y garantiza un excelente apantallamiento. Los contactos crimpados se montan en un conector de plástico, aislados del soporte de contactos. Diferentes números de polos, 1, 4, 8 polos, garantizan múltiples posibilidades de aplicación.

Datos generales para pedido

Versión	Conectores industriales, HDC - Conector, Módulo ConCept
Código	1983720000
Tipo	HDC CM BUS SV F2
GTIN (EAN)	4032248688708
Cantidad	1 Pieza

HDC CM BUS SV F2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cULus) E92202

Dimensiones y pesos

Altura	32 mm	Altura (pulgadas)	1.2598 inch
Anchura	22.8 mm	Anchura (pulgadas)	0.8976 inch
Longitud	34 mm	Longitud (pulgadas)	1.3386 inch
Peso neto	9.29 g		

Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 70 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Módulos neumáticos ConCept

Grado inflamabilidad según UL 94 V-0 Color beige

Datos generales

Número de polos	2	Tipo de conexión	Conexión crimpada
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	beige
Ciclos de enchufado	≥ 500	Tipo	Hembra
Material básico	Polycarbonato	Serie	Módulo ConCept
Tensión nominal (DIN EN 61984)	50 V	Corriente nominal (DIN EN 61984)	10 A
Sin halógenos	false	Baja emisión de humos según DIN EN 45545-2	Sí

Dimensiones

Anchura	22.8 mm	Longitud, base	34 mm
Altura conector hembra	32 mm		

Versión

Tipo de conexión Conexión crimpada Material básico Polycarbonato

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

Dibujos

