

PAC-S1500-SD37-V2-5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los cables prefabricados PAC conectan eléctricamente y de una forma lógica el PLC con los interfaces de PLC. Estos cables están compuestos por los siguientes componentes:

- Conector del PLC del fabricante.
- Cable multipolos LIYY o LY YCY(apantallado) de 0,14mm² o 0,25mm².
- Conector cable plano, sub-d o RSV, para ser conectado al interface.

Los cables son testeados de forma automática en continuidad y aislamiento para asegurar la funcionalidad para la que han sido diseñadas.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Cable prefabricado, PAC, Cable LiYCY, 0.25 mm ² |
| Código | 1991720050 |
| Tipo | PAC-S1500-SD37-V2-5M |
| GTIN (EAN) | 4099986595088 |
| Cantidad | 1 Pieza |

PAC-S1500-SD37-V2-5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| RoHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | |
|-----------|--------|
| Peso neto | 1366 g |
|-----------|--------|

Temperaturas

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Temperatura de almacenamiento | -10...60 °C | Temperatura de servicio | -10...50 °C |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
|---|-----------------------|

| | |
|-------------------------------------|----|
| Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
|-------------------------------------|----|

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

| | |
|------|--------------------------------------|
| SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
|------|--------------------------------------|

Datos generales

| | |
|--------------------------|---|
| Longitud de cable | 5 m |
| Cable | Cable LiYCY |
| Número de polos, mín. | 37 polos |
| Conector al lado control | SIEMENS S71500 6EST592-1AM00-0XBO 40P |
| | |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Material básico | PVC |
| Conector al interface | SUB-D FEMALE 37P |
| Diámetro exterior | 12,4 ± 1 mm |
| Sección del conductor | 0,25 mm ² |

Datos eléctricos

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Corriente total, máx. | 3 A |
| Tensión nominal | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| Capacidad conductor - conductor | 300 pF/m |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Intensidad de corriente máx. por hilo | 1 A |
| Resistencia | ≤ 80 mΩ/m |
| Capacidad conductor - apantallamiento | 300 pF/m |

Clasificaciones

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC000237 |
| ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |