


**HDC XX5E01 FOXXXXX-0600**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Compacto**

El nuevo módulo de bus de dos polos es extremadamente compacto y puede albergar conectores de datos de megabit y gigabit. Permite la conexión de cables de 2 gigabits de categoría 6A (10 gigabits) a un módulo.

**Datos generales para pedido**

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Código            | 2003920600                              |
| Tipo              | <a href="#">HDC XX5E01 FOXXXXX-0600</a> |
| GTIN (EAN)        | 4050118521719                           |
| Cantidad          | 1 Pieza                                 |
| Estado de entrega | Retirado                                |
| Disponible hasta  | 2025-09-30T00:00:00+02:00               |

## HDC XX5E01 FOXXXXX-0600

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|          |        |           |          |
|----------|--------|-----------|----------|
| Diámetro | 6.5 mm | Peso neto | 353.76 g |
|----------|--------|-----------|----------|

## Temperaturas

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Temperatura límite | -30 °C ... 90 °C |
|--------------------|------------------|

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención                |
| Exención RoHS (si procede/conocida)         | 6c                                   |
| REACH SVHC                                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                        | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

## Datos generales

|                                |                |                                 |          |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
| Número de polos                | 4              | Longitud de cable               | 6 m      |
| Codificación                   | Codificación D | Superficie de contacto          | Au (oro) |
| Velocidad de transmisión       | 100 MBit/s     | Resistencia del aislamiento     | ≥ 108 Ω  |
| Categoría                      | Cat. 5e        | Tensión nominal                 | 250 V    |
| Corriente nominal              | 4 A            | Ciclos de enchufado             | ≥ 100    |
| Tipo                           | Hembra         | Grado de polución               | 2        |
| Versión para el lado contrario | abierto        | Versión para el lado del módulo | Hembra   |

## Especificaciones técnicas del cable

|                        |                                 |        |
|------------------------|---------------------------------|--------|
| Longitud de cable      | 6 m                             |        |
| Color de revestimiento | verde                           |        |
| Apantallado            | Sí                              |        |
| Halógenos              | No, libre de halógenos          |        |
| Aislamiento            | PE                              |        |
| Material de la funda   | PUR                             |        |
| Código de color        | blanco, amarillo, azul, naranja |        |
| Diámetro exterior      | Diámetro                        | 6.5 mm |
|                        | Signos                          | ±      |
|                        | Tolerancia                      | 0.2    |
| Diámetro exterior      | 6.5 mm ± 0.2                    |        |

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |