

IE-KO-HAT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- La válvula de seguridad protege contra sobrecargas
- Cabeza cilíndrica en ángulo de 90°
- Cabeza angular orientable 360°
- Mango ergonómico con retorno elástico
- Ausencia de atascos con la pieza de desecho gracias a la división triple
- Punzonadora hidráulica de aluminio de alta resistencia (reducción del peso aprox. del 40%)
- El uso de láminas de acero inoxidable reduce considerablemente la vida útil

Datos generales para pedido

Versión	Sheet holes
Código	1966810000
Tipo	IE-KO-HAT
GTIN (EAN)	4032248659630
Cantidad	1 Pieza

IE-KO-HAT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dimensiones y pesos

Profundidad	70 mm
Altura	120 mm
Anchura	290 mm
Peso neto	3262 g

Profundidad (pulgadas)	2.7559 inch
Altura (pulgadas)	4.7244 inch
Anchura (pulgadas)	11.4173 inch

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Datos técnicos

Descripción del artículo Hidráulica: perforador de chapa

Herramientas de corte

Presión de servicio máx.	680 bar
Orificios redondos con diámetro de 1 a 85 mm	2,0 mm F = 370 N/mm ²
Fuerza del punzonado	75 kN
Orificios rectangulares hasta	36 x 112 mm; 2,0 mm F = 370 N/mm ²

Tipo de aceite hidráulico	HLP32
Orificios redondos con diámetro de 2 a 64 mm	3,0 mm F = 370 N/mm ²
Orificios redondos con diámetro de 3 a 64 mm	2,5 mm F = 600 N/mm ²
Orificios cuadrados hasta	68 x 68 mm; 2,0 mm F = 370 N/mm ²

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000156
ETIM 10.0	EC000156
ECLASS 15.0	21-04-51-16

ETIM 9.0	EC000156
ECLASS 14.0	21-04-51-16

IE-KO-HAT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Ejemplo de uso

