


## HDC XX5E01 FOXXXX-0800

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Compacto

El nuevo módulo de bus de dos polos es extremadamente compacto y puede albergar conectores de datos de megabit y gigabit. Permite la conexión de cables de 2 gigabits de categoría 6A (10 gigabits) a un módulo.

### Datos generales para pedido

|                   |  |
|-------------------|--|
| Código            | 2003920800                             |
| Tipo              | <a href="#">HDC XX5E01 FOXXXX-0800</a> |
| GTIN (EAN)        | 4050118521733                          |
| Cantidad          | 1 Pieza                                |
| Estado de entrega | Retirado                               |
| Disponible hasta  | 2025-09-30T00:00:00+02:00              |

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Diámetro 6.5 mm      Peso neto 0 g

#### Temperaturas

Temperatura límite -30 °C ... 90 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

#### Datos generales

|                                |                |                                 |          |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
| Número de polos                | 4              | Longitud de cable               | 8 m      |
| Codificación                   | Codificación D | Superficie de contacto          | Au (oro) |
| Velocidad de transmisión       | 100 MBit/s     | Resistencia del aislamiento     | ≥ 108 Ω  |
| Categoría                      | Cat. 5e        | Tensión nominal                 | 250 V    |
| Corriente nominal              | 4 A            | Ciclos de enchufado             | ≥ 100    |
| Tipo                           | Hembra         | Grado de polución               | 2        |
| Versión para el lado contrario | abierto        | Versión para el lado del módulo | Hembra   |

#### Especificaciones técnicas del cable

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Longitud de cable      | 8 m                             |
| Color de revestimiento | verde                           |
| Apantallado            | Sí                              |
| Halógenos              | No, libre de halógenos          |
| Aislamiento            | PE                              |
| Material de la funda   | PUR                             |
| Código de color        | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Diámetro exterior      | Diámetro 6.5 mm                 |
|                        | Signos ±                        |
|                        | Tolerancia 0.2                  |
| Diámetro exterior      | 6.5 mm ± 0.2                    |

#### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |