

HDC CM BUS SV GCA F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



El módulo ConCept – CSB está concebido como un módulo doble y en el marco del módulo ConCept ocupa dos ranuras. El módulo ConCept – CSB se compone de un soporte de módulo en el que se pueden insertar dos soportes de contactos. El soporte de contactos está realizado con una aleación de cinc colada a presión y garantiza un excelente apantallamiento. Los contactos crimpados se montan en un conector de plástico, aislados del soporte de contactos. Diferentes números de polos, 1, 4, 8 polos, garantizan múltiples posibilidades de aplicación.

Datos generales para pedido

Versión	Conectores industriales, HDC - Conector, Módulo ConCept
Código	1983820000
Tipo	HDC CM BUS SV GCA F
GTIN (EAN)	403224868895 1
Cantidad	1 Pieza

HDC CM BUS SV GCA F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cULus)	E92202

Dimensiones y pesos

Profundidad	33.5 mm	Profundidad (pulgadas)	1.3189 inch
Altura	3.9 mm	Altura (pulgadas)	0.1535 inch
Anchura	21.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.8465 inch
Longitud	33.5 mm	Longitud (pulgadas)	1.3189 inch
Peso neto	8.8 g		

Temperaturas

Temperatura límite	-40 °C ... 70 °C
--------------------	------------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Módulos neumáticos ConCept

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	gris plata
----------------------------------	-----	-------	------------

Datos generales

Número de polos	0	Tipo de conexión	sin
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	gris plata
Ciclos de enchufado	≥ 500	Tipo	Estribo de conexión a tierra
Material básico	Polycarbonato	Serie	Módulo ConCept
Tensión nominal (DIN EN 61984)	0 V	Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984)	0 kV
Corriente nominal (DIN EN 61984)	0 A	Sin halógenos	false
Baja emisión de humos según DIN EN 45545-2	Sí		

Dimensiones

Anchura	21.5 mm	Longitud, base	33.5 mm
Altura conector hembra	3.9 mm		

Versión

Tipo de conexión	sin	Sección de conexión del conductor, max.	0 mm ²
Sección de conexión del conductor, min. 0 mm ²		Material básico	Polycarbonato

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		