# Hoja técnica

## SAIL-M12GM8GR-3-10U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com






Los cables para sensores y actuadores se emplean para el cableado y la transmisión de energía y datos en diversas aplicaciones. El cable recubierto por extrusión permite una conexión de probada eficacia con el conector, ofreciendo resistencia a una amplia variedad de condiciones como humedad, polvo, calor, frío, golpes o vibraciones. Nuestros desarrolladores se han centrado específicamente en esta cuestión y han diseñado una amplia gama de cables para sensores y actuadores M8 y M12 destinada a satisfacer las necesidades de cualquier aplicación. ¿Hay algo que no hayas podido encontrar o que necesites aclarar? No dudes en contactar con nosotros.

### Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Versión | Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 10 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No |
| Código | 1984531000 |
| Tipo | SAIL-M12GM8GR-3-10U |
| GTIN (EAN) | 4032248691388 |
| Cantidad | 1 Pieza |

# Hoja técnica

## SAIL-M12GM8GR-3-10U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Homologaciones

| | |
|---|---|
| Homologaciones | |
| ROHS | Conformidad |

### Dimensiones y pesos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diámetro | 3.6 mm | Peso neto | 218 g |

### Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
| Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

### Datos técnicos del cable

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longitud de cable | 10 m | Color de revestimiento | Negro (similar a RAL 9005) |
| Resistencia al aceite | Yes | Apto para cadena de arrastre | Sí |
| Sección del conductor | 0.25 mm² | Apantallado | No |
| Halógenos | No | Aislamiento | PP |
| Aceleración | 5 m/s² | Radio de flexión mín., con movimiento | 10 x diámetro del cable |
| Radio de flexión mín., fijo | 5 x diámetro del cable | Ciclos de flexión | 5 Mio |
| Retardo de llama | Según la norma IEC 60332-2-2, In accordance with UL1581 UL / CUL FT2 | Velocidad | 3.33 m/s |
| Material de la funda | PUR | Longitud del cable configurable | No |
| Resistente a hidrólisis y microbios | Sí | Funda de conformidad con el estilo UL AWM | 20549 (80 °C / 300 V) |
| Núcleo de conformidad con el estilo UL AWM | 10493 (80 °C / 300 V) | Reticulado por radiación | No |
| Resistencia a chispas de soldadura | No | Hilo de drenaje integrado | No |
| Código de color | marrón, azul, negro | Resistencia a la torsión | 180 °/m |
| Gama de temperatura, fija | -50...80 °C | Resistente a las salpicaduras de soldadura | No |
| Ciclos de plegado a torsión | > 5 Mio. | Gama de temperatura, móvil | -25...60 °C |
| Longitud de torsión | 1 m | Número de polos | 3 |
| Diámetro exterior | 3.6 mm + 0.15 mm | | |

### Datos técnicos generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Codificación | M12 = codificación A / M8 = ninguno | Rosca de conexión | M12 / M8 |
| Superficie de contacto | bañado en oro | LED | No |
| Versión | Macho, recto - Hembra, recto | Material capotas | PUR |
| Resistencia del aislamiento | 108 Ω | Tensión nominal | 60 V |
| Corriente nominal | 4 A | Tipo de protección | IP65 (enchufado) |
| Ciclos de enchufado | ≥ 100 | Grado de polución | 3 |

# Hoja técnica

## SAIL-M12GM8GR-3-10U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| puenteado | No | Material del anillo roscado | Fundición inyectada de cinc, PUR |
| Rango de temperatura caja | -25…+85 °C | Par de apriete | M12: 0,8 - 1,2 Nm |

### Normas generales

| | |
|---|---|
| Conector norma | IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104 |

### Normas

| | |
|---|---|
| Conector norma | IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104 |

### Propiedades eléctricas

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resistencia del aislamiento | 108 Ω | Tensión nominal | 60 V |

### Conector derecho

| | |
|---|---|
| Clavija de conexión derecha | M8, IP69, contacto hembra, recto, Plástico, no apantallado |

### Conector izquierdo

| | |
|---|---|
| Clavija de conexión izquierda | M12, Con codificación A, IP69, contacto macho, recto, Plástico, no apantallado |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 | | |


# SAIL-M12GM8GR-3-10U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


## Dibujos

### Dibujo acotado





Male, straight

### Dibujo acotado





Straight socket

### Esquema de polos




Male

### Esquema de polos




Socket


# SAIL-M12GM8GR-3-10U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dibujos

### Esquema de conexiones




### La herramienta perfecta: Screwty ® con función de par de apriete

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

Weidmüller

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Accesorios

## Herramientas de corte



Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar (KT 8 to KT 22) incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1.000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

### Datos generales para pedido

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | KT 8 | Versión |
| Código | 9002650000 | Herramientas para cortar, Alicate accionable con una mano |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | |
| Cantidad | 1 ST | |

## Herramientas



Pelamangueras para cables con aislamiento de PVC

### Datos generales para pedido

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | AM 12 | Versión |
| Código | 9030060000 | Herramientas, Pelamangueras |
| GTIN (EAN) | 4008190337827 | |
| Cantidad | 1 ST | |

## Herramienta para roscar prensaestopas Screwty® con función de par de apriete



La herramienta ideal para cualquier aplicación Screwty® es la herramienta multipropósito ideal para apretar todos los cables de actuador y sensores comunes. Screwty® facilita el trabajo con conectores redondos de difícil acceso. Permite aflojar y atornillar conectores simplemente girando con un esfuerzo reducido. Screwty® es una solución única y global que se adapta a la mayoría de los conductores y conectores de otros fabricantes (más del 90%). Screwty® se compone de una empuñadura con un adaptador estándar de 1/4 de pulgada. Por lo tanto, puede utilizarse para todos los tamaños: para los conectores enchufables M12 y M8 redondos, así como para los conectores personalizables M12F y M8F y para todos los conectores M23.

# SAIL-M12GM8GR-3-10U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Datos generales para pedido

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | SCREWTY-M12-DM | Versión |
| Código | 1900001000 | Herramienta de atornillado para conductores M12 recubiertos por |
| GTIN (EAN) | 4032248436408 | extrusión |
| Cantidad | 1 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | SAI-SCREWTY BOX | Versión |
| Código | 1939180000 | Herramienta de atornillado |
| GTIN (EAN) | 4032248615506 | |
| Cantidad | 1 ST | |

### Herramientas




- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

### Datos generales para pedido

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | STRIPPER 6-16 RED-LINE | Versión |
| Código | 9203110000 | Herramientas para desaislar y para cortar |
| GTIN (EAN) | 4032248541423 | |
| Cantidad | 1 ST | |


# SAIL-M12GM8GR-3-10U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Sin imprimir



TM-I es un tipo de señalizador reconocido y renombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico.
Está disponible en varias longitudes diferentes para la señalización individual con series largas de caracteres.
Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización. El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad.
El contorno especial del TM-I permite un montaje sencillo y un posicionamiento firme. Compatible con distintos manguitos existentes en el mercado. Gracias al formato MultiCard, las etiquetas pueden imprimirse de manera rápida y cómoda con una impresora PrintJet CONNECT, un plotter o con un rotulador STI.

- Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización.
- Señalizador reconocido y de reconocido prestigio en el sector de la tecnología de control del tráfico
- El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad
- Sistema no apto para la señalización mediante P-Ink o rotulador STI con manguitos CLI T

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

### Datos generales para pedido

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | TM-I 18 MC NE WS | Versión |
| Código | 1718431044 | TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, blanco |
| GTIN (EAN) | 4008190349011 | |
| Cantidad | 320 ST | |
| Tipo | TM-I 18 MC NE GE | Versión |
| Código | 1718431687 | TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, amarillo |
| GTIN (EAN) | 4008190349028 | |
| Cantidad | 320 ST | |