


**SAIE-M12B-4-S-0.3U-M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L-, S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.

**Datos generales para pedido**

Versión	Conecotor de instalación, M12, Conector hembra, recto, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 4, Longitud de cable/conductor: 0.3 m, Montaje frontal
Código	<a href="#">1993620000</a>
Tipo	SAIE-M12B-4-S-0.3U-M16
GTIN (EAN)	4050118378634
Cantidad	1 Pieza

## SAIE-M12B-4-S-0.3U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E307231

## Dimensiones y pesos

Peso neto	25 g
-----------	------

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

## Datos técnicos del cable

Función PE	No	Sección del conductor (impresión/online)	AWG 16
Longitud de cable/conductor	0.3 m	Sección del conductor AWG	AWG 16
Código de color	negro (1), negro (2), negro (3), Verde/amarillo	Número de polos	4

## Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	4	Codificación	S-coded
Superficie de contacto	bañado en oro	Material capotas	Fundición inyectada de zinc
Tipo de protección	IP67, atornillado	Ciclos de enchufado	≥ 100
Corriente nominal	12 A		

## Normas

Conejor norma	IEC 61076-2-111
---------------	-----------------

## Datos generales

Número de polos	4	Codificación	S-coded
Rosca de conexión	M12	Superficie de contacto	bañado en oro
Material capotas	Fundición inyectada de zinc	Tipo de montaje	Montaje frontal
Tipo de protección	IP67, atornillado	Ciclos de enchufado	≥ 100
Corriente nominal	12 A	Sección del conductor (impresión/online)	AWG 16
Conexión 1	M12	Conexión 2	Flying wires
Longitud de cable/conductor	0.3 m	Rosca de montaje	M 16 x 1,5
diámetro externo del conductor	-		

**SAIE-M12B-4-S-0.3U-M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

**Dibujos**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Esquema de polos**

