

PAC-HE10-HE10-HF-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Datos generales para pedido

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Código | 2420550040 |
| Tipo | PAC-HE10-HE10-HF-4M |
| GTIN (EAN) | 4099986597198 |
| Cantidad | 1 Pieza |

PAC-HE10-HE10-HF-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 191 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -10...60 °C Temperatura de servicio -10...50 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

| | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Longitud de cable | 4 m | apropiado para | Señales digitales |
| Cable | Cable LIHH | Conector al interface | CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 10P |
| Número de polos, mín. | 10 polos | Conector al lado control | CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 10P |
| Sección del conductor | 0.14 mm ² | | |

Datos eléctricos

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------|
| Corriente total, máx. | 3 A | Intensidad de corriente máx. por hilo | 1 A |
| Tensión nominal | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Resistencia | ≤ 150 mΩ/m |
| Tensión de servicio | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Capacidad conductor - conductor | 300 pF/m |
| Capacidad conductor - apantallamiento | 300 pF/m | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |