


SAKDU 10/ZR



Datos generales para pedido

Versión	Borne de paso, Conexión brida-tornillo, 10 mm², 800 V, 57 A, gris
Código	2018170000
Tipo	SAKDU 10/ZR
GTIN (EAN)	4050118434095
Cantidad	50 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cULRus) E60693

Dimensiones y pesos

Profundidad	57.73 mm	Profundidad (pulgadas)	2.2728 inch
Profundidad incl. carril DIN	58.5 mm	Altura	57 mm
Altura (pulgadas)	2.2441 inch	Anchura	10 mm
Anchura (pulgadas)	0.3937 inch	Peso neto	27.34 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-50 °C...75 °C
Temperatura permanente de trabajo, mín.	-50 °C	Temperatura permanente de trabajo, max.	120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión brida-tornillo

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1	B6	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 6
Dirección de conexión	lateral	Par de apriete, max.	1.6 Nm
Par de apriete, mín.	1.2 Nm	Longitud de desaislado	12 mm
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Número de conexiones	3
Sección de embornado, máx.	10 mm ²	Sección de embornado, mín.	1.5 mm ²
Tornillo de apriete	M 4	Sección de conexión del conductor AWG, mín.	AWG 16
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.	10 mm ²	Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.	1.5 mm ²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.	10 mm ²	Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.	1.5 mm ²
Sección de conexión de conductor, semirrígido fino, máx.	10 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	1.5 mm ²
Sección del conductor, semirrígido, mín.	1.5 mm ²	Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.	10 mm ²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.	1.5 mm ²	Sección de conexión, semirrígido fino (conexión nominal), mín.	1.5 mm ²

SAKDU 10/ZR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Datos del material

Material básico	PA 66/6	Color	gris
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

Datos nominales

Sección nominal	10 mm ²	Tensión nominal	800 V
Tensión nominal DC	800 V	Corriente nominal	57 A
Corriente en conductor máximo	57 A	Resistencia pasante	0.56 mΩ
Sobretensión de choque nominal	8 kV	Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x	1.82 W
Categoría de sobretensión	III	Grado de polución	3

Datos nominales según UL

Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus)	6 AWG	Tensión Gr B (cURus)	300 V
Tensión Gr D (cURus)	300 V	Núm. de certificación (cURus)	E60693
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus)	16 AWG	Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus)	16 AWG
Corriente Gr B (cURus)	65 A	Tensión Gr C (cURus)	150 V
Corriente Gr C (cURus)	65 A	Corriente Gr D (cURus)	10 A
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus)	6 AWG		

Generalidades

Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 6	Sección de conexión del conductor AWG, mín.	AWG 16
Carril de montaje	TS 35		

Otros datos técnicos

Versión a prueba de explosivos	No
--------------------------------	----

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria	No	Número de potenciales	1
Número de pisos	1	Número de puntos de embornado por piso	3
Número de potenciales por piso	1	Pisos internos puenteados	No
Conexión PE	No	Carril de montaje	TS 35
Función N	No	Función PE	No
Función PEN	No		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

Accesorios

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	SAKQ 10/2	Versión
Código	1129400000	Conexión transversal (borne), atornillado, gris, Número de polos: 2,
GTIN (EAN)	4032248996254	Paso en mm (P): 10.00, Aislado: No, Anchura: 6 mm
Cantidad	50 ST	
Tipo	SAKQ 10/3	Versión
Código	1129410000	Conexión transversal (borne), atornillado, gris, Número de polos: 3,
GTIN (EAN)	4032248996261	Paso en mm (P): 10.00, Aislado: No, Anchura: 6 mm
Cantidad	50 ST	
Tipo	SAKQ 10/4	Versión
Código	1129430000	Conexión transversal (borne), atornillado, gris, Número de polos: 4,
GTIN (EAN)	4032248996278	Paso en mm (P): 10.00, Aislado: No, Anchura: 6 mm
Cantidad	50 ST	
Tipo	SAKQ 10/10	Versión
Código	1129440000	Conexión transversal (borne), atornillado, gris, Número de polos: 10,
GTIN (EAN)	4032248996285	Paso en mm (P): 10.00, Aislado: No, Anchura: 6 mm
Cantidad	20 ST	
Tipo	SAKEW 35	Versión
Código	1129450000	Ángulo de fijación lateral, gris, V-0, PA 66/6, Anchura: 8.5 mm
GTIN (EAN)	4032248970612	
Cantidad	50 ST	

Destornillador de pala plana



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Tipo	SDS 1.0X5.5X150	Versión
Código	2749380000	Destornillador, Anchura de caña (B): 5.5 mm, Longitud de caña: 150
GTIN (EAN)	4050118895605	mm, Solidez de caña (A): 1 mm
Cantidad	1 ST	

Accesorios

Plus



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.


- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	DEK 5/8 PLUS MC NE WS	Versión
Código	1046350000	Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Paso en mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782055	Weidmueller, blanco
Cantidad	800 ST	

BLM



Datos generales para pedido

Tipo	BLM 5/8 TB	Versión
Código	7760380692	BLM, Terminal marker, 5 x 8 mm, Paso en mm (P): 8.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	6944169819148	blanco
Cantidad	4800 ST	