

KTB GP 45XX15V CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración

Abbildung ähnlich

Integrar, ampliar y personalizar:

El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación.

Placas de bridas

Placas de bridas en dos materiales y dos grosores para sustituir placas de bridas preequipadas con facilidad in situ.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Klippon TB (Terminal Box), Placa de bridas, recto, Altura: 406 mm, Anchura: 117 mm, Profundidad: 3 mm, Placas de bridas: izquierda, derecha, Material básico: Acero inoxidable 1.4404, Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata |
| Código | 2023500000 |
| Tipo | KTB GP 45XX15V CD S4 PE |
| GTIN (EAN) | 4050118404258 |
| Cantidad | 1 Pieza |

KTB GP 45XX15V CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Homologaciones

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|--------|------------------------|--------------|
| Profundidad | 3 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.1181 inch |
| Altura | 406 mm | Altura (pulgadas) | 15.9842 inch |
| Anchura | 117 mm | Anchura (pulgadas) | 4.6063 inch |
| Peso neto | 2300 g | | |

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Conexión a tierra Bases y capotas

Toma de tierra para placa de brida M6 x 15

Datos generales

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|---|
| Espesor del material | 3 mm | Indicación de montaje | Montaje del tornillo |
| Superficie | pulido electrolítico | Material básico | Acero inoxidable 1.4404, Acero inoxidable 1.4404 (316L) |
| Fijación de montaje | atornillado | Tipo de protección (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Placas de bridas | izquierda, derecha | Placa de fijación | Sí |
| Campos de aplicación: | Ingeniería de transportes, Entornos potencialmente explosivos | | |

Datos generales Accesorios

| | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| Espesor del material | 3 mm | Diámetro de la perforación (D) | 7 mm |
| Superficie | pulido electrolítico | Material básico | Acero inoxidable 1.4404, Acero inoxidable 1.4404 (316L) |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000211 | ETIM 9.0 | EC000211 |
| ETIM 10.0 | EC000211 | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 | | |