

## UR67-MP-HP-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### More performance. Simplified.

u-remote. u-remote de Weidmüller es nuestro innovador concepto de E/S remotas en IP 67, basado en ofrecer las máximas ventajas para el usuario: diseño personalizado, instalación más rápida, puesta en marcha más segura, menores tiempos de parada. Para un mejor rendimiento y una mayor productividad.u-remote es "More Performance". Simplified

### Datos generales para pedido

Versión	Automation Products - u-remote IP67, Distribuidor activo para sensores y actuadores, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, Multiprotocolo
Código	<a href="#">2426280000</a>
Tipo	UR67-MP-HP-16DO-12-60M
GTIN (EAN)	4050118434361
Cantidad	1 Pieza

## UR67-MP-HP-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E141197

## Dimensiones y pesos

Altura	17.6 mm	Altura (pulgadas)	0.6929 inch
Anchura	59.6 mm	Anchura (pulgadas)	2.3465 inch
Peso neto	500 g		

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
------	--------------------------------------

## Conexiones

Tensión de alimentación (AUX-IN)	1 conector macho M12, 5 polos, con codificación L	Tensión de alimentación (AUX-OUT)	1 conector hembra M12, 5 polos, con codificación L
Bus de campo (BUS-OUT)	1 x conector hembra M12, de 4 polos, Con codificación D	Bus de campo (BUS-IN)	1 x conector hembra M12, de 4 polos, Con codificación D
Conexiones E/S	8 x conector hembra M12, de 5 polos, Con codificación A		

## Datos generales

Grado inflamabilidad según UL 94	UL 94	Tipo de protección	IP67
Variantes de módulo	16 salidas digitales		

## Salidas digitales

Carga de intensidad admisible máx. por 2 A  
cada señal de salida

Pantalla de diagnóstico	Por canal, a través de LED, rojo	
Salidas digitales	Protección contra cortocircuito	Sí
	Protección de sobrecarga	Sí
	Protección de polaridad	Sí
A prueba de cortocircuitos	Sí	
Corriente total máx. de las salidas	9 A (12 A, véase el manual)	
Tensión de salida Low	mín. (UL -1)	
Indicador de estado	Por canal, a través de LED, amarillo	
Tensión de salida High	máx. 2 V	

## Tensión de alimentación

Protección de polaridad	Sí	Tensión de servicio	24
Valores límite	18 V DC ... 30 V DC	Consumo de potencia de la electrónica	100 mA típica

Fecha de creación 14.12.2025 12:46:32 MEZ

**UR67-MP-HP-16DO-12-60M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

**UR67-MP-HP-16DO-12-60M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****acodado**

Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L-, S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.

**Datos generales para pedido**

Tipo	SAIL-M12BW-L-1.5PGR	Versión
Código	<a href="#">2455200150</a>	Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número
GTIN (EAN)	4050118470048	de polos : 5, 1.5 m, Conector hembra acodado, Apantallado: No, LED:
Cantidad	1 ST	No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No

**recto**

Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L-, S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.

**Datos generales para pedido**

Tipo	SAIL-M12BG-L-1.5PGR	Versión
Código	<a href="#">2455330150</a>	Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número
GTIN (EAN)	4050118469950	de polos : 5, 1.5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED:
Cantidad	1 ST	No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No

**Acodado-acodado**

Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L-, S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.

**Datos generales para pedido**

Tipo	SAIL-M12WM12W-L-1.5PGR	Versión
Código	<a href="#">2455300150</a>	Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M12,
GTIN (EAN)	4050118470444	Número de polos : 5, 1.5 m, macho, 90° - hembra 90°, Apantallado:
Cantidad	1 ST	No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No

**UR67-MP-HP-16DO-12-60M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Recto-acodado**

Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L-, S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.

**Datos generales para pedido**

Tipo	SAIL-M12GM12W-L-1.5PGR	Versión
Código	<a href="#">2455280150</a>	Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M12,
GTIN (EAN)	4050118470369	Número de polos : 5, 1.5 m, macho, recto - conector hembra, 90°,
Cantidad	1 ST	Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No

**recto**

Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L-, S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.

**Datos generales para pedido**

Tipo	SAIL-M12G-L-1.5PGR	Versión
Código	<a href="#">2455220150</a>	Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número
GTIN (EAN)	4050118470123	de polos : 5, 1.5 m, Macho, recto, Apantallado: No, LED: No, Material
Cantidad	1 ST	de la funda: PUR, Halógenos: No

**Recto-recto**

Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L-, S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.

**Datos generales para pedido**

Tipo	SAIL-M12GM12G-L-1.5PGR	Versión
Código	<a href="#">2455260150</a>	Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 /
GTIN (EAN)	4050118470284	M12, Número de polos : 5, 1.5 m, Macho, recto - Hembra, recto,
Cantidad	1 ST	Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No

## UR67-MP-HP-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Acodado-recto



Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L-, S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.

### Datos generales para pedido

Tipo	SAIL-M12WM12G-L-1.5PGR	Versión
Código	<a href="#">2455320150</a>	Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M12,
GTIN (EAN)	4050118470529	Número de polos : 5, 1.5 m, Macho, acodado - Hembra, recto,
Cantidad	1 ST	Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No

### acodado



Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L-, S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.

### Datos generales para pedido

Tipo	SAIL-M12W-L-1.5PGR	Versión
Código	<a href="#">2455240150</a>	Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número
GTIN (EAN)	4050118470208	de polos : 5, 1.5 m, macho, 90°, Apantallado: No, LED: No, Material
Cantidad	1 ST	de la funda: PUR, Halógenos: No

### Cable de cadena de arrastre Cat.5 PUR - RJ45 IP20/M12 IP67 recto, macho

Cables IE confeccionados, PROFINET, cat.5, PUR, verdes, aptos para cadena de arrastre, M12-RJ45



### Datos generales para pedido

Tipo	IE-C5DD4UG0015MCSA70-E	Versión
Código	<a href="#">1044470015</a>	Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija
GTIN (EAN)	4032248779062	recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Cantidad	1 ST	

**UR67-MP-HP-16DO-12-60M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Accesorios**


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Conecotor macho M12 recto - Conecotor macho M12 recto**

Cables IE confeccionados, PROFINET, cat.5, PUR, verdes, aptos para cadena de arrastre, M12

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E	Versión
Código	<a href="#">1025950015</a>	Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija
GTIN (EAN)	4032248776054	recta IP 67, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, Cat. 5 (ISO/IEC
Cantidad	1 ST	11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m

**Conexión brida-tornillo**

Conecotor M12 con protección IP67 disponible con conexión brida-tornillo o directa.

**Datos generales para pedido**


Tipo	SAISGS-M-4D-6/8-M12	Versión
Código	<a href="#">1892120000</a>	Conecotor acoplable en campo, M12
GTIN (EAN)	4032248569380	
Cantidad	1 ST	

**UR67-MP-HP-16DO-12-60M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Accesorios**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Sin imprimir**

El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

**Datos generales para pedido**

Tipo	ESG-M 8/20 MC NE WS	Versión
Código	<a href="#">1027290000</a>	ESG, Señalizadores de dispositivos x 20 mm, PA 66, Color: blanco,
GTIN (EAN)	4032248753284	enchufable
Cantidad	200 ST	