

UR67-MP-78-8DIDO-12-60M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**More performance. Simplified.**

u-remote. u-remote de Weidmüller es nuestro innovador concepto de E/S remotas en IP 67, basado en ofrecer las máximas ventajas para el usuario: diseño personalizado, instalación más rápida, puesta en marcha más segura, menores tiempos de parada. Para un mejor rendimiento y una mayor productividad.u-remote es "More Performance". Simplified

Datos generales para pedido

Versión	Automation Products - u-remote IP67, Distribuidor activo para sensores y actuadores
Código	2426320000
Tipo	UR67-MP-78-8DIDO-12-60M
GTIN (EAN)	4050118434392
Cantidad	1 Pieza

UR67-MP-78-8DIDO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E141197

Dimensiones y pesos

Altura 17.3 mm

Anchura 59.6 mm

Peso neto 520 g

Altura (pulgadas)

0.6811 inch

Anchura (pulgadas)

2.3465 inch

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exención

RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

Datos generales

Grado inflamabilidad según UL 94

UL 94

Tipo de protección

IP67

Entradas digitales

Pantalla de diagnóstico Por canal, a través de LED, rojo

Indicador de estado Por canal, a través de LED, amarillo

Entradas digitales Protección contra cortocircuito Sí

Protección de sobrecarga Sí

Protección de polaridad Sí

Salidas digitales

Pantalla de diagnóstico Por canal, a través de LED, rojo

Salidas digitales Protección contra cortocircuito Sí

Protección de sobrecarga Sí

Protección de polaridad Sí

A prueba de cortocircuitos Sí

Tensión de salida Low mín. (UL -1)

Indicador de estado Por canal, a través de LED, amarillo

Tensión de salida High máx. 2 V

Tensión de alimentación

Consumo de potencia de la electrónica 100 mA típica

Clasificaciones

ETIM 8.0

EC001599

ETIM 10.0

EC001599

ECLASS 15.0

27-24-26-04

ETIM 9.0

EC001599

ECLASS 14.0

27-24-26-04

UR67-MP-78-8DIDO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**M12**

Las tapas protectoras protegen espacios de conexión no ocupados frente a las influencias externas.

Datos generales para pedido

Tipo	SAI-SK-M12	Versión
Código	9456050000	Grupos protegidos, Capuchón protector
GTIN (EAN)	4008190304058	
Cantidad	30 ST	
Tipo	SAI-SK-M12-UNI 2029	Versión
Código	2330260000	Grupos protegidos, Capuchón protector
GTIN (EAN)	4032248592067	
Cantidad	20 ST	
Tipo	SAI-SK STECKER M12	Versión
Código	1781520000	Protective cap, IP20
GTIN (EAN)	4032248171835	
Cantidad	50 ST	

PUR, libre de halógenos, negro (U)

Los cables para sensores y actuadores se emplean para el cableado y la transmisión de energía y datos en diversas aplicaciones. El cable recubierto por extrusión permite una conexión de probada eficacia con el conector, ofreciendo resistencia a una amplia variedad de condiciones como humedad, polvo, calor, frío, golpes o vibraciones.

Los cables 7/8" se utilizan en aplicaciones de suministro de corriente.

¿Hay algo que no hayas podido encontrar o que necesites aclarar? No dudes en contactar con nosotros.

Datos generales para pedido

Tipo	SAIL-7/8W-5-1.5U	Versión
Código	1292180150	Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, 7/8", Número de polos : 5 (4 + PE), 1.5 m, macho, 90°, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
GTIN (EAN)	4050118088052	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SAIL-7/8G-5-1.5U	Versión
Código	1292170150	Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, 7/8", Número de polos : 5 (4 + PE), 1.5 m, Macho, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
GTIN (EAN)	4050118088168	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SAIL-7/8BW-5-1.5U	Versión
Código	1292200150	Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, 7/8", Número de polos : 5 (4 + PE), 1.5 m, Conector hembra acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
GTIN (EAN)	4050118088304	
Cantidad	1 ST	

UR67-MP-78-8DIDO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	SAIL-7/8BG-5-1.5U	Versión
Código	1292190150	Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, 7/8", Número
GTIN (EAN)	4050118088250	de polos : 5 (4 + PE), 1.5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No,
Cantidad	1 ST	LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No

Recto

En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.

Conectores macho y hembra de configuración libre en modelos M8, M12, M16 y 7/8" de gran robustez y perfectamente adecuados para, por ejemplo, el sector de fabricación de máquinas. Los conectores redondos de 7/8" transmiten elevadas potencias.

La conexión brida-tornillo se utiliza en una gran variedad de aplicaciones. Gracias a este sistema el conductor (con terminal tubular opcional) se inserta en los elementos de conexión y se fija con un tornillo. Se trata del sistema clásico de conexión caracterizado por su economía y por permitir la conexión de varios conductores.

Datos generales para pedido

Tipo	SAIB-5/9-7/8	Versión
Código	1292000000	Conector acoplable en campo, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118086874	
Cantidad	1 ST	

Acodado

En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.

Conectores macho y hembra de configuración libre en modelos M8, M12, M16 y 7/8" de gran robustez y perfectamente adecuados para, por ejemplo, el sector de fabricación de máquinas. Los conectores redondos de 7/8" transmiten elevadas potencias.

La conexión brida-tornillo se utiliza en una gran variedad de aplicaciones. Gracias a este sistema el conductor (con terminal tubular opcional) se inserta en los elementos de conexión y se fija con un tornillo. Se trata del sistema clásico de conexión caracterizado por su economía y por permitir la conexión de varios conductores.

Datos generales para pedido

Tipo	SAIBW-5/9-7/8	Versión
Código	1292020000	Conector acoplable en campo, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118086959	
Cantidad	1 ST	

UR67-MP-78-8DIDO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesos**Recto**

En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.

Conectores macho y hembra de configuración libre en modelos M8, M12, M16 y 7/8" de gran robustez y perfectamente adecuados para, por ejemplo, el sector de fabricación de máquinas. Los conectores redondos de 7/8" transmiten elevadas potencias.

La conexión brida-tornillo se utiliza en una gran variedad de aplicaciones. Gracias a este sistema el conductor (con terminal tubular opcional) se inserta en los elementos de conexión y se fija con un tornillo. Se trata del sistema clásico de conexión caracterizado por su economía y por permitir la conexión de varios conductores.

Datos generales para pedido

Tipo	SAIS-5/9-7/8	Versión
Código	1301220000	Conector acopable en campo, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118098150	
Cantidad	1 ST	

Acodado

En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.

Conectores macho y hembra de configuración libre en modelos M8, M12, M16 y 7/8" de gran robustez y perfectamente adecuados para, por ejemplo, el sector de fabricación de máquinas. Los conectores redondos de 7/8" transmiten elevadas potencias.

La conexión brida-tornillo se utiliza en una gran variedad de aplicaciones. Gracias a este sistema el conductor (con terminal tubular opcional) se inserta en los elementos de conexión y se fija con un tornillo. Se trata del sistema clásico de conexión caracterizado por su economía y por permitir la conexión de varios conductores.

Datos generales para pedido

Tipo	SAISW-5/9-7/8	Versión
Código	1291980000	Conector acopable en campo, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118087017	
Cantidad	1 ST	

UR67-MP-78-8DIDO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Conecotor macho M12 recto - Conecotor macho M12 recto**

Cables IE confeccionados, PROFINET, cat.5, PUR, verdes, aptos para cadena de arrastre, M12

**Datos generales para pedido**


Tipo	IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E	Versión
Código	1025950015	Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija
GTIN (EAN)	4032248776054	recta IP 67, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Cantidad	1 ST	

Cable de cadena de arrastre Cat.5 PUR - RJ45 IP20/M12 IP67 recto, macho

Cables IE confeccionados, PROFINET, cat.5, PUR, verdes, aptos para cadena de arrastre, M12-RJ45

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-C5DD4UG0015MCSA70-E	Versión
Código	1044470015	Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija
GTIN (EAN)	4032248779062	recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Cantidad	1 ST	

Conexión brida-tornillo

Conecotor M12 con protección IP67 disponible con conexión brida-tornillo o directa.


Datos generales para pedido

Tipo	SAISGS-M-4D-6/8-M12	Versión
Código	1892120000	Conector acoplable en campo, M12
GTIN (EAN)	4032248569380	
Cantidad	1 ST	

UR67-MP-78-8DIDO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Sin imprimir**

El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	ESG-M 8/20 MC NE WS	Versión
Código	1027290000	ESG, Señalizadores de dispositivos x 20 mm, PA 66, Color: blanco,
GTIN (EAN)	4032248753284	enchufable
Cantidad	200 ST	