

**IE-FCI-PWB-FR/B/CZ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

**Datos generales para pedido**

Versión	FrontCom, Alimentación de conector grande, Tipo E, Conector hembra, FR, CZ
Código	<a href="#">2426700000</a>
Tipo	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ
GTIN (EAN)	4050118435139
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Peso neto 32 g

**Temperaturas**Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio -5 °C...35 °C  
Temperatura de colocación**Conformidad medioambiental del producto**Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**Tensión nominal (AC) 250 V Material capotas Policarbonato PC  
Corriente nominal 16 A**Conductores embornables**

Longitud de desaislado	12 mm	
Tipo de conexión	PUSH IN	
Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible con terminal tubular	mín.	1.5 mm <sup>2</sup>
	máx.	1.5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible sin terminal tubular	mín.	1.5 mm <sup>2</sup>
	máx.	2.5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, rígido	mín.	1.5 mm <sup>2</sup>
	máx.	2.5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular	mín.	1.5 mm <sup>2</sup>
	máx.	1.5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, flexible sin terminal tubular	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	
Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible sin terminal tubular	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	
Sección de conexión del conductor, rígido	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular	1.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup>	
Sección de conexión del conductor, flexible sin terminal tubular	mín.	1.5 mm <sup>2</sup>
	máx.	2.5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible con terminal tubular	1.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup>	

**Datos técnicos****Datos generales**

Tipo de protección	IP20	Tipo de conector	Alimentación de conector grande
Lado de conexión	Tipo E	Carga de fuego	840 kJ


**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		




## Dibujos

Dibujo acotado



Dibujo acotado



**Accesorios****Adaptador de carril para conectores hembra**

Con las herramientas para Ethernet industrial es igualmente aplicable es lema de Weidmüller: todo en un solo lugar.

Estas son sus ventajas:

- Herramientas
- Comprobadores
- Pasacables
- Conexiones del armario de distribución
- Señalizadores
- Protección contra el polvo
- Fuentes de alimentación
- Protector de sobretensión

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-DINRAIL-AD-PWB	Versión
Código	<a href="#">2534680000</a>	
GTIN (EAN)	4050118546354	
Cantidad	1 ST	