

WB SI SL 0.4X2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Similar a la ilustración

1000V
IEC 60900

El par de apriete correcto y exacto resulta imprescindible para un trabajo preciso y eficiente, además de asegurar una elevada precisión de repetición.

Los nuevos destornilladores con par de apriete de Weidmüller son la solución ideal, gracias a su empuñadura ergonómica y a su exclusivo sistema de cañas de repuesto.

- Construcción compacta y muy ligera
- Ajuste del par de apriete mediante una herramienta especial (suministrada) que impide la regulación accidental
- Empuñaduras con diseño ergonómico, de varios tamaños, adaptados al rango de par de apriete
- Herramientas controladas individualmente provistas de un código de identificación, control de calidad 100 % con certificado y con referencia al producto
- Señal sonora al alcanzar el par de apriete, perfectamente audible y reconocible, sin operaciones inútiles
- Cañas de repuesto realizadas en acero resistente de alta calidad, especial para herramientas
- Todas las herramientas cumplen con los requisitos de precisión de: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Precisión de disparo +/- 6% del valor de escala ajustado

Datos generales para pedido

Versión	Screwdriver insert
Código	2433160000
Tipo	WB SI SL 0.4X2.5
GTIN (EAN)	4050118443639
Cantidad	1 Pieza

WB SI SL 0.4X2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensiones y pesos**

Profundidad	7 mm
Altura	75 mm
Anchura	7 mm
Peso neto	7.04 g

Profundidad (pulgadas)	0.2756 inch
Altura (pulgadas)	2.9527 inch
Anchura (pulgadas)	0.2756 inch

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención

REACH SVHC
Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Cañas intercambiables aisladas VDE para tornillos de cabeza ranurada, tamaño 0,4x2,5
--------------------------	---

Solidez de caña (A)	0.4 mm
Instalación del par de apriete máx.	0.4 Nm

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	2.5 mm
Forma	Ranura

Solidez de caña (A)	0.4 mm
Instalación del par de apriete máx.	0.4 Nm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864
ECLASS 15.0	21-04-42-04

ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 14.0	21-04-42-04