

## WB IK SL PZ1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

1000 V  
IEC 60900

El par de apriete correcto y exacto resulta imprescindible para un trabajo preciso y eficiente, además de asegurar una elevada precisión de repetición.

Los nuevos destornilladores con par de apriete de Weidmüller son la solución ideal, gracias a su empuñadura ergonómica y a su exclusivo sistema de cañas de repuesto.

- Construcción compacta y muy ligera
- Ajuste del par de apriete mediante una herramienta especial (suministrada) que impide la regulación accidental
- Empuñaduras con diseño ergonómico, de varios tamaños, adaptados al rango de par de apriete
- Herramientas controladas individualmente provistas de un código de identificación, control de calidad 100 % con certificado y con referencia al producto
- Señal sonora al alcanzar el par de apriete, perfectamente audible y reconocible, sin operaciones inútiles
- Cañas de repuesto realizadas en acero resistente de alta calidad, especial para herramientas
- Todas las herramientas cumplen con los requisitos de precisión de: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Precisión de disparo +/- 6% del valor de escala ajustado

## Datos generales para pedido

Versión	Screwdriver insert
Código	<a href="#">2433230000</a>
Tipo	WB IK SL PZ1
GTIN (EAN)	4050118443806
Cantidad	1 Pieza

## WB IK SL PZ1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Dimensiones y pesos

Profundidad	7 mm
Altura	75 mm
Anchura	7 mm
Peso neto	7.04 g

Profundidad (pulgadas)	0.2756 inch
Altura (pulgadas)	2.9527 inch
Anchura (pulgadas)	0.2756 inch

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

## Datos técnicos

Descripción del artículo	Cañas intercambiables VDE con aislamiento para tornillos de estrella, forma PZ, grupo 1
--------------------------	--

## Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	1 mm
Forma	Pozidrive
Longitud de caña	25 mm
Instalación del par de apriete máx.	3.8 Nm

Solidez de caña (A)	1 mm
Tamaño	1
Dimens. caña destornillador de estrella	1

## Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864
ECLASS 15.0	21-04-42-03

ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 14.0	21-04-42-03