

## PAC-D25M-F-HF-1M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración

### Datos generales para pedido

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Código     | 2425990015                        |
| Tipo       | <a href="#">PAC-D25M-F-HF-1M5</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986598638                     |
| Cantidad   | 1 Pieza                           |

## PAC-D25M-F-HF-1M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|           |          |
|-----------|----------|
| Peso neto | 258.94 g |
|-----------|----------|

## Temperaturas

|                               |             |                         |             |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Temperatura de almacenamiento | -10...60 °C | Temperatura de servicio | -10...50 °C |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

## Datos generales

|                       |                      |                          |                                          |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Longitud de cable     | 1.5 m                | apropiado para           | Señales analógicas                       |
| Cable                 | Cable LIHCH          | Conector al interface    | SUB-D MALE 25P                           |
| Número de polos, mín. | 25 polos             | Conector al lado control | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) |
| Sección del conductor | 0.25 mm <sup>2</sup> |                          |                                          |

## Datos eléctricos

|                                       |                     |                                       |           |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|
| Corriente total, máx.                 | 3 A                 | Intensidad de corriente máx. por hilo | 1 A       |
| Tensión nominal                       | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   | Resistencia                           | ≤ 80 mΩ/m |
| Tensión de servicio                   | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Capacidad conductor - conductor       | 300 pF/m  |
| Capacidad conductor - apantallamiento | 300 pF/m            |                                       |           |

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |