


**SAIE-M12S-4-2.0U-FP-M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Para la conexión lateral de aparatos, dentro del campo del cableado de sensores y actuadores, son necesarios diferentes conectores de montaje. Están disponibles en las variantes M12, M8 y naturalmente también en M5.

**Datos generales para pedido**

Versión	Conecotor de instalación, M12, Macho, recto, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 4, Longitud de cable/conductor: 2 m, Montaje frontal
Código	<a href="#">2466940000</a>
Tipo	SAIE-M12S-4-2.0U-FP-M16
GTIN (EAN)	4050118481686
Cantidad	1 Pieza

**SAIE-M12S-4-2.0U-FP-M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E307231

**Dimensiones y pesos**

Peso neto	30 g
-----------	------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
---	----------

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

**Datos técnicos del cable**

Función PE	No	Sección del conductor	0.34 mm <sup>2</sup>
Longitud de cable/conductor	2 m	Código de color	marrón, blanco, azul, negro
Número de polos	4		

**Datos técnicos conectores de libre configuración**

Número de polos	4	Codificación	Codificación A
Superficie de contacto	bañado en oro	Material capotas	Latón, niquelado
Tipo de protección	IP67, atornillado	Ciclos de enchufado	≥ 100
Grado de polución	3	Rango de temperatura caja	-30...+90 °C

**Normas**

Conejor norma	IEC 61076-2-101
---------------	-----------------

**Datos generales**

Número de polos	4
Codificación	Codificación A
Rosca de conexión	M12
Superficie de contacto	bañado en oro
Par de apriete	1 Nm
Sección del conductor	0.34 mm <sup>2</sup>
Material capotas	Latón, niquelado
Tipo de montaje	Montaje frontal
Tipo de protección	IP67, atornillado
Ciclos de enchufado	≥ 100
Grado de polución	3
Conexión 1	M12
Conexión 2	Flying wires
Longitud de cable/conductor	2 m
Rosca de montaje	M 16 x 1,5
Rango de par de apriete de montaje	2 Nm
Par de apriete de montaje	máx.
	2 Nm

**SAIE-M12S-4-2.0U-FP-M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

Rango de temperatura caja	-30...+90 °C
diámetro externo del conductor	-

**Clasificaciones**


ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

**SAIE-M12S-4-2.0U-FP-M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Esquema de conexiones****Esquema de polos**