



Los cables prefabricados PAC conectan eléctricamente y de una forma lógica el PLC con los interfaces de PLC. Estos cables están compuestos por los siguientes componentes:

- Conector del PLC del fabricante.
- Cable multipolos LIYY or LY YCY(apantallado) de 0,14mm<sup>2</sup> o 0,25mm<sup>2</sup>.
- Conector cable plano, sub-d o RSV, para ser conectado al interface.

Los cables son testeados de forma automática en continuidad y aislamiento para asegurar la funcionalidad para la que han sido diseñadas.

### Datos generales para pedido

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Código     | 2426750020                          |
| Tipo       | <a href="#">PAC-M340-UNIS-V0-2M</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986600645                       |
| Cantidad   | 1 Pieza                             |

## PAC-M340-UNIS-V0-2M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 440 g |
|-----------|-------|

## Datos generales

|                       |                                       |                          |                            |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Longitud de cable     | 2 m                                   | apropiado para           | Señales analógicas         |
| Material básico       | PVC                                   | Cable                    | Cable LiYCY                |
| Conector al interface | H0.25 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) | Número de polos, mín.    | 20 polos                   |
| Diámetro exterior     | 10,15 ± 1 mm                          | Conector al lado control | SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P |
| Sección del conductor | 0.25 mm <sup>2</sup>                  |                          |                            |

## Datos eléctricos

|                                         |                     |                                     |           |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| Corriente total, máx.                   | 3 A                 | Prueba de alta tensión              | 1 KV/1s   |
| Intensidad de corriente máx. por hilo   | 1 A                 | Resistencia                         | ≤ 80 mΩ/m |
| Tensión de servicio                     | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Capacidad (conductor / conductores) | 300 pF/m  |
| Capacidad (conductor / apantallamiento) | 300 pF/m            |                                     |           |

## Datos nominales UL

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Corriente total, máx. | 3 A |
|-----------------------|-----|

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |