

PAC-M340-UNIS-V1-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Los cables prefabricados PAC conectan eléctricamente y de una forma lógica el PLC con los interfaces de PLC. Estos cables están compuestos por los siguientes componentes:

- Conector del PLC del fabricante.
- Cable multipolos LIYY or LY YCY(apantallado) de 0,14mm² o 0,25mm².
- Conector cable plano, sub-d o RSV, para ser conectado al interface.

Los cables son testeados de forma automática en continuidad y aislamiento para asegurar la funcionalidad para la que han sido diseñadas.

Datos generales para pedido

Código	2426760025
Tipo	PAC-M340-UNIS-V1-2M5
GTIN (EAN)	4099986600751
Cantidad	1 Pieza

PAC-M340-UNIS-V1-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	630 g
-----------	-------

Datos generales

Longitud de cable	2.5 m	apropiado para	Señales analógicas
Material básico	PVC	Cable	Cable LiYCY
Conector al interface	H0.25 (FERRULES 0.25mm ²)	Número de polos, mín.	28 polos
Diámetro exterior	11,9 ± 1 mm	Conector al lado control	SCHNEIDER BMX FTB 2820 28P
Sección del conductor	0.25 mm ²		

Datos eléctricos

Corriente total, máx.	0.125 A	Prueba de alta tensión	1 KV/1s
Resistencia	≤ 80 mΩ/m	Tensión de servicio	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
Capacidad (conductor / conductores)	300 pF/m	Capacidad (conductor / apantallamiento)	300 pF/m

Datos nominales UL

Corriente total, máx.	0.125 A
-----------------------	---------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		