

HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Amplia gama para el cableado de datos flexible in situ: desde herramientas específicas hasta conectores Cat.#5 con codificación D y Cat.#6 con codificación X, así como robustas fundas de apantallamiento. Estos componentes permiten conexiones de datos confeccionables en campo fiables – ideales para aplicaciones industriales, una instalación rápida y la máxima flexibilidad.

Datos generales para pedido

Versión	Accessories
Código	2427930000
Tipo	HDC MBUS4 D5E FC
GTIN (EAN)	4050118437010
Cantidad	2 Pieza

HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	34.8 mm	Profundidad (pulgadas)	1.3701 inch
Altura	12.2 mm	Altura (pulgadas)	0.4803 inch
Anchura	12.2 mm	Anchura (pulgadas)	0.4803 inch
Peso neto	8 g		

Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 90 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Datos generales

Número de polos	4	Codificación	Codificación D
Superficie de contacto	bañado en oro	Velocidad de transmisión	100 MBit/s
Resistencia del aislamiento	≥ 100 MΩ	Categoría	Cat. 5e
Tensión nominal	250 V	Corriente nominal	4 A
Ciclos de enchufado	≤ 100	Tipo	Hembra
Grado de polución	2		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Contactos crimpados



Amplia gama para el cableado de datos flexible in situ: desde herramientas específicas hasta conectores Cat.#5 con codificación D y Cat.#6 con codificación X, así como robustas fundas de apantallamiento. Estos componentes permiten conexiones de datos confeccionables en campo fiables – ideales para aplicaciones industriales, una instalación rápida y la máxima flexibilidad.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC MBUS4 F AWG18	Versión
Código	2565930000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575484	
Cantidad	100 ST	
Tipo	HDC MBUS4 F AWG22-20	Versión
Código	2565910000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575460	
Cantidad	100 ST	
Tipo	HDC MBUS4 F AWG26-24	Versión
Código	2565890000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575446	
Cantidad	100 ST	

Manguitos con apantallamiento



Amplia gama para el cableado de datos flexible in situ: desde herramientas específicas hasta conectores Cat.#5 con codificación D y Cat.#6 con codificación X, así como robustas fundas de apantallamiento. Estos componentes permiten conexiones de datos confeccionables en campo fiables – ideales para aplicaciones industriales, una instalación rápida y la máxima flexibilidad.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC MBUS CFS 5.0	Versión
Código	2566080000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575927	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MBUS CFS 7.0	Versión
Código	2566070000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575910	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MBUS CF 7.3	Versión
Código	2566060000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575903	
Cantidad	10 ST	

HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	HDC MBUS CF 7.9	Versión
Código	2566050000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575897	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MBUS CF 8.5	Versión
Código	2566040000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575880	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MBUS CF 9.1	Versión
Código	2566030000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575873	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MBUS CF 9.7	Versión
Código	2566020000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575866	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MBUS CF 10.3	Versión
Código	2566010000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575859	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MBUS CF 11.0	Versión
Código	2566000000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575712	
Cantidad	10 ST	

extremo abierto / extremo abierto



Cables de datos robustos diseñados para su uso en aplicaciones ferroviarias. Las versiones codificadas Cat 6 X y Cat 5 D proporcionan una transmisión de datos fiable y resistente a la interferencias para ambientes exigentes a bordo y en tierra. Ideales para aplicaciones con altas cargas mecánicas y para garantizar un rendimiento constante en condiciones exigentes.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC XX5E02 OXXXXM-1000	Versión
Código	2712581000	
GTIN (EAN)	4050118752755	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC XX6A01 OXXXXM-1000	Versión
Código	2712671000	
GTIN (EAN)	4050118753011	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC XX5E01 OXXXXM-1000	Versión
Código	2712571000	
GTIN (EAN)	4050118752748	
Cantidad	1 ST	

HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	HDC XX6A02 O0XXDM-1000 Versión
Código	2712681000
GTIN (EAN)	4050118753028
Cantidad	1 ST