


**CH20M6 BP 4P-4P FE BK 1 1261494**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



El elemento básico de la carcasa modular CH20M ofrece una serie de ventajas que la convierten en una excelente opción para tus proyectos. Con recortes especiales para contactos de bus y FE, es especialmente flexible y adaptable.

Otro punto a favor es la opción de impresión láser en la carcasa, que te ofrece alta precisión y opciones de diseño individualizadas. También está disponible una amplia gama de colores para que puedas diseñar la carcasa completamente según tus deseos.

La carcasa CH20M también es adecuada para carriles de montaje estándar, lo que facilita la instalación y la integración en sistemas existentes.

**Datos generales para pedido**

Versión	Carcasa modular, OMNIMATE Housing - Serie CH20M negro, Base de la carcasa, Rebaje en la zona del pie del retén para contacto FE, Anchura: 6.1 mm
Código	<a href="#">2435460000</a>
Tipo	CH20M6 BP 4P-4P FE BK 1 1261494
GTIN (EAN)	4050118447347
Cantidad	50 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	114.3 mm	Profundidad (pulgadas)	4.5 inch
Altura	110.7 mm	Altura (pulgadas)	4.3583 inch
Anchura	6.1 mm	Anchura (pulgadas)	0.2402 inch
Peso neto	22.34 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos del material**

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Materiales aislantes	PBT
Grupo de materiales aislantes	IIIa	Superficie	no probado
Material básico	Plástico	Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)	400 ≤ CTI <600

**Datos generales**

Color	negro	Tipo de protección	IP20 en funcionamiento
Carril de montaje	TS 35	Carta de colores (similar)	RAL 9011
Capacidad de sellado	No		

**Propiedades del ensamblaje**

Número de placas de circuitos impresos, 1 máx.		Número de niveles de conexión, máx. 8
Número de polos, máx.	8	Altura de los componentes en la placa de circuitos impresos, máx.

Tipo de montaje de la placa de circuitos una cara impresos

**Características de componente**

Escotadura en área de pie acoplable como preparación para	Contacto FE, Contacto incluido	Número de niveles de conexión, máx. 8
---	--------------------------------	---------------------------------------

**Diseño - Requisitos IN**

Tolerancia del contorno del circuito impreso	±0,1 mm	Grosor de la placa de circuito impreso 0.8 mm
Tolerancia del espesor de la placa c.i.	±0,1 mm	

**Opciones de individualización**

Posibilidad de escotaduras específicas del cliente	Sí	Posibilidad de etiquetado específico del cliente	Sí
Proceso de pedido específico del cliente	Consulte la directriz bajo descargas	Colores alternativos	Más bajo pedido

**Datos técnicos****Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		


## CH20M6 BP 4P-4P FE BK 1 1261494

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

### Imagen de producto



### Imagen de producto



**CH20M6 BP 4P-4P FE BK 1 1261494**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****CH20M6 C - Tapa abatible**

La tapa abatible de la carcasa CH20M ofrece funciones prácticas que respaldan tu aplicación. Puede precintarse, lo que garantiza una seguridad adicional y protección para su contenido. También tienes la opción de imprimir en la tapa mediante tampografía para mostrar claramente información importante o logotipos. Además, se pueden utilizar marcadores para aplicar instrucciones específicas o rotulaciones directamente sobre la tapa.

**Datos generales para pedido**

Tipo	CH20M6 C BK 1819	Versión
Código	<a href="#">2418620000</a>	Carcasa modular, OMNIMATE Housing - Serie CH20M negro, transparente, Tapa abatible, Anchura: 6.1 mm
GTIN (EAN)	4032248899142	
Cantidad	50 ST	
Tipo	CH20M6 C TP 8089	Versión
Código	<a href="#">1073410000</a>	Carcasa modular, OMNIMATE Housing - Serie CH20M transparente, Tapa abatible, Anchura: 6.1 mm
GTIN (EAN)	4032248831203	
Cantidad	50 ST	

**CH20M6 BP 4P-4P FE BK 1 1261494**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Contrapiezas****CH20M6 BC - Panel lateral de caja**

El mundo de la electrónica en un solo módulo. Con solo 6,1 mm de ancho, la experiencia del desarrollador de electrónica da vida a aplicaciones compactas. Desarrollado especialmente para una PCB, el concepto de carcasa modular ofrece unas condiciones ideales para componentes electrónicos pequeños y el uso de bornes para PCB.

La máxima libertad de diseño, gracias a una generosa superficie útil de 6800 mm<sup>2</sup> en la PCB, permite un montaje óptimo con geometrías compactas de los bornes para PCB THR aptos para soldadura por refusión. Los procesos de montaje y soldadura sin errores se ven favorecidos por geometrías de bastidor y de soporte optimizadas. Además, opciones de diseño personalizables como el etiquetado, la selección de colores y las tapas abatibles imprimibles ofrecen una gran flexibilidad. Gracias a los elementos de conexión compatibles con refusión y al empaquetado apto para procesos automatizados, se garantiza la máxima eficiencia durante el procesamiento, permitiendo una instalación precisa y que ahorra tiempo.

**Datos generales para pedido**

Tipo	CH20M6 BC 4P-4P AGY 1 1...	Versión
Código	<a href="#">2771210000</a>	Base, OMNIMATE Housing - Serie CH20M gris ágata, Panel lateral de
GTIN (EAN)	4064675031949	caja, Anchura: 5.3 mm
Cantidad	50 ST	
Tipo	CH20M6 BC 4P-4P BK 1 12...	Versión
Código	<a href="#">2771160000</a>	Base, OMNIMATE Housing - Serie CH20M negro, Panel lateral de
GTIN (EAN)	4064675031895	caja, Anchura: 5.3 mm
Cantidad	50 ST	
Tipo	CH20M6 BC 4P-4P GY 1 12...	Versión
Código	<a href="#">2771180000</a>	Base, OMNIMATE Housing - Serie CH20M gris guijarro, Panel lateral
GTIN (EAN)	4064675031918	de caja, Anchura: 5.3 mm
Cantidad	50 ST	
Tipo	CH20M6 BC 4P-4P RD 1 12...	Versión
Código	<a href="#">2771190000</a>	Base, OMNIMATE Housing - Serie CH20M rojo, Panel lateral de caja,
GTIN (EAN)	4064675031925	Anchura: 5.3 mm
Cantidad	50 ST	
Tipo	CH20M6 BC 4P-4P TGY 1 1...	Versión
Código	<a href="#">2771200000</a>	Base, OMNIMATE Housing - Serie CH20M gris tráfico, Panel lateral de
GTIN (EAN)	4064675031932	caja, Anchura: 5.3 mm
Cantidad	50 ST	

**CH20M6 BP 4P-4P FE BK 1 1261494**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Contrapiezas****LHZ-SMT L - Lado de conexión izquierdo**

Naturalmente, el sistema CH20M también muestra su perfección en los detalles en la interfaz periférica. Si se tienen en cuenta las opciones de diseño, el procesamiento, la facilidad de uso, la fiabilidad y la seguridad, entonces las regletas de conectores macho y los conectores son tan decisivos en la práctica como todo el sistema.

La técnica de conexión ha conseguido las mejoras notas en todas las disciplinas:

- 100% seguro, protegido contra el contacto accidental
- 100% eficiente, totalmente compatible con la soldadura por reflujo
- 100% de ahorro de tiempo y costes durante la instalación: la cabeza de tornillo universal «Multi-Tool» permite un contacto seguro, un manejo sencillo y menos complejidad. Características como la tecnología "Wire ready" ayudan a que los costes de cableado sean mínimos y ofrecen la máxima versatilidad al cliente.

**Datos generales para pedido**

Tipo	LHZ-SMT L 1.5SN BK BX	Versión
Código	<a href="#">1137870000</a>	Bornes para circuito impreso, Elemento de conexión a la izquierda,
GTIN (EAN)	4032248919741	Diseño de bloques, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura
Cantidad	306 ST	THR, 0.00 mm, Número de polos: 1, Longitud del terminal de soldadura (I): 1.5 mm, estañado, negro, Caja
Tipo	LHZ-SMT L 1.5SN BK RL	Versión
Código	<a href="#">2418580000</a>	Bornes para circuito impreso, Elemento de conexión a la izquierda,
GTIN (EAN)	4032248984350	Diseño de bloques, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura
Cantidad	432 ST	THR, 0.00 mm, Número de polos: 1, Longitud del terminal de soldadura (I): 1.5 mm, estañado, negro, Tape

**LHZ-SMT R - Lado de conexión derecho**

Naturalmente, el sistema CH20M también muestra su perfección en los detalles en la interfaz periférica. Si se tienen en cuenta las opciones de diseño, el procesamiento, la facilidad de uso, la fiabilidad y la seguridad, entonces las regletas de conectores macho y los conectores son tan decisivos en la práctica como todo el sistema.

La técnica de conexión ha conseguido las mejoras notas en todas las disciplinas:

- 100% seguro, protegido contra el contacto accidental
- 100% eficiente, totalmente compatible con la soldadura por reflujo
- 100% de ahorro de tiempo y costes durante la instalación: la cabeza de tornillo universal «Multi-Tool» permite un contacto seguro, un manejo sencillo y menos complejidad. Características como la tecnología "Wire ready" ayudan a que los costes de cableado sean mínimos y ofrecen la máxima versatilidad al cliente.

**Contrapiezas****Datos generales para pedido**

Tipo	LHZ-SMT R 1.5SN BK BX	Versión
Código	<a href="#">1137880000</a>	Bornes para circuito impreso, Elemento de conexión a la derecha,
GTIN (EAN)	4032248919734	Diseño de bloques, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura
Cantidad	306 ST	THR, 0.00 mm, Número de polos: 1, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja
Tipo	LHZ-SMT R 1.5SN BK RL	Versión
Código	<a href="#">2418590000</a>	Bornes para circuito impreso, Elemento de conexión a la derecha,
GTIN (EAN)	4032248984343	Diseño de bloques, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura
Cantidad	432 ST	THR, 0.00 mm, Número de polos: 1, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Tape