

WPD 131 1X95/1X95 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Los bornes de alimentación de corriente de Klippon® Connect WPD permiten una instalación fácil y segura de conductores de aluminio y cobre en un espacio reducido. También se puede utilizar opcionalmente una fuente de alimentación o una conexión de monitorización. Los clientes pueden usar los bornes de alimentación de corriente WPD, independientemente del material del conductor. Pueden montarse directamente o en el carril DIN TS35.

Datos generales para pedido

Versión	Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, verde, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1
Código	2502670000
Tipo	WPD 131 1X95/1X95 GN
GTIN (EAN)	4050118516494
Cantidad	2 Pieza

WPD 131 1X95/1X95 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cULus)	E60693

Dimensiones y pesos

Profundidad	57 mm	Profundidad (pulgadas)	2.2441 inch
Altura	93 mm	Altura (pulgadas)	3.6614 inch
Anchura	28 mm	Anchura (pulgadas)	1.1024 inch
Peso neto	96 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-50 °C...75 °C
Temperatura permanente de trabajo, mín.	-50 °C	Temperatura permanente de trabajo, max.	120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX)	CNEX18ATEX0016U	Núm. de certificación (IECEx)	IECExNEX18.0010U
Tensión máx. (ATEX)	880 V	Corriente (ATEX)	232 A
Sección máx. del conductor (ATEX)	95 mm²	Tensión máx. (IECEx)	880 V
Corriente (IECEx)	232 A		

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional	Conexión brida-tornillo
--------------------------------------	-------------------------

Conductor embornable (conexión nominal)

Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 3/0	Dirección de conexión	lateral
Tipo de conexión 2	Conexión brida-tornillo	Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo
Número de conexiones	2	Sección de embornado, máx.	95 mm²
Sección de embornado, mín.	10 mm²	Sección de conexión del conductor AWG, mín.	AWG 16
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.	10 mm²	Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.	70 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.	10 mm²	Sección de conexión del conductor, flexible, max.	95 mm²

WPD 131 1X95/1X95 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 10 mm²Sección del conductor, semirrígido, mín. 10 mm²Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 10 mm²Sección del conductor, semirrígido, máx. 95 mm²Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 95 mm²

Datos del material

Material básico Wemid
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Color verde

Datos nominales

Sección nominal 95 mm²
Tensión nominal AC 1000 V
Corriente nominal 232 A
Normas IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Resistencia a corrientes de corta duración 8/20 µs con 50 kA
Grado de polución 3Tensión nominal 1000 V
Tensión nominal DC 1000 V
Corriente en conductor máximo 232 A
Resistencia de paso según IEC 60947-7-0.14 mΩ x
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 7.42 W
Categoría de sobretensión III

Datos nominales según UL

Núm. de certificación (cURus) E60693

Generalidades

Número de polos 1
Indicación de montaje Carril/ Placa de montaje
Normas IEC 60947-7-1, UL 1059, CSASección de conexión del conductor AWG, máx. 3/0
Sección de conexión del conductor AWG, mín. 16
Carril de montaje TS 35

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Carril/ Placa de montaje
Tipo de montaje enclavado

Versión a prueba de explosivos RAL 7001

Valores característicos del sistema

Versión Conexión brida-tornillo
Número de potenciales 1
Número de puntos de embornado por piso 2
Conexión PE No
Función PE NoTapa final obligatoria No
Número de pisos 1
Pisos internos puenteados No
Carril de montaje TS 35


Indicación importante

Información de producto Encontrará información adicional en la sección de descarga del catálogo en línea.

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		



Conductor connection data according to IEC 60947-7-1 (Cu)

Input (x1) / Output (x1)	Copper	Aluminum
95 mm²	19 Nm	22.8 Nm
70 mm²	19 Nm	22.8 Nm
50 mm²	14 Nm	14 Nm
35 mm²	14 Nm	14 Nm
25 mm²	14 Nm	14 Nm
16 mm²	14 Nm	14 Nm
10 mm²	14 Nm	14 Nm
max. current with 2 x 95 mm² (acc. to IEC)	464 A	200 A
Stripping lengths	28 mm	28 mm
Allen screw	M14 (SW 6 mm)	M14 (SW 6 mm)

Auxiliary connection

Input (x1) / Output (x1)	Copper	Aluminum
10 mm²	1.2 Nm	1.2 Nm
6 mm²	1.2 Nm	1.2 Nm
4 mm²	1.2 Nm	1.2 Nm
2.5 mm²	1.2 Nm	1.2 Nm
1.5 mm²	1.2 Nm	1.2 Nm
max. current	57 A	57 A
Stripping lengths	10 mm	10 mm
screw	M4 (v-PZ2)	M4 (v-PZ2)

 Stranded
  Solid
  Flexible with ferrule
  Sector shaped



Conductor connection data according to UL 1059 (Al+Cu)

Input (x1) / Output (x1)	Copper	Aluminum
AWG 3/0	200 lb In.	200 lb In.
AWG 2/0	200 lb In.	200 lb In.
AWG 1/0	200 lb In.	200 lb In.
AWG 2	200 lb In.	200 lb In.
AWG 4	200 lb In.	200 lb In.
AWG 6	200 lb In.	200 lb In.
max. current at 1 x 95 mm² (acc. to UL)	200 A	155 A
Stripping lengths	28 mm	28 mm
Allen screw	M14 (SW 6 mm)	M14 (SW 6 mm)

Auxiliary connection

Input (x1) / Output (x1)	Copper	Aluminum
AWG 8	20.3 lb In.	20.3 lb In.
AWG 10	20.3 lb In.	20.3 lb In.
AWG 12	20.3 lb In.	20.3 lb In.
AWG 14	20.3 lb In.	20.3 lb In.
AWG 16	20.3 lb In.	20.3 lb In.
max. current	57 A	57 A
Stripping lengths	10 mm	10 mm
screw	M4 (v-PZ2)	M4 (v-PZ2)

 Stranded
  Solid
  Flexible with ferrule
  Sector shaped



WPD 131 1X95/1X95 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tapa



Nuestros sistemas de protección táctil garantizan una mayor seguridad en su armario de distribución. Ofrecen protección contra descargas eléctricas causadas por contacto accidental con partes activas debido al manejo o fallos.

Datos generales para pedido

Tipo	WPDPC X31 GY	Versión	
Código	2503370000		Carcasa protectora (borne), Wemid
GTIN (EAN)	4050118533330		
Cantidad	20 ST		

Sin imprimir



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	DEK 5/5 MC NE WS	Versión	
Código	1609801044		Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111		Weidmueller, blanco
Cantidad	1000 ST		

WPD 131 1X95/1X95 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Juego de llaves allen




Llave Allen elaborada en acero templado al cromo-vanadio en toda su extensión, según DIN ISO 2636 L (DIN 911), superficie refinada de alta calidad.

Datos generales para pedido

Tipo	SK WSD-S 1,5-10,0	Versión
Código	9008850000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SKS 2,0-8,0 MR	Versión
Código	9008870000	socket wrenches
GTIN (EAN)	4032248266623	
Cantidad	1 ST	

Soporte del señalizador



El soporte para señalizadores ofrece la posibilidad de montar adicionalmente señalizadores estándar con un paso de 5 ó 5,1 mm. Los soportes acodados se pueden encajar opcionalmente y se pueden montar en todos los canales de señalización estándar de los bornes modulares Klippon® Connect. Los tipos de señalizadores de ajuste se pueden encontrar en los respectivos accesorios del soporte de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	BZT 1 WS 10/5	Versión
Código	1805490000	Accesorios, Soporte de señalización
GTIN (EAN)	4032248270231	
Cantidad	100 ST	
Tipo	BZT 1 ZA WS 10/5	Versión
Código	1805520000	Accesorios, Soporte de señalización
GTIN (EAN)	4032248270248	
Cantidad	100 ST	