


## WGK 25 VP GN/YE BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Imagen de producto



Similar a la ilustración

Los WGK son idóneos para carcasas para componentes electrónicos de convertidores de frecuencia, alimentación de corriente o componentes de filtro ya que la carcasa aislada, tanto en la parte interna como en la externa, protege los dedos y permite un sistema de conexión cómodo y fiable. Para adaptar de forma óptima la inserción del conductor a las condiciones dadas de montaje, Weidmüller ofrece dos variantes con dirección de salida horizontal (WGK) y vertical (WGKV).

### Datos generales para pedido

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Versión                              | OMNIMATE Power - Serie WGK, Borne de paso, Sección nominal: 25 mm <sup>2</sup> , Wemid (PA), Montaje directo, Paso |
| Código                               | <a href="#">2444700000</a>   |
| Tipo                                 | WGK 25 VP GN/YE BX   |
| GTIN (EAN)                           | 4050118480306  |
| Cantidad                             | 50 Pieza   |
| Valores característicos del producto | IEC: 690 V / 101 A / 6 - 35 mm <sup>2</sup><br>UL: 600 V / 100 A / AWG 10 - AWG 3                                  |
| Embalaje                             | Caja   |

## WGK 25 VP GN/YE BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| ROHS                          | Conformidad                  |
| UL File Number Search         | <a href="#">Sitio web UL</a> |
| Núm. de certificación (cURus) | E60693                       |

### Dimensiones y pesos

|                          |             |                   |             |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Altura                   | 48.5 mm     | Altura (pulgadas) | 1.9094 inch |
| Altura construcción baja | 48.5 mm     | Anchura           | 14.6 mm     |
| Anchura (pulgadas)       | 0.5748 inch | Longitud          | 14.6 mm     |
| Longitud (pulgadas)      | 0.5748 inch | Peso neto         | 48.1 g      |

### Conformidad medioambiental del producto

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

### Parámetros del sistema

|                                  |                            |  |   |
|----------------------------------|----------------------------|--|---|
| Familia del producto             | OMNIMATE Power - Serie WGK | Técnica de conexión de conductores               | Terminal: terminal redondo / terminal horquilla |
| Dirección de salida de conductor | 180°                       | Número de polos disponible por parte del cliente | 1<br>No   |
| Número de filas de polos         | 1                          | Par de apriete, min.                             | 4 Nm  |
| Punta de destornillador          | 1,2 x 6,5                  | Tornillo de apriete                              | M 6   |
| Par de apriete, max.             | 4.5 Nm                     | Protección contra contacto según DIN VDE 0470    | IP 20   |
| Longitud de desaislado           | 18 mm                      | Tipo de conexión 1                               | Bridas-tornillo                                 |
| Tipo de protección               | IP20                       |  |   |
| Tipo de conexión 2               | Conexión brida-tornillo    |  |   |

### Datos del material

|                                     |               |                                     |                |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| Materiales aislantes                | Wemid (PA)    | Color                               | Verde/amarillo |
| Carta de colores (similar)          | Not specified | Moisture Level (MSL)                |                |
| Grado inflamabilidad según UL 94    | V-0           | Material de contacto                | Aleación de Cu |
| Superficie de contacto              | estañado      | Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C         |
| Temperatura de almacenamiento, max. | 70 °C         | Temperatura de servicio, min.       | -50 °C         |
| Temperatura de servicio, max.       | 120 °C        | Gama de temperatura, montaje, min.  | -25 °C         |
| Gama de temperatura, montaje, max.  | 120 °C        |                                     |                |

### Conductores aptos para conexión

|   |                    |
|---|--------------------|
| Sección de embornado, mín.                  | 4 mm <sup>2</sup>  |
| Sección de embornado, máx.                  | 35 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 10             |
| Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 3              |
| Rígido, mín. H05(07) V-U                    | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Rígido, máx. H05(07) V-U                    | 16 mm <sup>2</sup> |
| Semirrígido, mín H07V-R                     | 10 mm <sup>2</sup> |
| semirrígido, máx. H07V-R                    | 35 mm <sup>2</sup> |

Fecha de creación 28.01.2026 09:41:45 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

## WGK 25 VP GN/YE BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

|  |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| Flexible, mín. H05(07) V-K                       | 10 mm <sup>2</sup>                |   |
| Flexible, máx. H05(07) V-K                       | 25 mm <sup>2</sup>                |   |
| con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín. | 4 mm <sup>2</sup>                 |   |
| con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx  | 25 mm <sup>2</sup>                |   |
| con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.       | 4 mm <sup>2</sup>                 |   |
| con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.    | 25 mm <sup>2</sup>                |   |
| Conductor embornable                             | Sección de conexión del conductor | Tipo conductor fino                                   |
|  | Terminal tubular                  | nominal 4 mm <sup>2</sup>                             |
|  | Terminal tubular                  | Longitud de desaislado nominal 18 mm                  |
|  |                                   | Terminal tubular recomendado <a href="#">H4.0/18</a>  |
| Conductor embornable                             | Sección de conexión del conductor | Tipo conductor fino                                   |
|  | Terminal tubular                  | nominal 6 mm <sup>2</sup>                             |
|  | Terminal tubular                  | Longitud de desaislado nominal 18 mm                  |
|  |                                   | Terminal tubular recomendado <a href="#">H6.0/18</a>  |
| Conductor embornable                             | Sección de conexión del conductor | Tipo conductor fino                                   |
|  | Terminal tubular                  | nominal 10 mm <sup>2</sup>                            |
|  | Terminal tubular                  | Longitud de desaislado nominal 18 mm                  |
|  |                                   | Terminal tubular recomendado <a href="#">H10.0/18</a> |
| Conductor embornable                             | Sección de conexión del conductor | Tipo conductor fino                                   |
|  | Terminal tubular                  | nominal 25 mm <sup>2</sup>                            |
|  | Terminal tubular                  | Longitud de desaislado nominal 18 mm                  |
|  |                                   | Terminal tubular recomendado <a href="#">H25.0/18</a> |

Texto de referencia La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal., El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P)

### Datos nominales conformes a IEC

|  |             |   |
|--|-------------|---|
| testado según la norma   | IEC 60664-1 | Corriente nominal, número de polos mín. 101 A (Tu=20 °C)              |
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)                                   | 101 A       | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 |
| Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 6 kV        | 690 V   |

### Datos nominales según CSA

|   |        |   |       |
|---|--------|---|-------|
| Tensión nominal (Use Group B / CSA)         | 600 V  | Tensión nominal (Use Group C / CSA)         | 600 V |
| Tensión nominal (Use group D / CSA)         | 300 V  | Intensidad nominal (Use Group B / CSA)      | 100 A |
| Intensidad nominal (Use Group C / CSA)      | 100 A  | Intensidad nominal (Use Group D / CSA)      | 10 A  |
| Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 10 | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 3 |

### Datos nominales según UL 1059

|  |       |  |        |
|--|-------|--|--------|
| Instituto (cURus)                          | CURUS | Núm. de certificación (cURus)              | E60693 |
| Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)    | 600 V | Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)    | 600 V  |
| Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)    | 300 V | Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) | 100 A  |
| Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059) | 100 A | Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) | 10 A   |

## WGK 25 VP GN/YE BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Datos técnicos

|   |  |   |       |
|---|--|---|-------|
| Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 10   | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 3 |
| Referencia para valores de homologación     | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |   |       |

### Embalaje

|             |           |                 |           |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| Embalaje    | Caja      | Longitud de VPE | 336.00 mm |
| Anchura VPE | 173.00 mm | Altura de VPE   | 75.00 mm  |

### Indicación importante

|       |  |
|-------|--|
| Notas | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clearance and creepage distances to other components must be devised in accordance with the relevant application standard. This can be achieved in the device by full encapsulation or by the use of additional spacer plates.</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• Colours: SW = black; GN/YL = green/yellow; GY = grey</li> <li>• Additional variants on request</li> <li>• WGK: Rated voltage plastic walls: 1 - 6 mm = 800 V; metal walls: 1 - 4 mm = 800 V; metal walls: 4 - 6 mm = 690 V</li> <li>• WGKV: Rated voltage plastic walls: 1 - 6 mm = 800 V; metal walls: 1 - 4 mm = 800 V; metal walls: 4 - 6 mm = 690 V</li> <li>• WGK...VP: Rated voltage plastic walls: 1 - 6 mm = 800 V; metal walls: 1 - 2.5 mm = 800 V; metal walls: 2.5 - 4 mm = 690 V; metal walls: 4 - 6 mm = 500 V</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |
|-------|--|

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001283    | ETIM 9.0    | EC001283    |
| ETIM 10.0   | EC001283    | ECLASS 14.0 | 27-14-11-34 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-34 |             |             |

## WGK 25 VP GN/YE BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


## Dibujos

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dimensional drawing



### Curva de deriva



## Accesorios

### Sin imprimir



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | DEK 5/5 MC NE WS           | Versión  |
| Código     | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, blanco                                      |
| Cantidad   | 1000 ST                    |  |
| Tipo       | DEK 5/6 MC NE WS           | Versión  |
| Código     | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              | Weidmueller, blanco                                      |
| Cantidad   | 1000 ST                    |  |
| Tipo       | DEK 5/8 MC NE WS           | Versión  |
| Código     | <a href="#">1856740000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Paso en mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400850              | Weidmueller, blanco                                      |
| Cantidad   | 800 ST                     |  |

### Destornillador de pala plana



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, mango blando SoftFinish

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | SDIS 1.2X6.5X150           | Versión  |
| Código     | <a href="#">2749860000</a> | Destornillador, Anchura de caña (B): 6.5 mm, Longitud de caña: 150 mm, Solidez de caña (A): 1.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118897067              |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |  |

## WGK 25 VP GN/YE BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Accesorios



Integrar, ampliar y personalizar: el complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación. La gama de accesorios de sistema permite adaptar fácilmente las interfaces a los requisitos específicos de cada aplicación.

### Datos generales para pedido

|            |                            |         |   |
|------------|----------------------------|---------|---|
| Tipo       | DP WGK 25 BK BX            | Versión |   |
| Código     | <a href="#">1250590000</a> |         | OMNIMATE Power - Serie WGK, Borne de paso |
| GTIN (EAN) | 4050118041637              |         |   |
| Cantidad   | 50 ST                      |         |   |
| Tipo       | DP WGK 25 GY BX            | Versión |   |
| Código     | <a href="#">1936710000</a> |         | OMNIMATE Power - Serie WGK, Borne de paso |
| GTIN (EAN) | 4032248664788              |         |   |
| Cantidad   | 50 ST                      |         |   |