


HDC XX5E01 FMSM12D-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Compacto

El nuevo módulo de bus de dos polos es extremadamente compacto y puede albergar conectores de datos de megabit y gigabit. Permite la conexión de cables de 2 gigabits de categoría 6A (10 gigabits) a un módulo.

Datos generales para pedido

Código	2451120050
Tipo	HDC XX5E01 FMSM12D-0050
GTIN (EAN)	4050118521436
Cantidad	1 Pieza

HDC XX5E01 FMSM12D-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	11 g
-----------	------

Temperaturas

Temperatura límite	-30 °C ... 90 °C
--------------------	------------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Datos generales

Número de polos	4	Longitud de cable	0.5 m
Codificación	Codificación D	Superficie de contacto	Au (oro)
Velocidad de transmisión	100 MBit/s	Resistencia del aislamiento	≥ 108 Ω
Categoría	Cat. 5e	Tensión nominal	250 V
Corriente nominal	4 A	Ciclos de enchufado	≥ 100
Tipo	Hembra	Grado de polución	2
Versión para el lado contrario	Macho, recto, M12D	Versión para el lado del módulo	Hembra

Especificaciones técnicas del cable

Longitud de cable	0.5 m						
Color de revestimiento	verde						
Apantallado	Sí						
Halógenos	No, libre de halógenos						
Aislamiento	PE						
Material de la funda	PUR						
Código de color	blanco, amarillo, azul, naranja						
Diámetro exterior	<table border="1"> <tr> <td>Diámetro</td> <td>6.5 mm</td> </tr> <tr> <td>Signos</td> <td>±</td> </tr> <tr> <td>Tolerancia</td> <td>0.2</td> </tr> </table>	Diámetro	6.5 mm	Signos	±	Tolerancia	0.2
Diámetro	6.5 mm						
Signos	±						
Tolerancia	0.2						
Diámetro exterior	6.5 mm ± 0.2						

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

Dibujos

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4