

Similar a la ilustración

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Conecotor Herramienta para prensar, 25mm ² , Conexión crimpada con engastes |
| Código | 2505310000 |
| Tipo | ES EPG 60/HPG DIN 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118519693 |
| Cantidad | 1 Pieza |

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

| | |
|-------------|-------|
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 42 mm |
| Anchura | 42 mm |
| Peso neto | 2 g |

| | |
|------------------------|-------------|
| Profundidad (pulgadas) | 0.8661 inch |
| Altura (pulgadas) | 1.6535 inch |
| Anchura (pulgadas) | 1.6535 inch |

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Tipo de prensado /perfil | Conección crimpada con engastes |
| Sección del terminal | nominal |

25 mm²

Descripción de contacto

| | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|
| Tipo de contactos | Terminal DIN 46234, Terminal DIN 46341, apartado 1, Terminal DIN 46230 | Sección máx. AWG | 4 |
| Sección mín. AWG | 4 | Zona de prensado, max. | 25 mm ² |

Matrices de prensado

| | | | |
|---------------------------|-------|---------------------------------------|----|
| Anchura de prensado | 10 mm | Sección de conexión crimpada de cobre | 25 |
| Anchura de prensado en mm | 10 | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |